

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

M4K^A_B1~4集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名

经办人 先生/小姐

订单号

● 经办人 ● 数量 套 ● 交货期 月 日

订单传票号 订单编号

● 集成阀型号

M4K

1

2

3

4

A

B

0

-

C

D

E

F

G

H

-

C

D

E

F

G

H

-

C

D

E

F

G

H

切换位置分类 配管口径
(A・B气口) 手动位置 电线连接 其他选择项 连数 电压

		安装位置No.																									使用 数量
符号	型 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
S1	4K□219																										
S2	4K□229																										
S3	4K□239																										
S4	4K□249																										
S5	4K□259																										
MP	遮蔽板																										