

●集成阀型号(记载示例)

通过在配管口径栏中填写“CX”，可自由选择A/B气口的接头。

4G1	C4,C6,×(堵头)
4G2	C4,C6,C8,×(堵头)
4G3	C6,C8,C10,×(堵头)

通过将弹壳型堵头安装至A/B气口的一侧，可作为NO/NC型使用。
请在接头CX栏中填写“X”。

内螺纹规格时，请在栏末的“螺堵”栏中填写所需堵头数量。
在1套集成阀中，内螺纹和弹壳型接头不能并用。

●仅对应2位单电控集成。
A气口为长弯管，B气口为短弯管。

电磁阀种类

切换位置分类

配管口径

连数

电磁阀型号		接头CX		安装位置																								消音器
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G	B118R-CX	C6	X	○	○																							2
4G	B118R-C6					○	○																					2
4G	B128R-C6							○	○																			2
4G	B158R-CX	C6	C4	堵头则填写 “X”							○	○																2
4G	118R-																											
3GA1	18R-																											
3GA1	18R-	变更接头组合																										
4G1R-MP		时填写“CX”										○																1
安装 导轨	L ₂ =	附带 部件	盲栓				盲栓				螺堵				消音器				消音器									
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A									
快插接头拔管器(标准附件)无需附带✓☑																												

※将配管气口朝外，按从左到右的顺序设定集成阀组的连数。

● 各机种分别有各自的集成规格书，请填写对应的规格书。

M4G ₁	第343页
M4G ₂	第344页
M4G ₃	第345页

注1：请在确认消音器的安装尺寸的基础上进行选择。

注2：DIN导轨安装型的M4GA2时，请使用SLW-8S。在SLW-8A中会发生干涉。

气控阀

M4G^A_B1集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名

贵公司担当

先生/小姐

订单号

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月 日

发票号

订单编号

● 集成阀型号

M G^A_B 1 1R- - -

电磁阀种类 切换位置分类 配管口径 其他选择项 安装类型 连数

电磁阀型号			接头CX		阀安装位置																								使用数量
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G		1 8R																											
4G		1 8R																											
4G		1 8R																											
4G		1 8R																											
4G		1 8R																											
3GA1		8R																											
3GA1		8R																											
遮蔽板																													
4G1R-MP-																													
供气隔板																													
4G1R-P-																													
供气隔板																													
4G1R-P-																													
截止阀隔板																													
4G1R-IS																													
排气隔板																													
4G1R-R-																													
安装 导轨	L2= ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲栓				盲栓				螺堵				消音器				消音器										
			GWP4-B				GWP6-B				4G1R-M5P				SLW-6S				SLW-6A										
			快插接头拔管器(标准附件) ☐ 不要(勾选)																										

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B
(气控阀)4GB
带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E

MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0

MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B
(气控阀)

4F

4F
(气控阀)

PV5G

GMF

PV5

GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P・M・B

NP・NAP
NVP

4G※0EJ

4F※0EX

4F※0E

HNV

HSV

2QV

3QV

SKH

消音器

全气动系统
(全空压)全气动系统
(V)

卷末

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

气控阀

M4G^A_B2集成规格书

● 经办人 ● 数量 套 ● 交货期 月 日

发票号 订单编号

发行 年 月 日

贵公司名

贵公司担当 先生/小姐

订单号

● 集成阀型号

M^A_B2 1R- - - - -

电磁阀种类 切换位置分类 配管口径 其他选择项 安装类型 连数

电磁阀型号			接头CX		阀安装位置																								使用数量
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
4G 2 8R																													
3GA2 8R																													
3GA2 8R																													
遮蔽板 4G2R-MP-																													
供气隔板 4G2R-P-																													
供气隔板 4G2R-P-																													
截止阀隔板 4G2R-IS																													
排气隔板 4G2R-R-																													
安装 导轨	L2= ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲柱											螺堵			消音器												
			GWP4-B		GWP6-B		GWP8-B		4G2R-06P			SLW-8S			SLW-8A														

气控阀

M4G^A_B3集成规格书

发行 年 月 日

贵公司名

贵公司担当

先生/小姐

订单号

●经办人

●数量

套

●交货期

月 日

发票号

订单编号

●集成阀型号

M G^A_B3 1R- - -

电磁阀种类 切换位置分类 配管口径 其他选择项 安装类型 连数

电磁阀型号			接头CX		阀安装位置																								使用数量
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
4G	3	8R																											
3GA3		8R																											
3GA3		8R																											
遮蔽板																													
4G3R-MP-																													
供气隔板																													
4G3R-P-																													
供气隔板																													
4G3R-P-																													
截止阀隔板																													
4G3R-IS																													
排气隔板																													
4G3R-R-																													
安装 导轨	L ₂ = ※请填写12.5的整数倍 值。	附带 部件	盲栓										螺堵					消音器											
			GWP6-B			GWP8-B			GWP10-B			4G3R-08P			SLW-10A			SLW-10L											

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B
(气控阀)4GB
带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E

MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0

MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B
(气控阀)

4F

4F
(气控阀)

PV5G

GMF

PV5

GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P・M・B

NP・NAP

NVP

4G※0EJ

4F※0EX

4F※0E

HNV

2QV

3QV

SKH

消音器

全气动系统
(全空压)全气动系统
(V)

卷末