

EXA  
 FWD  
 HNB/G  
 USB/G  
 FAB/G  
 FGB/G  
 FVB  
 FWB/G  
 FHB  
 FLB  
 AB  
 AG  
 AP·AD  
 APK·ADK  
 干燥空气用  
 EX防爆型  
 防爆型  
 HVB·HVL  
 S◇B·NAB  
 LAD·NAD  
 水用相关  
 NP·NAP·NVP  
 SNP  
 CHB/G  
 MXB/G  
 其他阀  
 SWD·MWD  
 集尘用  
 CVE·CVSE  
 CCH·CPE/D  
 生命科学  
 燃气  
 自动洒水  
 室外专用  
 特殊流体  
 接单生产产品  
 卷末


# 轻量 · 大流量 · 低功耗 水用电磁阀的标准。



# FWD Series

# 新增氟橡胶膜片，扩大了 用途！ CKD的水专用电磁阀

对应配管口径  
**8A~25A**



## ■环保

### 低功耗

功耗

仅仅**4w!** (DC)


### 小型·轻量

产品尺寸

**56x38x91mm**  
(15A)

重量

**390g** (15A)



与通用电磁阀  
相比

**1/3**

与本公司以往产品相比

## ■水专用设计

### 提高耐腐蚀性

采用高耐腐蚀特殊磁性体，提高耐腐蚀性

### 阀体材质

可选择黄铜(青铜)、不锈钢

### 密封件材质

可选择丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)

## ■大流量

### 采用特殊形状膜片

采用特殊形状膜片，实现小型、大流量

Cv值 **6.0** (15A)

EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥空气用

EX防爆型

防爆型

HVB·HVL

S◇B·NAB

LAD·NAD

水用相关

NP·NAP·NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD·MWD

集尘用

CVE·CVSE

CCH·CPE/D

生命科学

燃气

自动洒水

室外专用

特殊流体

接单生产品

卷末