



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末

用途・目的	机种名称		孔形状	
常规控制用	标准型 	MXB1	标准孔型	
		MXB1F	全孔型	
		MXG1	标准孔型	
可与其他阀并联运行，通过ON - OFF触点进行阀开・闭	带继电器 	MXB1D	标准孔型	
		MXB1DF	全孔型	
		MXG1D	标准孔型	
纯水、清洗用	禁油规格 	MXB1-N	标准孔型	
		MXG1-N		
		MXB1D-N		
		MXG1D-N		
蒸汽・水用	蒸汽用 	MSB1	标准孔型	
		MSB1F	全孔型	
		MSB1D	标准孔型	
		MSB1DF	全孔型	
高精度流量调节	比例控制 	MXBC2	标准孔型	
		MXGC2		
追求紧凑性	微型 	MHB4	孔缩小型	
		MHG4		

	流体				配管口径(上段：公称 下段：口径)							记载页码
	水	空气	油	蒸汽	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
					3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
	●	●	●		●※1	●	●	●	●	●	●	742
	●	●	●			●	●	●	●	●		742
	●	●	●			●	●	●	●	●	●	746
	●	●	●		●※1	●	●	●	●	●	●	750
	●	●	●			●	●	●	●	●		750
	●	●	●			●	●	●	●	●	●	754
	●	●			●	●	●	●	●	●	●	758
	●	●				●	●	●	●	●	●	762
	●	●			●	●	●	●	●	●	●	758
	●	●				●	●	●	●	●	●	762
	●			●	●※1	●	●	●	●	●	●	766
	●			●		●	●	●	●	●		766
	●			●	●※1	●	●	●	●	●	●	770
	●			●		●	●	●	●	●		770
	●				●※1	●	●	●				774
	●					●	●	●				774
	●	●	●		●	●	●					778
	●	●	●		●	●	●					778

※1：型号属于标准孔型，但构造为全孔型。

※2：有关孔形状导致的差异，请确认各自页码的通畅、外径尺寸。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末