



EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

动作方式		机种名称	孔形状	使用流体	
双作用型	气控型	2通阀 (CHB)	标准孔型	水・空气・油 (500mm ² /S以下)	
		2通阀 (CHBF)	全孔型		
		3通阀 (CHG)	标准孔型		
		2通阀 (CSB)	标准孔型	蒸汽・水	
		2通阀 (CSBF)	全孔型		
	电磁阀搭载型	2通阀 (CHB-V)	标准孔型	水・空气・油 (500mm ² /S以下)	
		2通阀 (CHBF-V)	全孔型		
		3通阀 (CHG-V)	标准孔型		
单作用型 (弹簧复位)	气控型	2通阀 (CHB-R)	标准孔型	水・空气・油 (500mm ² /S以下)	
		2通阀 (CHBF-R)	全孔型		
		3通阀 (CHG-R)	标准孔型		
		2通阀 (CSB-R)	标准孔型	蒸汽・水	
		2通阀 (CSBF-R)	全孔型		
	电磁阀搭载型	2通阀 (CHB-X)	标准孔型	水・空气・油 (500mm ² /S以下)	
		2通阀 (CHBF-X)	全孔型		
		3通阀 (CHG-X)	标准孔型		

注：有关孔尺寸，请参阅各自页码的通路、外形尺寸。

	阀体材质		配管口径(上段：公称、下段：口径)							记载页码
	青铜	不锈钢	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
			3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
	●	●	●※	●	●	●	●	●	●	706
	●	●		●	●	●	●	●		706
	●	●		●	●	●	●	●	●	712
	●	●	●※	●	●	●	●	●	●	732
	●			●	●	●	●	●		732
	●	●	●※	●	●	●	●	●	●	718
	●	●		●	●	●	●	●		718
	●	●		●	●	●	●	●	●	724
	●	●	●※	●	●	●	●	●	●	706
	●	●		●	●	●	●	●		706
	●	●		●	●	●	●	●	●	712
	●	●	●※	●	●	●	●			732
	●			●	●	●				732
	●	●	●※	●	●	●	●	●	●	718
	●	●		●	●	●	●	●		718
	●	●		●	●	●	●	●	●	724

※型号属于标准孔型，但结构为全孔型。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末