

体系表

气控型2·3通阀(冷却液控制用) (冷却液阀)

EXA FWD HNB/G USB/G FAB/G FGB/G FVB FWB/G FHB FLB AB AG AP·AD APK·ADK 干燥空气用 EX防爆型 防爆型 HVB·HVL S◇B·NAB LAD·NAD 水用相关 NP·NAP·NVP SNP CHB/G MXB/G 其他阀 SWD·MWD 集尘用 CVE·CVSE CCH·CPE/D 生命科学 燃气 自动洒水 室外专用 特殊流体 接单生产产品 卷末	通口数	分类		机种名称	构成	使用压力 MPa	Rc				
							Rc3/8	Rc1/2			
2通		低压用	气控型	CVE2-***-05	单体	0~0.5	●	●			
			电磁阀搭载型	CVSE2-***-05			●	●			
			气控型	CVE2-***-10			●	●			
			电磁阀搭载型	CVSE2-***-10			●	●			
		中压用	气控型	CVE2-***-16		0~1.6	●	●			
			电磁阀搭载型	CVSE2-***-16			●	●			
			气控型	CVE2-***-30			0~3.0	●	●		
			电磁阀搭载型	CVSE2-***-30				●	●		
		高压用	气控型	CVE2-***-70		0~7.0	●	●			
			电磁阀搭载型	CVSE2-***-70			●	●			
		低压用	气控型	GCVE2-***-05		集成	0~0.5		●※		
			电磁阀搭载型	GCVSE2-***-05					●※		
			气控型	GCVE2-***-10				0~1.0		●※	
			电磁阀搭载型	GCVSE2-***-10						●※	
		中压用	气控型	GCVE2-***-16			0~1.6		●※		
			电磁阀搭载型	GCVSE2-***-16					●※		
3通		低压用	气控型	CV3E-***-03	单体	0~0.3					
			电磁阀搭载型	CVS3E-***-03							
		中压用	气控型	CVE3-***-35		0~3.5	●	●			
			电磁阀搭载型	CVSE3-***-35			●	●			
		高压用	气控型	CVE3-***-70			0~7.0	●	●		
			电磁阀搭载型	CVSE3-***-70				●	●		

	配管口径										记载页码
	Rc3/4	Rc1	Rc1 1/4	32法兰	Rc1 1/2	40法兰	Rc2	50法兰	65法兰	80法兰	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	856
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	856
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	856
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	856
	●	●									866
	●	●									866
	●	●									866
	●	●									866
	●	●									874
	●	●									874
	●*										894
	●*										894
	●*										894
	●*										894
	●*										894
	●*										894
	●	●									892
	●	●									892
	●	●	●		●		●				880
	●	●	●		●		●				880
	●	●									880
	●	●									880

※OUT口的口径。

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP·AD
APK·ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB·HVL
S◇B·NAB
LAD·NAD
水用相关
NP·NAP·NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD·MWD
集尘用
CVE·CVSE
CCH·CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产产品
卷末