

停产产品

手动式管夹阀

HPV Series

- 使用流体：水・胶体・粉体
- 配管口径：25~100法兰 (JIS 10K)

可控制水・
胶体・粉体等
多样的流体。

- 全密闭构造
- 对流体无阻碍
- 即使固体也不会堵塞
- 仅橡胶套管为耗材
- 无需法兰密封圈

规格

项 目	HPV-25A	HPV-40A	HPV-50A	HPV-65A	HPV-80A	HPV-100A
使用流体	水・胶体・粉体・无腐蚀性的液体 (详细内容请参阅卷头39。)					
连接方式	25法兰	40法兰	50法兰	65法兰	80法兰	100法兰
通径 mm	25	40	50	65	80	100
Cv值	35	90	200	350	490	620
耐压力 MPa	1.0					
使用压力 MPa	0.05~0.5					
流体温度 ℃	5~60					

注1：请在全开・全闭条件下使用。

注2：2次侧开放时，请务必通过辅助法兰压紧套管。

型号表示方法


HPV - 25A - T

Ⓐ 配管口径


Ⓑ 橡胶套管材质

符 号	内 容
Ⓐ 配管口径	
25A	25法兰
40A	40法兰
50A	50法兰
65A	65法兰
80A	80法兰
100A	100法兰
Ⓑ 橡胶套管材质	
T	天然橡胶
N	氯丁橡胶

内部结构及部件一览表



外形尺寸图



编号	部件名称	材质
1	手柄	FC250 铸铁
2	转动杆	SUS403 不锈钢
3	阀体	FC250 铸铁
4	套管	天然橡胶或氯丁橡胶

型号	A	B	法兰						J	K	L	M	N
HPV-25A	25	149	125	90	70	16	3	4-φ19	202	139	126	160	18
HPV-40A	40	184	140	105	85	18	3	4-φ19	249	168	167	180	20
HPV-50A	50	211	155	120	100	18	4.5	4-φ19	269	181	203	180	20
HPV-65A	65	260	175	140	120	18	5	4-φ19	324	210	234	200	22
HPV-80A	80	289	185	150	130	18	5.5	8-φ19	363	240	261	224	24
HPV-100A	100	338	210	175	155	20	6	8-φ19	421	272	294	280	28