


# Y型过滤器

EXA  
FWD  
HNB/G  
USB/G  
FAB/G  
FGB/G  
FVB  
FWB/G  
FHB  
FLB  
AB  
AG  
AP·AD  
APK·ADK  
干燥空气用  
EX防爆型  
防爆型  
HVB·HVL  
S◇B·NAB  
LAD·NAD  
水用相关  
NP·NAP·NVP  
SNP  
CHB/G  
MXB/G  
其他阀  
SWD·MWD  
集尘用  
CVE·CVSE  
CCH·CPE/D  
生命科学  
燃气  
自动洒水  
室外专用  
特殊流体  
接单生产产品  
卷末

## Y型过滤器




该Y形过滤器用于去除配管内流动的流体中的杂质，维护十分方便。

### 规格

项目		
使用流体		水
耐压力	MPa	2
使用压力	MPa	0~1
使用环境温度	℃	0~60

### 外形尺寸图



型号	A	B	C	D	重量(kg)
YS-02	64	40	23	Rc1/4	0.2
YS-03	64	40	23	Rc3/8	0.2
YS-04	84	53	29	Rc1/2	0.3
YS-06	96	60	35	Rc3/4	0.4
YS-10	116	65	41	Rc1	0.7
YS-12	142	76	54	Rc1 1/4	1.3
YS-14	160	96	58	Rc1 1/2	1.8
YS-20	180	110	75	Rc2	2.8

#### ● 主要材质

本体	青铜铸件
过滤器	不锈钢

#### ● 过滤器的滤网

YS-02	120孔
YS-03	
YS-04 ~ YS-20	80孔