

端子箱



- 端子箱
该端子箱可方便地与电磁阀的线圈电线连接，因此被作为电磁阀的附件。
- 主要特点
 - 被设计为电磁阀的线圈接线用途，是最适合连接电源的端子箱。
 - 还备有带指示灯的型号，电源的ON-OFF可在外部进行确认。
 - 可直接连接船用电缆管。


端子箱的种类和规格

项目 类型	端子数	有无指示灯	电源	螺纹规格	
				A	B
HP端子箱	3P	无指示灯	AC/DC电源通用额定值400V 10A以下	M16	G1/2
				CTC19	G1/2
		带指示灯	C/DC电源用(带氖灯) 额定值AC 100/200V DC100/200V・1A	M16	G1/2
				CTC19	G1/2
			DC电源用(带发光二极管) 额定值DC24V 6.3mA	M16	G1/2
				CTC19	G1/2

※关于型号，请咨询我公司营业所。

外形尺寸图及内部结构

● HP端子箱




编号	部件名称	材质
1	缸体	PA
2	罩盖	PA
3	端子	C2680
4	配线螺钉	SS
5	密封垫	NBR
6	固定螺钉	SS

船用电线管(电缆接地)



对于带端子箱电磁阀，引出口需要具备防水性时，请使用船用电线管(电缆接地)。

外形尺寸图



注1：※尺寸为参考尺寸。
注2：请参考D尺寸(根据端子箱的螺纹尺寸选择)和d尺寸(根据引出电缆的尺寸选择)来决定型号选择。

型号	A ※	B	D	d
A-15a	39	28	G1/2	9
A-15b	39	28	G1/2	10
A-15c	39	28	G1/2	11
A-20a	43	34	G3/4	12
A-20b	43	34	G3/4	13
A-20c	43	34	G3/4	15