

支撑件 室外系列

BW Series


连接件 室外系列

JW Series



外形尺寸


T形支撑件组件



材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材料


型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(kg)
BW310-W	3000系列 FXW1004系列	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JIS B2401-P21	45	0.086
BW410-W	4000系列 FXW1011系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JIS B2401-P21	55	0.094
BW810-W	8000系列 FXW1037系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568- 127	65	0.169

连接件组件



材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材料

型号	适用机种	A	B	C	D	E	重量(kg)
C4000- JW400-W	3000系列 4000系列 FXW1004系列 FXW1011系列	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
C8000- JW800-W	8000系列 FXW1037系列	26	65	50	M6	AS568- 127	0.094



配管适配器 室外系列


AW400·AW800 Series

配管口径：Rc 1/4~Rc 1 1/4



外形尺寸


配管适配器组件



材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材料

型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他
AW400-8-W	Rc 1/4	3000系列 4000系列 FXW1004系列 FXW1011系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为Rc 3/4 { }内数字为 Rc 1时
AW400-10-W	Rc 3/8								
AW400-15-W	Rc 1/2								
AW400-20-W	Rc 3/4								
AW400-25-W	Rc 1	8000系列 FXW1037系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568- 127 1个	1个	()内数字 为Rc 1 1/4时
AW800-20-W	Rc 3/4								
AW800-25-W	Rc 1								
AW800-32-W	Rc 1 1/4								

配管用适配器组件



材质：铝压铸件
安装螺钉使用不锈钢材料

型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他
AW400-8-W-B31W	Rc 1/4	3000系列 4000系列 FXW1004系列	20	6	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	-
AW400-10-W-B31W	Rc 3/8								
AW400-15-W-B31W	Rc 1/2								
AW400-8-W-B41W	Rc 1/4	3000系列 4000系列 FXW1004系列 FXW1011系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为Rc 3/4 { }内数字为 Rc 1时
AW400-10-W-B41W	Rc 3/8								
AW400-15-W-B41W	Rc 1/2								
AW400-20-W-B41W	Rc 3/4								
AW400-25-W-B41W	Rc 1	8000系列 FXW1037系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568- 127 1个	1个	()内数字 为Rc 1 1/4时
AW800-20-W-B81W	Rc 3/4								
AW800-25-W-B81W	Rc 1								
AW800-32-W-B81W	Rc 1 1/4								

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空压气缸

关联产品

使用注意事项