



压力表室外系列

GW49D Series

●配管口径：R1/8、R1/4

JIS 符号




规格

项目	GW49D
使用流体	压缩空气
流体温度	℃ -20~60 (但是, 不得冻结)
环境温度	℃ -20~60
精度	注1 满量程±3% (5~35℃时)
形状	D形 (背面螺纹、连接部6边形)
显示部直径	φ46.6
材质	弹簧管 黄铜
	连接部 黄铜 (镀镍)
	外壳 不锈钢
	镜片 强化玻璃
压力范围	MPa 0~1.0
配管口径	R 1/8、1/4
重量	g 100

注1：显示精度保证温度为20±15℃。

外形尺寸图



型号表示方法

GW49D - 6 - P10

A 型号

B 配管口径

C 压力显示

符号	内 容
A 型号	GW49D
B 配管口径	6 R ¹ / ₈ 8 R ¹ / ₄
C 压力显示 (MPa) 注1	P10 0~1.0MPa

注1：需要psi或bar显示时，请另行与本公司协商。

冷凝水分离器
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空气气缸

关联产品

使用注意事项