

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水
分离器
机械式
压力开关
残压排出
缓慢
启动阀
抗菌
除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化
FRL
室外FRL
适配器
连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、
单向阀等
接头、
气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式
压力开关
到位、
密合确认开关
空气传感器
冷却液用
压力开关
气体用流量
传感器、控制器
水用流量
传感器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(V)
气体发
生装置
冷冻式
干燥机
干燥剂式
干燥机
高分子膜式
干燥机
主管路
过滤器
排水器
等
卷末

GW

新型接头

配管口径 M3~1/2 (Rc或R)

● 连接接头，机种丰富。



■ 直线型

单侧直管型・ GWS□-□	单侧直管型・ GWS□-□-S	内螺纹直管・ GWS□-□-M	隔板内螺纹型・ GWS□-□-E	隔板接头・ GWS□-□-X
				
适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ
4	3.2	4	4	4
6	4	6	6	6
8	6	8	8	8
10	8	10	10	10
12	10	12	12	12
16	12			
・ 记载页码：828	・ 记载页码：828	・ 记载页码：828	・ 记载页码：828	・ 记载页码：829

对向紧固接头用隔板接头・ GWM□-□-X	直管・ GWS□-0	变径直管・ GWS□-0	变径塞管・ GWS□-□P	连接堵头・ GWP□-0
				
适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	连接接头 直径φ
4	4	4・6	4	4
6	6	6・8	6	6
8	8	8・10	8	8
10	10	10・12	10	10
12	12			12
・ 记载页码：829	・ 记载页码：829	・ 记载页码：829	・ 记载页码：830	・ 记载页码：830

■ 弯管型

异形连接堵头・ GWP□-0	单侧弯管型・ GWL□-□	长弯管・ GWL□-□-L	单侧45°弯管・ GWL□-□-45	旋转变管・ GWL□-□-T
				
连接接头 直径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ
4・6	4	4	4	4
6・8	6	6	6	6
8・10	8	8	8	8
10・12	10	10	10	10
	12	12	12	12
・ 记载页码：830	・ 记载页码：830	・ 记载页码：831	・ 记载页码：831	・ 记载页码：831

■ 三通型

弯管・ GWL□-0	双侧三通・ GWT□-□	D形三通・ GWT□-□-D	三通・ GWT-0	Y形三通・ GWY□-0
				
适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ	适用气管 外径φ
4	4	4	4	4・4
6	6	6	6	6・6
8	8	8	8	8・8
10	10	10	10	10・10
12	12	12	12	12・12
16				6・4
・ 记载页码：831	・ 记载页码：832	・ 记载页码：832	・ 记载页码：832	8・6
				10・8
				12・10

产品简介第826页
规格·型号·内部结构...第827页

双侧Y三通· GWY□-□		四通型· GWCR□-O		双侧旋转弯管· GWL□-□-2T		三棱锥型(带R)· GWTR□-□		FY形(带R)· GWFY□-□	
	适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ
	4		8		4		4		4
	6		10		6		6		6
	8		12		8		8		8
	10				10		10		10
	12				12		12		12
· 记载页码：833		· 记载页码：833		· 记载页码：833		· 记载页码：833		· 记载页码：834	
双重Y形(带R)· GWWY□-□		三棱锥型· GWTR□-O		FY形· GWFY□-O		双重Y形· GWWY□-O		盲堵· GWP□-B	
	适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		连接接头 直径φ
	4		4		4		6·4		4
	6		6		6		8·6		6
			8		8				8
			10		10				10
			12		12				12
· 记载页码：834		· 记载页码：834		· 记载页码：834		· 记载页码：835		· 记载页码：835	
L形堵头· GWP□-L		C形堵头· GWP□-C		Y形堵头· GWP□-Y		盖帽· GWC□		集成(单·带R)· GWMF□-□	
	适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ
	4		4		4		4		4·6
	6		6		6		6		4·8
	8		8		8		8		6·8
	10		10		10		10		6·10
	12		12		12		12		8·10
· 记载页码：835		· 记载页码：835		· 记载页码：836		· 记载页码：836		· 记载页码：836	
集成式(单)· GWMF□-O		集成式(双·带R)· GWMF□-□-W		集成(双)· GWMF□-O-W		插入式卡套 接单生产品			
	适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		适用气管 外径φ		
	4·6		4·8		4·8		4		
	4·8		6·10		6·10		6		
	6·8		8·12		8·12		8		
	6·10						10		
	8·10						12		
· 记载页码：836		· 记载页码：837		· 记载页码：837		· 记载页码：837			

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水
分离器
机械式
压力开关
残压排出阀
缓慢
启动阀
抗菌
除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化化
FRL
室外FRL
适配器
连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·
单向阀等
接头·
气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式
压力开关
到位·
密合确认开关
空气传感器
冷却液用
压力开关
气体用流量传
感器·控制器
水用流量
传感器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(Y)
气体发
生装置
冷冻式
干燥机
干燥剂式
干燥机
高分子膜式
干燥机
主管路
过滤器
排水器
等
卷末