

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

GWJ

新型接头(迷你型)

配管口径 M3~1/8(Rc或R)

RoHS

CAD

● 具有多种功能的小型快插接头

本体尺寸进一步小型化的省空间型。可大幅减少配管的死角。

■ 直线型							
单侧直管・ GWJS□-□		内螺纹直管・ GWJS3-□-M		隔板接头・ GWJS3-0-X		直管・ GWJS3-0	
	试用气管 外径φ		试用气管 外径φ		试用气管 外径φ		试用气管 外径φ
	3.2		3.2		3.2		3.2
	4						
	6						
・ 记载页码：840		・ 记载页码：840		・ 记载页码：840		・ 记载页码：840	
■ 弯管型							
变径直管・ GWJS□-0		单侧弯管・ GWJL□-□		长弯管・ GWJL□-□-L		弯管・ GWJL3-0	
	试用气管 外径φ		试用气管 外径φ		试用气管 外径φ		试用气管 外径φ
	3.2, 4		3.2		3.2		3.2
	3.2, 6		4		4		
			6				6
・ 记载页码：840		・ 记载页码：840		・ 记载页码：841		・ 记载页码：841	
■ 三通型							
双侧三通・ GWJT3-□		D形三通・ GWJT3-□-D		三通・ GWJT3-0		Y形三通・ GWJY□-0	
	试用气管 外径φ		试用气管 外径φ		试用气管 外径φ		试用气管 外径φ
	3.2		3.2		3.2		3.2, 3.2
							3.2, 6
・ 记载页码：841		・ 记载页码：841		・ 记载页码：841		・ 记载页码：841	
■ 堵头							
盲堵・ GWJP3-B							
	试用气管 外径φ						
	3.2						
・ 记载页码：842		● 销售单位为10个/1袋。					

● 销售单位为10个/1袋。