













F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末












ZSP

新型接头 不锈钢型
 配管口径 M5、R1/8~R1/2



直管 ZSP-C□-□	活接头直管 ZSP-U□	弯管 ZSP-L□-□
 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：851	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：851	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：851
活接头弯管 ZSP-V□	三通 ZSP-B□-□	活接头三通 ZSP-E□
 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：851	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：852	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：852
变径活接头直管 ZSP-G□-□	分支三通 ZSP-D□-□	三角弯管 ZSP-VX□-□
 适用气管 外径φ 6・4 8・6 10・8 12・10 • 记载页码：852	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：852	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：853
活接头Y形 ZSP-Y□	变径活接头三通 ZSP-EG□-□	分支Y形 ZSP-X□-□
 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：853	 适用气管 外径φ 6・4 8・6 10・8 12・10 • 记载页码：853	 适用气管 外径φ 4 6 8 10 12 • 记载页码：853

• 销售单位为10个/1袋。

分支双层Y形 ZSP-RX□-□		变径双层Y形 ZSP-RG□-□		三脚活接头 ZSP-VU□	
	适用气管 外径 ϕ		适用气管 外径 ϕ		适用气管 外径 ϕ
	4		6·4		4
	6		8·6		6
• 记载页码：854		• 记载页码：854		• 记载页码：854	
变径活接头Y形 ZSP-W□-□		活接头A形 ZSP-AU□		分支弯管 ZSP-AX□-□	
	适用气管 外径 ϕ		适用气管 外径 ϕ		适用气管 外径 ϕ
	6·4		4		4
	8·6		6		6
	10·8		8		8
	12·10		10		10
• 记载页码：854		• 记载页码：855		• 记载页码：855	
分支五通 ZSP-KD□-□-□		变径五通 ZSP-KG□-□		盖帽 ZSP-PF□	
	适用气管 外径 ϕ		适用气管 外径 ϕ		适用气管 外径 ϕ
	6·4		6·4		4
	8·4		8·4		6
	8·6		8·6		8
	10·8		10·6		10
• 记载页码：855		• 记载页码：855		• 记载页码：856	
隔板活接头 ZSP-M□		变径塞管 ZSP-J□-□			
	适用气管 外径 ϕ		适用气管 外径 ϕ		
	4		6·4		
	6		4·6		
	8		4·8		
	10		6·8		
	12		4·10		
• 记载页码：856		• 记载页码：856			
				6·10 8·10 6·12 8·12 10·12	

• 销售单位为10个/1袋。卷末