

クイックバルブ

2QV Series

●接続口径：ワンタッチ継手φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、R1/8～R1/2

回路図記号



RoHS CAD

仕様

項目		2QV
使用流体		空気
最高使用圧力	MPa	1.0
最低使用圧力	kPa	−100（注1）
耐圧力	MPa	1.5
流体温度	℃	0～60
周囲温度	℃	0～60
切替角度	°	90
使用チューブ		ソフトナイロンチューブ（チューブF−15※※） ウレタンチューブ（チューブU−95※※、NU-※※）
取付姿勢		任意

注1：ウレタンチューブ(U−95※※、NU−※※)にて真空で使用する際はインサートリングを使用してください。
注2：潤滑剤を使用していますので、禁油処理仕様は製作できません。

形番表示方法

● クイックバルブ

2QV - 04-04 -P4

㋑ 接続口径
(Pポート)−(Aポート)

	記号	内容			
	2	2方弁			
	㋑接続口径（Pポート）−（Aポート）				専用ブラケット ※
		IN側	−	OUT側	
標準	04−04	ワンタッチ継手φ4	−	ワンタッチ継手φ4	2QV-P1
	06−06	ワンタッチ継手φ6	−	ワンタッチ継手φ6	
	08S−08S	ワンタッチ継手φ8	−	ワンタッチ継手φ8	
	08−08	ワンタッチ継手φ8	−	ワンタッチ継手φ8	2QV-P2
	10−10	ワンタッチ継手φ10	−	ワンタッチ継手φ10	
	12−12	ワンタッチ継手φ12	−	ワンタッチ継手φ12	
オプション	6A−04	R1/8	−	ワンタッチ継手φ4	2QV-P1
	6A−06	R1/8	−	ワンタッチ継手φ6	
	8A−06	R1/4	−	ワンタッチ継手φ6	
	8A−08S	R1/4	−	ワンタッチ継手φ8	
	10A−08	R3/8	−	ワンタッチ継手φ8	2QV-P2
	10A−10	R3/8	−	ワンタッチ継手φ10	
	15A−10	R1/2	−	ワンタッチ継手φ10	
	15A−12	R1/2	−	ワンタッチ継手φ12	
	04−6A	ワンタッチ継手φ4	−	R1/8	2QV-P1
	06−6A	ワンタッチ継手φ6	−	R1/8	
	06−8A	ワンタッチ継手φ6	−	R1/4	
	08S−8A	ワンタッチ継手φ8	−	R1/4	
	08−10A	ワンタッチ継手φ8	−	R3/8	2QV-P2
	10−10A	ワンタッチ継手φ10	−	R3/8	
	10−15A	ワンタッチ継手φ10	−	R1/2	
	12−15A	ワンタッチ継手φ12	−	R1/2	
	6A−6A	R1/8	−	R1/8	2QV-P1
	8A−8A	R1/4	−	R1/4	
	10A−10A	R3/8	−	R3/8	2QV-P2
	15A−15A	R1/2	−	R1/2	

※ボディサイズにより異なりますので注意してください。

バリエーション別対応表

	2QV
接続口径	φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
P4	●

●：対象機種　○：準対象機種
▲：お問い合わせください　▭：対象外

詳細については

Click!

CKD機器商品サイト(https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/)→「形番」をご覧ください。