

ブレーキ付タイロッド形シリンダ　複動・片ロッド形/複動形・バルブ付

JSG・JSG-V Series

●チューブ内径： φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCG-□※-ROD-CVR-ASSY	❻❼❽❾⓬⓭（⓾）	1
ヘッドカバー組立	SCG-□※-HEAD-CVR-ASSY	❾⓬⓭⓮（⓾）	1
ピストンロッド組立	JSG-□※-◆-PR-ASSY	❷⓱⓲⓳⓴㉑㉘（⓾）	1
クッションニードル組立	SCG-□-NEEDLE-ASSY	⓬⓭	1
パッキンキット	JSG-□※K	❻⓲⓳	各1
		❾⓾⓭	各2
ブレーキユニット	JSG-□-BRAKE-UNIT	❸❹㉔	1

□： チューブ内径（φ40/φ50/φ63/φ80/φ100）
※： クッション（B/D）
◆： ストローク（φ32・φ40・φ50・φ63 ：1～600（1mm毎））
（　　φ80　　：1～700（1mm毎））
（　　φ100　　：1～800（1mm毎））

注1：ロッドカバー組立、ヘッドカバー組立のSCG-□Dの場合⓾クッションゴムは含まれません
注2：ピストンロッド組立のSCG-□Bの場合⓾クッションゴムは含まれません

MEMO