CKD

スピード対応 Quick Response

汎用電磁弁

最短1日で出荷

お待たせしません！

直動式2ポート電磁弁
マルチフィット® FFBシリーズ

圧縮空気　ドライエア　水　油

NEW ご好評におこたえしアルミボディを追加！

スタンダードな
標準品78機種

受注後、出荷まで
最短1日！

当日※または翌日に出荷

※当社に午前中にご注文いただいた場合

出荷日	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			お客様ご注文日	1日目			

●CKD営業日に基づいております。
●ご注文の混雑状況によっては翌々日以降の出荷になることがございます。
●10個以上のご注文の場合はお問い合わせください。

選べる対応機種一覧は裏面へ▶

CKD株式会社
CC-1627 1

Quick Response 対応機種一覧

口 径　オリフィス　電 圧　が選べます。

ボディ材質	黄銅	シール材質	NBR	配線仕様	リード線 300mm

適用流体	ポート数	作動方式	接続口径	オリフィス	最高使用圧力(MPa)	電　圧	形　番
圧縮空気 ドライエア DRY 水 油	2ポート	NC形 (通電時開)	Rc1/8	φ1.5	1	1:AC100V 2:AC200V 3:DC24V	FFB-2106ASC3A□
				φ2	0.6		FFB-2106A2C3A□
				φ3	0.6		FFB-3106A3C3A□
			Rc1/4	φ2	1.4		FFB-3108A2C3A□
				φ3	0.6		FFB-3108A3C3A□
				φ4	1		FFB-4108A4C3A□
				φ5	0.2		FFB-3108A5C3A□
				φ7	0.15		FFB-4108A7C3A□
			Rc3/8	φ4	1		FFB-4110A4C3A□
				φ5	0.8		FFB-5110A5C3A□
				φ7	0.15		FFB-4110A7C3A□
				φ7	0.3		FFB-5110A7C3A□
			Rc1/2	φ10	0.1		FFB-5115AXC3A□

ボディ材質	アルミ	シール材質	NBR	配線仕様	リード線 300mm

適用流体	ポート数	作動方式	接続口径	オリフィス	最高使用圧力(MPa)	電　圧	形　番
圧縮空気 ドライエア DRY	2ポート	NC形 (通電時開)	Rc1/8	φ1.5	1	1:AC100V 2:AC200V 3:DC24V	FFB-2106ASA3A□
				φ2	0.6		FFB-2106A2A3A□
				φ3	0.6		FFB-3106A3A3A□
			Rc1/4	φ2	1.4		FFB-3108A2A3A□
				φ3	0.6		FFB-3108A3A3A□
				φ4	1		FFB-4108A4A3A□
				φ5	0.2		FFB-3108A5A3A□
				φ7	0.15		FFB-4108A7A3A□
			Rc3/8	φ4	1		FFB-4110A4A3A□
				φ5	0.8		FFB-5110A5A3A□
				φ7	0.15		FFB-4110A7A3A□
				φ7	0.3		FFB-5110A7A3A□
			Rc1/2	φ10	0.1		FFB-5115AXA3A□

※形番の□には電圧番号が入ります。ご使用の電圧番号を入れてください。
例：DC24Vの場合：FFB-2106ASC3A3

詳細仕様は必ずカタログもしくはWebサイトでご確認ください。

カタログ・CADデータは こちら▶
マルチフィット® 製品紹介

Click! 詳細はこちら

商品の詳細は こちら▶
マルチフィット® webサイト

Click! 詳細はこちら

CKD Corporation

＜Website＞
https://www.ckd.co.jp/

本社・工場　〒485-8551
愛知県小牧市応時2-250
TEL(0568)77-1111　FAX(0568)77-1123

東京オフィス　〒105-0013
東京都港区浜松町 1-31-1（文化放送メディアプラス 4 階）
TEL(03)5402-3620　FAX(03)5402-0120

大阪オフィス　〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2-10（PMO EX新大阪6階）
TEL(06)6396-9630　FAX(06)6396-9631

お問い合わせは下記へどうぞ

●Specifications are subject to change without notice.

© CKD Corporation 2024 All copy rights reserved.

2024.9.GZZ