




■部品展開図

●SAB※V-15A/20A/25A/32A/40A/50A

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ/シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 青銅/シール: ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-O-B-P-KIT		7	各1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-O-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-O-B-P-KIT			
D (ボディ: ステンレス/シール: ニトリルゴム)	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-O-B-P-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-O-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-O-B-P-KIT			
B (ボディ: 青銅/シール: フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-B-B-P-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-B-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-B-B-P-KIT			
E (ボディ: ステンレス/シール: フッ素ゴム)	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-B-B-P-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-B-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-B-B-P-KIT			
P (ボディ: 青銅/シール: エチレンプロピレンゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-P-B-P-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-P-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-P-B-P-KIT			
R (ボディ: ステンレス/シール: エチレンプロピレンゴム)	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-P-B-P-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-P-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-P-B-P-KIT			

●主弁組立キット

ボディ/シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 青銅/シール: ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-O-S-KIT		10	各1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-O-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-O-S-KIT			
D (ボディ: ステンレス/シール: ニトリルゴム)	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-O-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-O-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-O-S-KIT			
B (ボディ: 青銅/シール: フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-B-S-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-B-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-B-S-KIT			
E (ボディ: ステンレス/シール: フッ素ゴム)	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-B-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-B-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-B-S-KIT			
P (ボディ: 青銅/シール: エチレンプロピレンゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-P-S-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-P-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-P-S-KIT			
R (ボディ: ステンレス/シール: エチレンプロピレンゴム)	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-P-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-P-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-P-S-KIT			

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
15A(Rc1/2)	SAB-15A-MOUNT-PLATE-KIT		1	2
20A(Rc3/4)	SAB-20A-MOUNT-PLATE-KIT			
25A(Rc1)	SAB-25A-MOUNT-PLATE-KIT			
32A(Rc1 1/4)	SAB-32A-MOUNT-PLATE-KIT			

●ポート

ボディ/シール材質	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 青銅/シール: ニトリルゴム)	SAB-O-PORT-KIT		4	2
D (ボディ: ステンレス/シール: ニトリルゴム)				
B (ボディ: 青銅/シール: フッ素ゴム)	SAB-C-PORT-KIT			
E (ボディ: ステンレス/シール: フッ素ゴム)				
P (ボディ: 青銅/シール: エチレンプロピレンゴム)	SAB-O-PORT-KIT			
R (ボディ: ステンレス/シール: エチレンプロピレンゴム)				