




スナップドレン

DT3000-W・DT4000-W Series

DT3000-W Series

DT3000-Wシリーズ 部品展開図




DT3000-Wシリーズ

部品名	部品形番	番号	数量
ペットコック	DT3000-PETCOCK	②	1
スクリーン	DT3000-SCREEN	③	1
ボウル組立(標準、Z) 手動コック付 オートドレンNOタイプ	ポリカーボネイト ボウル DT3000-W-BOWL	④	各 1
	ナイロンボウル DT3000-W-BOWL-Z	⑤	
ボウル組立(M、M2) 手動コックなし オートドレンNOタイプ サイトゲージ付 メタルボウル	Rc1/8 DT3000-W-BOWL-M	④	各 1
	Rc1/4 DT3000-W-BOWL-M2	⑦	
ボウルガード (標準、Z)	ポリカーボネイト ボウル用 DT3000-W-BOWL-GUARD	⑥	1
	ナイロンボウル用 DT3000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング ※1セット5本入りです。	F3000-ORING	④	5
包装箱・ラベル	DT3000-PAC-BOX-KIT	—	1

DT3010-Wシリーズ

部品名	部品形番	番号	数量
ペットコック	DT3000-PETCOCK	②	1
スクリーン	DT3000-SCREEN	③	1
ボウル組立(標準、Z) 手動コック付 オートドレンNCタイプ	ポリカーボネイト ボウル DT3010-W-BOWL	④	各 1
	ナイロンボウル DT3010-W-BOWL-Z	⑤	
ボウル組立(M、M2) 手動コックなし オートドレンNCタイプ サイトゲージ付 メタルボウル	Rc1/8 DT3010-W-BOWL-M	④	各 1
	Rc1/4 DT3010-W-BOWL-M2	⑦	
ボウルガード (標準、Z)	ポリカーボネイト ボウル用 DT3000-W-BOWL-GUARD	⑥	1
	ナイロンボウル用 DT3000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング ※1セット5本入りです。	F3000-ORING	④	5
包装箱・ラベル	DT3000-PAC-BOX-KIT	—	1

DT4000-Wシリーズ
部品展開図



DT4000-Wシリーズ

部品名	部品形番	番号	数量
ペットコック	DT3000-PETCOCK	2	1
スクリーン	DT4000-SCREEN	3	1
ボウル組立(標準、Z) 手動コック付 オートドレンNOタイプ	ポリカーボネイト ボウル DT4000-W-BOWL	4	各 1
	ナイロンボウル DT4000-W-BOWL-Z	5	
ボウル組立(M、M2) 手動コックなし オートドレンNOタイプ サイトゲージ付 メタルボウル	Rc1/8 DT4000-W-BOWL-M	4	各 1
	Rc1/4 DT4000-W-BOWL-M2	7	
ボウルガード (標準、Z)	ポリカーボネイト ボウル用 DT4000-W-BOWL-GUARD	6	1
	ナイロンボウル用 DT4000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング ※1セット5本入りです。	F4000-ORING	4	5
包装箱・ラベル	DT4000-PAC-BOX-KIT	—	1

DT4010-Wシリーズ

部品名	部品形番	番号	数量
ペットコック	DT3000-PETCOCK	2	1
スクリーン	DT4000-SCREEN	3	1
ボウル組立(標準、Z) 手動コック付 オートドレンNCタイプ	ポリカーボネイト ボウル DT4010-W-BOWL	4	各 1
	ナイロンボウル DT4010-W-BOWL-Z	5	
ボウル組立(M、M2) 手動コックなし オートドレンNCタイプ サイトゲージ付 メタルボウル	Rc1/8 DT4010-W-BOWL-M	4	各 1
	Rc1/4 DT4010-W-BOWL-M2	7	
ボウルガード (標準、Z)	ポリカーボネイト ボウル用 DT4000-W-BOWL-GUARD	6	1
	ナイロンボウル用 DT4000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング ※1セット5本入りです。	F4000-ORING	4	5
包装箱・ラベル	DT4000-PAC-BOX-KIT	—	1