




エアオペレート式3ポート弁 電磁弁搭載形

NVP11 Series

●ユニバーサル形

■部品展開図



●アクチュエータ組立キット

【接続口径：10A~25A】

コイルオプション	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
2C (リード線)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-2C-A-KIT-標準電圧		①	各1
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-2C-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-2C-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-2C-A-KIT-標準電圧				
2CS (リード線・サージキラー付)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-2CS-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-2CS-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-2CS-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-2CS-A-KIT-標準電圧				
2G (DIN端子箱付Pg9)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-2G-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-2G-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-2G-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-2G-A-KIT-標準電圧				
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-2GS-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-2GS-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-2GS-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-2GS-A-KIT-標準電圧				
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-2H-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-2H-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-2H-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-2H-A-KIT-標準電圧				
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-2HS-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-2HS-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-2HS-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-2HS-A-KIT-標準電圧				
3T (T形端子箱付G1/2)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-3T-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-3T-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-3T-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-3T-A-KIT-標準電圧				
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-3TS-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-3TS-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-3TS-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-3TS-A-KIT-標準電圧				
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-3R-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-3R-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-3R-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-3R-A-KIT-標準電圧				
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	10A(Rc3/8)	NVP11-10A-3RS-A-KIT-標準電圧			
	15A(Rc1/2)	NVP11-10A-3RS-A-KIT-標準電圧			
	20A(Rc3/4)	NVP11-20A-3RS-A-KIT-標準電圧			
25A(Rc1)	NVP11-20A-3RS-A-KIT-標準電圧				

標準電圧 AC100V/AC200V/DC24V

【接続口径：32A~50A】

部品形番	部品図	番号	数量
GFAG41-1-O-1 [コイルハウジング] N-[標準電圧]		⑫	1

コイルハウジング 2C：グロメットコイル/2CS：グロメットコイル・サージキラー付/2G：DIN端子箱付/2HS：ランプ付DIN端子箱・サージキラー付/3T：T形端子箱付/3RS：ランプ付T形端子箱・サージキラー付
標準電圧 1：AC100V/2：AC200V/3：DC24V
注：コイルハウジング“2GS”、“2H”、“3TS”、“3R”が必要な場合はお問い合わせください。

●サージキラー

[接続口径：10A～25A]

電圧	部品形番	数量
AC100V	CVS2-SURGE-KILLER-AC100V	1
AC200V	CVS2-SURGE-KILLER-AC200V	
DC24V	CVS2-SURGE-KILLER-DC24V	

●端子箱キット

[接続口径：10A～25A]

コイルオプション／電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2G (DIN端子箱付Pg9)	CVS2-2G-TERMINAL-BOX			
AC100V				
AC200V DC24V				
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	CVS2-2GS-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-2GS-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-2GS-TERMINAL-BOX-DC24V			各 1
AC100V				
AC200V DC24V				
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	CVS2-2H-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-2H-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-2H-TERMINAL-BOX-DC24V			各 1
AC100V				
AC200V DC24V				
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	CVS2-2HS-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-2HS-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-2HS-TERMINAL-BOX-DC24V			各 1
AC100V				
AC200V DC24V				
3T (T形端子箱付G1/2)	CVS2-3T-TERMINAL-BOX			
AC100V				
AC200V DC24V				
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	CVS2-3TS-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-3TS-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-3TS-TERMINAL-BOX-DC24V			各 1
AC100V				
AC200V DC24V				
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	CVS2-3R-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-3R-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-3R-TERMINAL-BOX-DC24V			各 1
AC100V				
AC200V DC24V				
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	CVS2-3RS-TERMINAL-BOX-AC100V CVS2-3RS-TERMINAL-BOX-AC200V CVS2-3RS-TERMINAL-BOX-DC24V			各 1
AC100V				
AC200V DC24V				

●スプリングキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NAP11-10A-SP-KIT			1
15A (Rc1/2)				
20A (Rc3/4)	NAP11-20A-SP-KIT			1
25A (Rc1)				
32A (Rc1 1/4)	NAP11-32A-SP-KIT			2
40A (Rc1 1/2)				
50A (Rc2)				

注：接続口径が32A～50Aは、2ヶになります。

●バルブステムキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-VS-KIT			2
15A (Rc1/2)				
20A (Rc3/4)	NP13-20A-1-VS-KIT			2
25A (Rc1)				
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-1-VS-KIT			2
40A (Rc1 1/2)				
50A (Rc2)				

注：⑤ウエアリングは、接続口径が10A、15Aには含まれません。

●本体パッキンキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-B-PACKING-KIT		②	1
15A (Rc1/2)			④	2
			⑥	2
			⑧	1
			⑩	1
20A (Rc3/4)	NAP11-20A-1-B-PACKING-KIT			
25A (Rc1)			④	2
			⑥	2
32A (Rc1 1/4)	NAP11-32A-1-B-PACKING-KIT		⑧	1
40A (Rc1 1/2)			⑩	1
			④	2
			⑥	2
50A (Rc2)			⑦	1
			⑧	1
			⑩	1

注：②MYパッキンは、接続口径が10A、15Aのみに含まれます。

●パッキンキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-PK-KIT		②	1
15A (Rc1/2)			④	2
			⑥	2
			⑦	1
			⑧	1
20A (Rc3/4)	NAP11-20A-1-PK-KIT		④	2
25A (Rc1)			⑤	2
			⑥	2
32A (Rc1 1/4)	NAP11-32A-1-PK-KIT		⑦	1
40A (Rc1 1/2)			⑧	1
			⑩	1
			④	2
50A (Rc2)			⑤	2
			⑥	2
			⑦	1
			⑧	1
			⑩	1

注1：②MYパッキンは、接続口径が10A、15Aのみに含まれます。

注2：⑤ウエアリングは、接続口径が10A、15Aには含まれません。

●ピストンキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-P-KIT		②	各 1
15A (Rc1/2)			③	

●弁座キット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A (Rc3/8)	NP13-10A-1-VALVE-SEAT-KIT			各 1
15A (Rc1/2)				
20A (Rc3/4)	NP13-20A-1-VALVE-SEAT-KIT			各 1
25A (Rc1)				
32A (Rc1 1/4)	NP13-32A-1-VALVE-SEAT-KIT			各 1
40A (Rc1 1/2)				
50A (Rc2)				