

低圧用 エアオペレート式2ポート弁(クーラントバルブ)


CVSE2・CVSE22-05・10 Series CVE2・CVE22-05・10 Series

●NC(ノーマルクローズ)形、NO(ノーマルオープン)形

■部品展開図

- CVSE2・CVSE22-10A-05・10(電磁弁搭載形)
- CVE2・CVE22-10A-05・10

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ/シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 鋳鉄(めっき)/ シール: ニトリルゴム)	10A(Rc3/8)	05(0~0.5MPa)	CVE2-10A-05-O-B-PACKING-KIT		5	各 1
		10(0~1.0MPa)	CVE2-10A-10-O-B-PACKING-KIT		6	
B (ボディ: 鋳鉄(めっき)/ シール: フッ素ゴム)	10A(Rc3/8)	05(0~0.5MPa)	CVE2-10A-05-B-B-PACKING-KIT		7	
		10(0~1.0MPa)	CVE2-10A-10-B-B-PACKING-KIT		8	
					9	
					10	
					11	
					13	

●主弁組立キット

ボディ/シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 鋳鉄(めっき)/ シール: ニトリルゴム)	10A(Rc3/8)	05(0~0.5MPa)	CVE2-10A-05-O-S-KIT		5	各 1
		10(0~1.0MPa)	CVE2-10A-10-O-S-KIT		6	
B (ボディ: 鋳鉄(めっき)/ シール: フッ素ゴム)	10A(Rc3/8)	05(0~0.5MPa)	CVE2-10A-05-B-S-KIT		12	
		10(0~1.0MPa)	CVE2-10A-10-B-S-KIT			

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
10A(Rc3/8)	SAB-10A-MOUNT-PLATE-KIT		14	1
			15	2


●ポート (CVE2/CVE22用)

部品形番	部品図	番号	数量
SAB-O-PORT-KIT		2	2
		3	1
		4	2

■部品展開図

- CVSE2・CVSE22-15A~50A-05・10(電磁弁搭載形)
- CVE2・CVE22-15A~50A-05・10

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ/シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 鋳鉄(めっき)/シール: ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa)	CVE2-15A-05-O-B-PACKING-KIT		8	各1
		10(0~1.0MPa)	CVE2-15A-10-O-B-PACKING-KIT			
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa)	CVE2-20A-05-O-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-20A-10-O-B-PACKING-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa)	CVE2-25A-05-O-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-25A-10-O-B-PACKING-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-32A-05-O-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-32A-10-O-B-PACKING-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-40A-05-O-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-10-O-B-PACKING-KIT			
50A(Rc2), 50F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-50A-05-O-B-PACKING-KIT				
	10(0~1.0MPa)	CVE2-50A-10-O-B-PACKING-KIT				
B (ボディ: 鋳鉄(めっき)/シール: フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa)	CVE2-15A-05-B-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-15A-10-B-B-PACKING-KIT			
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa)	CVE2-20A-05-B-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-20A-10-B-B-PACKING-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa)	CVE2-25A-05-B-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-25A-10-B-B-PACKING-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-32A-05-B-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-32A-10-B-B-PACKING-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-40A-05-B-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-10-B-B-PACKING-KIT			
50A(Rc2), 50F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-50A-05-B-B-PACKING-KIT				
	10(0~1.0MPa)	CVE2-50A-10-B-B-PACKING-KIT				

●主弁組立キット

ボディ/シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 鋳鉄(めっき)/シール: ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa)	CVE2-15A-05-O-S-KIT		12	各1
		10(0~1.0MPa)	CVE2-15A-05-O-S-KIT			
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa)	CVE2-20A-05-O-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-15A-05-O-S-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa)	CVE2-25A-05-O-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-20A-05-O-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-32A-05-O-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-25A-05-O-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-40A-05-O-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-32A-05-O-S-KIT			
50A(Rc2), 50F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-50A-05-O-S-KIT				
	10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-O-S-KIT				
B (ボディ: 鋳鉄(めっき)/シール: フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa)	CVE2-15A-05-B-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-15A-05-B-S-KIT			
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa)	CVE2-20A-05-B-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-15A-05-B-S-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa)	CVE2-25A-05-B-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-20A-05-B-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-32A-05-B-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-25A-05-B-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-40A-05-B-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-32A-05-B-S-KIT			
50A(Rc2), 50F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVE2-50A-05-B-S-KIT				
	10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-B-S-KIT				

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
15A(Rc1/2)	SAB-20A-MOUNT-PLATE-KIT		1	2
20A(Rc3/4)	SAB-25A-MOUNT-PLATE-KIT		2	2
25A(Rc1)	SAB-32A-MOUNT-PLATE-KIT		3	1


●ポート (CVE2/CVE22用)

部品形番	部品図	番号	数量
SAB-O-PORT-KIT		4	2
		5	1
		6	2

■部品展開図

- CVSE2・CVSE22-65F・80F-05・10(電磁弁搭載形)
- CVE2・CVE22-65F・80F-05・10

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ/シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 鋳鉄(めっき) / シール: ニトリルゴム)	65F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-65F-05-O-B-PACKING-KIT		4 5 6 7 8 9 10 11 12 14	各 1
		10(0~1.0MPa)	CVE2-65F-10-O-B-PACKING-KIT			
	80F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-80F-05-O-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-80F-10-O-B-PACKING-KIT			
B (ボディ: 鋳鉄(めっき) / シール: フッ素ゴム)	65F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-65F-05-B-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-65F-10-B-B-PACKING-KIT			
	80F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-80F-05-B-B-PACKING-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-80F-10-B-B-PACKING-KIT			

●主弁組立キット

ボディ/シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ: 鋳鉄(めっき) / シール: ニトリルゴム)	65F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-65F-05-O-S-KIT		11 12 13 14	各 1
		10(0~1.0MPa)	CVE2-65F-10-O-S-KIT			
	80F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-80F-05-O-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-80F-10-O-S-KIT			
B (ボディ: 鋳鉄(めっき) / シール: フッ素ゴム)	65F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-65F-05-B-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-65F-10-B-S-KIT			
	80F(フランジ)	05(0~0.5MPa)	CVSE2-80F-05-B-S-KIT			
		10(0~1.0MPa)	CVE2-80F-10-B-S-KIT			

●ポート (CVE2/CVE22用)

部品形番	部品図	番号	数量
SAB-O-PORT-KIT		1	2
		2	1
		3	2

●アクチュエータ組立キット

コイルオプション	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2C (リード線)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02C-AC100V		17	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02C-AC200V		18	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02C-DC24V		19	1
		CVSE2-ACTUATOR-02C-DC24V		20	1
2CS (リード線・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02CS-AC100V		21	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02CS-AC200V		22	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02CS-DC24V		23	1
		CVSE2-ACTUATOR-02CS-DC24V		24	1
2G (DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02G-AC100V		25	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02G-AC200V		26	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02G-DC24V		27	1
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02GS-AC100V		28	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02GS-AC200V		29	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02GS-DC24V		30	2
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02H-AC100V		31	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02H-AC200V		32	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02H-DC24V		33	2
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02HS-AC100V		34	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02HS-AC200V		35	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02HS-DC24V		36	1
2J (DIN端子箱付M12-4Pコネクタ)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02J-AC100V		37	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02J-AC200V		38	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02J-DC24V		39	1
2KS (ランプ付DIN端子箱付M12-4Pコネクタ・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-02KS-AC100V		40	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-02KS-AC200V		41	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-02KS-DC24V		42	1
3T (T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-03T-AC100V		43	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-03T-AC200V		44	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-03T-DC24V		45	1
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-03TS-AC100V		46	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-03TS-AC200V		47	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-03TS-DC24V		48	2
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-03R-AC100V		49	1
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-03R-AC200V		50	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-03R-DC24V		51	1
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-ACTUATOR-03RS-AC100V		52	2
	AC200V	CVSE2-ACTUATOR-03RS-AC200V		53	1
	DC24V	CVSE2-ACTUATOR-03RS-DC24V		54	1

●サージキラー

電圧	部品形番	数量
AC100V	CVSE2-SGK-KIT-AC100V	1
AC200V	CVSE2-SGK-KIT-AC200V	
DC24V	CVSE2-SGK-KIT-DC24V	

●プランジャ組立キット

部品形番	部品図	番号	数量
CVSE2-O-PLUNGER-KIT		19	各1
		20	
		21	

●アクチュエータパッキンキット

部品形番	部品図	番号	数量
CVSE2-O-A-PACKING-KIT		21	各1
		22	
		23	

●コイル組立キット

コイルオプション	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2C (リード線)	AC100V	CVSE2-COIL-2C-AC100V		18	1
	AC200V	CVSE2-COIL-2C-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2C-DC24V			
2CS (リード線・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-2CS-AC100V		18	1
	AC200V	CVSE2-COIL-2CS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2CS-DC24V			
2G (DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-COIL-2G-AC100V		30	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-2G-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2G-DC24V			
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-2GS-AC100V		31	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-2GS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2GS-DC24V			
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-COIL-2H-AC100V		32	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-2H-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2H-DC24V			
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-2HS-AC100V		33	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-2HS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2HS-DC24V			
2J (DIN端子箱付M12-4Pコネクタ)	AC100V	CVSE2-COIL-2J-AC100V		34	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-2J-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2J-DC24V			
2KS (ランプ付DIN端子箱付M12-4Pコネクタ・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-2KS-AC100V		35	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-2KS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-2KS-DC24V			
3T (T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-COIL-3T-AC100V		33	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-3T-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3T-DC24V			
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-3TS-AC100V		34	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-3TS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3TS-DC24V			
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-COIL-3R-AC100V		35	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-3R-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3R-DC24V			
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-COIL-3RS-AC100V		36	各1
	AC200V	CVSE2-COIL-3RS-AC200V			
	DC24V	CVSE2-COIL-3RS-DC24V			

●端子箱キット

コイルオプション	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
2G (DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2G		31	各1
	AC200V				
	DC24V				
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2GS-AC100V		32	各1
	AC200V				
	DC24V				
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2H-AC100V		33	各1
	AC200V				
	DC24V				
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2HS-AC100V		34	各1
	AC200V				
	DC24V				
2J (DIN端子箱付M12-4Pコネクタ)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2J-AC100V		35	各1
	AC200V				
	DC24V				
2KS (ランプ付DIN端子箱付M12-4Pコネクタ・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-2KS-AC100V		36	各1
	AC200V				
	DC24V				
3T (T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3T		37	各1
	AC200V				
	DC24V				
3TS (T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3TS-AC100V		38	各1
	AC200V				
	DC24V				
3R (ランプ付T形端子箱付G1/2)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3R-AC100V		39	各1
	AC200V				
	DC24V				
3RS (ランプ付T形端子箱付G1/2・サージキラー付)	AC100V	CVSE2-TB-KIT-3RS-AC100V		40	各1
	AC200V				
	DC24V				