



ガス遮断弁
(クイックオープンタイプ)

VNA Series

●NC(通電時開)形

ガス遮断弁
(スローオープンタイプ)

VLA Series


●NC(通電時開)形

流量切換電磁弁
(クイックオープンタイプ)


VNA-R・RH Series

■部品展開図

●VNA



●VLA



●ソケット ■VNA/VLA

部品形番	部品図	番号	数量
VNA-VLA-VNM-VLM-SOCKET-PF1/2		②	1

●アクチュエータ組立

■VNA(標準)

オプション	接続口径	部品形番		部品図	番号	数量	
		電圧					
		AC100V	AC200V				
無記号 E P	オプションなし	15(Rp $\frac{1}{2}$)	VNA-15-ACTUATOR-AC100V	VNA-15-ACTUATOR-AC200V		①	1
	動作確認用 マイクロスイッチ付 圧力検出ポート付	20(Rp $\frac{3}{4}$)	VNA-20/25-ACTUATOR-AC100V	VNA-20/25-ACTUATOR-AC200V			
		25(Rp1)					
		32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-ACTUATOR-AC200V			
		40(Rp $1\frac{1}{2}$)					
H V	0.1MPa仕様 真空仕様 ※1 ※1:接続口径15、20、 25のみ	15(Rp $\frac{1}{2}$)	VNA-15-H-ACTUATOR-AC100V	VNA-15-H-ACTUATOR-AC200V			
		20(Rp $\frac{3}{4}$)	VNA-20/25-H-ACTUATOR-AC100V	VNA-20/25-H-ACTUATOR-AC200V			
		25(Rp1)					
		32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-H-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-H-ACTUATOR-AC200V			
L	通電確認表示ランプ付	15(Rp $\frac{1}{2}$)	VNA-15-L-ACTUATOR-AC100V	VNA-15-L-ACTUATOR-AC200V			
		20(Rp $\frac{3}{4}$)	VNA-20/25-L-ACTUATOR-AC100V	VNA-20/25-L-ACTUATOR-AC200V			
		25(Rp1)					
		32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-L-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-L-ACTUATOR-AC200V			
		40(Rp $1\frac{1}{2}$)					
ZZ	屋外仕様	15(Rp $\frac{1}{2}$)	VNA-15-ZZ-ACTUATOR-AC100V	VNA-15-ZZ-ACTUATOR-AC200V			
		20(Rp $\frac{3}{4}$)	VNA-20/25-ZZ-ACTUATOR-AC100V	VNA-20/25-ZZ-ACTUATOR-AC200V			
		25(Rp1)					
		32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-ZZ-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-ZZ-ACTUATOR-AC200V			
		40(Rp $1\frac{1}{2}$)					
		50(Rp2)	VNA-50-ZZ-ACTUATOR-AC100V	VNA-50-ZZ-ACTUATOR-AC200V			
		65(Rp $2\frac{1}{2}$)	VNA-65-ZZ-ACTUATOR-AC100V	VNA-65-ZZ-ACTUATOR-AC200V			

■VNA-D(大流量仕様)

オプション	接続口径	部品形番		部品図	番号	数量	
		電圧					
		AC100V	AC200V				
E	動作確認用 マイクロスイッチ付	32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-ACTUATOR-AC200V		①	1
		40(Rp $1\frac{1}{2}$)					
Y	流量調整付	32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-DY-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-DY-ACTUATOR-AC200V			
		40(Rp $1\frac{1}{2}$)					

■VNA-R(流量切換電磁弁)

使用圧力	接続口径	部品形番		部品図	番号	数量	
		電圧					
		AC100V	AC200V				
無記号	0~0.055MPa	20(Rp $\frac{3}{4}$)	VNA-20/25-R-ACTUATOR-AC100V	VNA-20/25-R-ACTUATOR-AC200V		①	1
		25(Rp1)					
	32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-R-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-R-ACTUATOR-AC200V				
	40(Rp $1\frac{1}{2}$)						
H	0~0.1MPa	20(Rp $\frac{3}{4}$)	VNA-20/25-RH-ACTUATOR-AC100V	VNA-20/25-RH-ACTUATOR-AC200V			
		25(Rp1)					
		32(Rp $1\frac{1}{4}$)	VNA-32/40-RH-ACTUATOR-AC100V	VNA-32/40-RH-ACTUATOR-AC200V			
		40(Rp $1\frac{1}{2}$)					