




エアオペレイト式ボールバルブ 3ポート弁 電磁弁搭載形
(コンパクトロータリバルブ)

CHG-V※・CHG-X※ Series





●複動作動形、単動作動形(常時B-C流路)・(常時A-C流路)

CHG-V※・CHG-X※ Series

■部品展開図




●アクチュエータ組立

接続口径	部品形番				部品図	番号	数量			
	V1：複動作動形NC	V2：単動作動形 NO	X1：単動作動形 NC	X2：単動作動形 NO						
■リミットスイッチなし						① ③ ④	1 2 2			
15(Rc1/2)	CHG-V1-25-□-ACT-電圧	CHG-V2-25-□-ACT-電圧	CHG-X1-20-□-ACT-電圧	CHG-X2-20-□-ACT-電圧						
20(Rc3/4)			CHG-X1-32-□-ACT-電圧	CHG-X2-32-□-ACT-電圧						
25(Rc1)										
32(Rc1¼)										
40(Rc1½)			CHG-V1-50-□-ACT-電圧	CHG-V2-50-□-ACT-電圧				CHG-X1-50-□-ACT-電圧	CHG-X2-50-□-ACT-電圧	
50(Rc2)										
■H(リミットスイッチ：A-C流路検出)						① ⑤	各 1			
15(Rc1/2)	CHG-V1-25-□-H-ACT-電圧	CHG-V2-25-□-H-ACT-電圧	CHG-X1-20-□-H-ACT-電圧	CHG-X2-20-□-H-ACT-電圧						
20(Rc3/4)			CHG-X1-32-□-H-ACT-電圧	CHG-X2-32-□-H-ACT-電圧						
25(Rc1)										
32(Rc1¼)										
40(Rc1½)			CHG-V1-50-□-H-ACT-電圧	CHG-V2-50-□-H-ACT-電圧				—	—	
50(Rc2)										
■V(リミットスイッチ：B-C流路検出)									① ⑤	各 1
15(Rc1/2)	CHG-V1-25-□-V-ACT-電圧	CHG-V2-25-□-V-ACT-電圧	CHG-X1-20-□-V-ACT-電圧	CHG-X2-20-□-V-ACT-電圧						
20(Rc3/4)			CHG-X1-32-□-V-ACT-電圧	CHG-X2-32-□-V-ACT-電圧						
25(Rc1)										
32(Rc1¼)										
40(Rc1½)			CHG-V1-50-□-V-ACT-電圧	CHG-V2-50-□-V-ACT-電圧	—	—				
50(Rc2)										
■W(リミットスイッチ：2個付)						① ⑤	各 1			
15(Rc1/2)	CHG-V1-25-□-W-ACT-電圧	CHG-V2-25-□-W-ACT-電圧	CHG-X1-20-□-W-ACT-電圧	CHG-X2-20-□-W-ACT-電圧						
20(Rc3/4)			CHG-X1-32-□-W-ACT-電圧	CHG-X2-32-□-W-ACT-電圧						
25(Rc1)										
32(Rc1¼)										
40(Rc1½)			CHG-V1-50-□-W-ACT-電圧	CHG-V2-50-□-W-ACT-電圧				—	—	
50(Rc2)										

□：コイルオプション(無記号／B／L／C／C2／D／D2)
電圧：AC100V／AC200V／DC24V

●ボールバルブ

接続口径	部品形番			部品図	番号	数量
	ボディ材質					
	無記号：黄銅	E：ステンレス	N：ステンレス・禁油仕様			
15(Rc1/2)	CHG-15-BALL-VALVE	CHG-15-E-BALL-VALVE	CHG-15-N-BALL-VALVE		②	1
20(Rc3/4)	CHG-20-BALL-VALVE	CHG-20-E-BALL-VALVE	CHG-20-N-BALL-VALVE			
25(Rc1)	CHG-25-BALL-VALVE	CHG-25-E-BALL-VALVE	CHG-25-N-BALL-VALVE			
32(Rc1¼)	CHG-32-BALL-VALVE	CHG-32-E-BALL-VALVE	CHG-32-N-BALL-VALVE			
40(Rc1½)	CHG-40-BALL-VALVE	CHG-40-E-BALL-VALVE	CHG-40-N-BALL-VALVE			
50(Rc2)	CHG-50-BALL-VALVE	CHG-50-E-BALL-VALVE	CHG-50-N-BALL-VALVE			