


パイロット式5ポート弁ピコソール ダイレクト配管・サブプレート配管
4SA0・4SB0 M4SA0・M4SB0 Series

(M) 4SA0・(M) 4SB0 Series

■部品展開図



●マスキングプレートキット

対象機種形番	部品形番	部品図	番号	数量
4SA0	4SA0-MP		10	1
			12	1
			15	2
4SB0	4SB0-MP		11	1
			13	1
			15	2

●単体サブベース(4SB0)

部品形番	部品図	番号	数量
4SB0-SUB-BASE-KIT		9	1

●ボディガスケット

対象機種形番	部品形番	部品図	番号	数量
4SA0	4SA0-GASKET-KIT		12	1
			14	2
4SB0	4SB0-GASKET-KIT		13	1
			14	2

●取付ねじ(ボディ・コイル用)

部品形番	部品図	番号	数量
4S0-SET-SCREW		14	2

●コイル組立

電線接続	電圧	部品形番	部品図	番号	数量
無記号 グロメットリード線 300mm	3(DC24V)	4S0-COIL-3		1	1
	4(DC12V)	4S0-COIL-4		14	
				16	
C C形コネクタ リード線 300mm	3(DC24V)	4S0-C-COIL-3			
	4(DC12V)	4S0-C-COIL-4			
C00 C形コネクタ リード線 500mm	3(DC24V)	4S0-C00-COIL-3			
	4(DC12V)	4S0-C00-COIL-4			
C01 C形コネクタ リード線 1000mm	3(DC24V)	4S0-C01-COIL-3			
	4(DC12V)	4S0-C01-COIL-4			
C02 C形コネクタ リード線 2000mm	3(DC24V)	4S0-C02-COIL-3			
	4(DC12V)	4S0-C02-COIL-4			
C1 C形コネクタ ソケット付	3(DC24V)	4S0-C1-COIL-3		2	1
	4(DC12V)	4S0-C1-COIL-4		4	1
				14	2
C2 C形コネクタ リード線 300mm サージキラー・ランプ付	3(DC24V)	4S0-C2-COIL-3		16	1
	4(DC12V)	4S0-C2-COIL-4			
C20 C形コネクタ リード線 500mm サージキラー・ランプ付	3(DC24V)	4S0-C20-COIL-3			
	4(DC12V)	4S0-C20-COIL-4			
C21 C形コネクタ リード線 1000mm サージキラー・ランプ付	3(DC24V)	4S0-C21-COIL-3			
	4(DC12V)	4S0-C21-COIL-4			
C22 C形コネクタ リード線 2000mm サージキラー・ランプ付	3(DC24V)	4S0-C22-COIL-3			
	4(DC12V)	4S0-C22-COIL-4			
C2N C形コネクタ ソケットなし サージキラー・ランプ付	3(DC24V)	4S0-C2N-COIL-3		2	1
	4(DC12V)	4S0-C2N-COIL-4		14	2
				16	1
C3 C形コネクタ ソケット付 サージキラー・ランプ付	3(DC24V)	4S0-C3-COIL-3		2	1
	4(DC12V)	4S0-C3-COIL-4		5	1
				14	2
				16	1

●マニホールドベース

対象機種形番	部品形番	部品図	番号	数量
4SA0	B4SA0-M3-連数		6	1
4SB0 (Pポート : M5)	B4SB0-M5-連数		7	1
4SB0 (Pポート : Rc1/8)	B4SB0-PM5-連数		8	1

●ソケット組立

リード線	部品形番	部品図	番号	数量
300mm	4S0-SOCKET-ASSY- 300		4	1
500mm	4S0-SOCKET-ASSY- 500			
1000mm	4S0-SOCKET-ASSY-1000			
2000mm	4S0-SOCKET-ASSY-2000			
3000mm	4S0-SOCKET-ASSY-3000			

●ソケットセット

部品形番	部品図	番号	数量
4S0-SOCKET-KIT		5	1セット