

エアオペレート式2ポート弁(シリンダバルブ)


SAB※A Series

●NC(ノーマルクローズ)形、NO(ノーマルオープン)形、複動作動形

■部品展開図

●SAB※A-8A/10A

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-O-B-P-KIT		4 5 6 7 8 9 11	各 1
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-O-B-P-KIT			
D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-O-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-O-B-P-KIT			
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-B-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-B-B-P-KIT			
E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-B-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-B-B-P-KIT			
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-P-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-P-B-P-KIT			
R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-P-B-P-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-P-B-P-KIT			

●主弁組立キット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-O-S-KIT		4 5 10	各 1
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-O-S-KIT			
D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-O-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-O-S-KIT			
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-B-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-B-S-KIT			
E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-B-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-B-S-KIT			
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-P-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-P-S-KIT			
R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	8A(Rc1/4)	SAB- 8A-P-S-KIT			
	10A(Rc3/8)	SAB- 10A-P-S-KIT			

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
8A(Rc1/4)	SAB- 8A-MOUNT-PLATE-KIT		12	1
10A(Rc3/8)	SAB- 10A-MOUNT-PLATE-KIT		13	2


●ポート

ボディ／シール材質	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム)	SAB-O-PORT-KIT		①	2
D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)			②	1
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム)	SAB-C-PORT-KIT		③	2
E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)				
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム)	SAB-O-PORT-KIT			
R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)				

■部品展開図

●SAB※A-15A/20A/25A/32A/40A/50A

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム) D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-O-B-P-KIT		7 8 9 11 13 14 15	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-O-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-O-B-P-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-O-B-P-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-O-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-O-B-P-KIT			
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム) E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-B-B-P-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-B-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-B-B-P-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-B-B-P-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-B-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-B-B-P-KIT			
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム) R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-P-B-P-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-P-B-P-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-P-B-P-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-P-B-P-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-P-B-P-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-P-B-P-KIT			

●主弁組立キット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム) D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-O-S-KIT		10 11 12 13 14	各 1
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-O-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-O-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-O-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-O-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-O-S-KIT			
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム) E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-B-S-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-B-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-B-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-B-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-B-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-B-S-KIT			
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム) R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	15A(Rc1/2)	SAB-15A-P-S-KIT			
	20A(Rc3/4)	SAB-20A-P-S-KIT			
	25A(Rc1)	SAB-25A-P-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4), 32F(フランジ)	SAB-32A-P-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2), 40F(フランジ)	SAB-40A-P-S-KIT			
	50A(Rc2), 50F(フランジ)	SAB-50A-P-S-KIT			

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
15A(Rc1/2)	SAB-15A-MOUNT-PLATE-KIT		1 2 3	2
20A(Rc3/4)	SAB-20A-MOUNT-PLATE-KIT			2
25A(Rc1)	SAB-25A-MOUNT-PLATE-KIT			1
32A(Rc1 1/4)	SAB-32A-MOUNT-PLATE-KIT			1


●ポート

ボディ／シール材質	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：青銅／シール：ニトリルゴム) D (ボディ：ステンレス／シール：ニトリルゴム)	SAB-O-PORT-KIT		4 5 6	2
B (ボディ：青銅／シール：フッ素ゴム) E (ボディ：ステンレス／シール：フッ素ゴム)	SAB-C-PORT-KIT			1
P (ボディ：青銅／シール：エチレンプロピレンゴム) R (ボディ：ステンレス／シール：エチレンプロピレンゴム)	SAB-O-PORT-KIT			2

■部品展開図

●SAB※A-65F/80F

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄／シール：ニトリルゴム)	65F(フランジ)	SAB-65F-O-B-P-KIT		4	各 1
	80F(フランジ)	SAB-80F-O-B-P-KIT		5	
B (ボディ：鋳鉄／シール：フッ素ゴム)	65F(フランジ)	SAB-65F-B-B-P-KIT		6	
	80F(フランジ)	SAB-80F-B-B-P-KIT		7	

●主弁組立キット

ボディ／シール材質	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄／シール：ニトリルゴム)	65F(フランジ)	SAB-65F-O-S-KIT		9	各 1
	80F(フランジ)	SAB-80F-O-S-KIT		10	
B (ボディ：鋳鉄／シール：フッ素ゴム)	65F(フランジ)	SAB-65F-B-S-KIT		11	
	80F(フランジ)	SAB-80F-B-S-KIT		12	

●ポート

ボディ／シール材質	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄／シール：ニトリルゴム)	SAB-O-PORT-KIT		1	2
B (ボディ：鋳鉄／シール：フッ素ゴム)	SAB-C-PORT-KIT		2	1