




冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式
GT9000 (D) Series
 コンプレッサ直結用、標準入気タイプ


■部品展開図

●GT9075D



番号	部品名	部品形番	使用数量
①	熱交換器断熱材セット	RD-FLA23421	1
②	ドレン排出器	RD-QD3-219687	1
③	ボールバルブ	RD-QD4-340752	1
④	高圧圧カスイッチ	RD-FLA23387	1
⑤	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-340791	1
⑥	制御基板	RD-FLA23388	1
⑦	手元-遠隔切換スイッチ	RD-FLA23389	1
⑧	ダストフィルタ	RD-FLA23415	1
⑨	電磁開閉器	RD-FLA23444	1
⑩	電磁接触器	RD-FLA05796	1
⑪	ファンモータ	RD-FLA23466	1
⑫	圧縮機断熱材セット	RD-FLA23451	1
⑬	凝縮器	RD-FLA23379	1
⑭	蒸発圧力計	RD-QD4-375216	1
⑮	凝縮圧力計	RD-FLA23375	1
⑯	空気圧力計	RD-QD4-250134	1
⑰	容量調整弁	RD-QD4-375214	1
⑱	サーモスタット(電磁弁作動用)	RD-FLA23661	1
⑲	電磁弁(液インジェクション用)	RD-FLA23729	1


●GT9090D



番号	部品名	部品形番	使用数量
①	熱交換器断熱材セット	RD-FLA23422	2
②	ドレン排出器	RD-QD3-219687	1
③	ボールバルブ	RD-QD4-340752	1
④	高圧圧カスイッチ	RD-FLA23387	1
⑤	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-340791	1
⑥	制御基板	RD-FLA23388	1
⑦	手元-遠隔切換スイッチ	RD-FLA23389	1
⑧	ダストフィルタ	RD-QD4-392040	1
⑨	サーモスタット	RD-FLA23465	1
⑩	電磁開閉器	RD-FLA23445	1
⑪	電磁接触器	RD-FLA05796	1
⑫	ファンモータ	RD-FLA23466	2
⑬	圧縮機断熱材セット	RD-FLA23452	1
⑭	凝縮器	RD-FLA23380	1
⑮	蒸発圧力計	RD-QD4-375216	1
⑯	凝縮圧力計	RD-FLA23375	1
⑰	空気圧力計	RD-QD4-250134	1
⑱	容量調整弁	RD-QD4-375214	1
⑲	アキュムレータ断熱材セット	RD-FLA23463	1
⑳	サーモスタット(電磁弁作動用)	RD-FLA23661	1
㉑	電磁弁(液インジェクション用)	RD-FLA23729	1


■部品展開図

●GT9120D



番号	部品名	部品形番	使用数量
①	熱交換器断熱材セット	RD-FLA23423	2
②	ドレン排出器	RD-QD3-219687	1
③	ボールバルブ	RD-QD4-340752	1
④	高圧圧カススイッチ	RD-FLA23387	1
⑤	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-340791	1
⑥	制御基板	RD-FLA23388	1
⑦	手元-遠隔切換スイッチ	RD-FLA23389	1
⑧	ダストフィルタ	RD-QD4-392040	1
⑨	サーモスタット	RD-FLA23465	1
⑩	電磁開閉器	RD-FLA23445	1
⑪	電磁接触器	RD-FLA05796	1
⑫	ファンモータ	RD-FLA23466	2
⑬	圧縮機断熱材セット	RD-FLA23452	1
⑭	凝縮器	RD-FLA23380	1
⑮	蒸発圧力計	RD-QD4-375216	1
⑯	凝縮圧力計	RD-FLA23375	1
⑰	空気圧力計	RD-QD4-250134	1
⑱	容量調整弁	RD-QD4-375214	1
⑲	アキュムレータ断熱材セット	RD-FLA23463	1
⑳	サーモスタット(電磁弁作動用)	RD-FLA23661	1
㉑	電磁弁(液インジェクション用)	RD-FLA23729	1


●GT9150D



番号	部品名	部品形番	使用数量
①	熱交換器断熱材セット	RD-FLA23423	3
②	ドレン排出器	RD-QD3-219687	1
③	ボールバルブ	RD-QD4-340752	1
④	高圧圧カススイッチ	RD-FLA23387	1
⑤	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-340791	1
⑥	制御基板	RD-FLA23388	1
⑦	手元-遠隔切換スイッチ	RD-FLA23389	1
⑧	ダストフィルタ	RD-FLA23416	1
⑨	サーモスタット	RD-FLA23465	1
⑩	電磁開閉器	RD-FLA23446	1
⑪	電磁接触器	RD-FLA05796	1
⑫	ファンモータ	RD-FLA05797	2
⑬	圧縮機断熱材セット	RD-FLA23453	1
⑭	凝縮器	RD-FLA23381	1
⑮	蒸発圧力計	RD-QD4-375216	1
⑯	凝縮圧力計	RD-FLA23375	1
⑰	空気圧力計	RD-QD4-250134	1
⑱	容量調整弁	RD-FLA23417	1
⑲	アキュムレータ断熱材セット	RD-FLA23464	1
⑳	サーモスタット(電磁弁作動用)	RD-FLA23661	1
㉑	電磁弁(液インジェクション用)	RD-FLA23729	1


■部品展開図

●GT9190D



番号	部品名	部品形番	使用数量
①	熱交換器断熱材セット	RD-FLA23423	3
②	ドレン排出器	RD-QD3-219687	1
③	ボールバルブ	RD-QD4-340752	1
④	高圧圧カスイッチ	RD-FLA23387	1
⑤	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-340791	1
⑥	制御基板	RD-FLA23388	1
⑦	手元-遠隔切換スイッチ	RD-FLA23389	1
⑧	ダストフィルタ	RD-FLA23416	1
⑨	サーモスタット	RD-FLA23465	1
⑩	電磁開閉器	RD-FLA05795	1
⑪	電磁接触器	RD-FLA05796	1
⑫	ファンモータ	RD-FLA05797	2
⑬	圧縮機断熱材セット	RD-FLA23454	1
⑭	凝縮器	RD-FLA23381	1
⑮	蒸発圧力計	RD-QD4-375216	1
⑯	凝縮圧力計	RD-FLA23375	1
⑰	空気圧力計	RD-QD4-250134	1
⑱	容量調整弁	RD-FLA23417	1
⑲	アキュムレータ断熱材セット	RD-FLA23464	1
⑳	サーモスタット(電磁弁作動用)	RD-FLA23662	1
㉑	電磁弁(液インジェクション用)	RD-FLA23729	1


●GT9240



番号	部品名	部品形番	使用数量
①	ドレン排出器	RD-Q5100-4C-FL445314	1
②	ストップバルブ	RD-QD4-298270	1
③	高圧圧カスイッチ	RD-QD4-298238	1
④	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-249629	1
⑤	表示灯(白)	RD-QD4-390919	1
⑥	表示灯(緑)	RD-QD4-390920	1
⑦	表示灯(赤)	RD-QD4-390921	1
⑧	押釦スイッチ	RD-QD4-250160	1
⑨	押釦スイッチ	RD-QD4-250161	1
⑩	手元-遠隔切換スイッチ	RD-QD4-250125	1
⑪	サーモスタット	RD-QD4-298561	1
⑫	サージ吸収器	RD-QD4-169321	1
⑬	ヒューズ	RD-QD4-298258	1
⑭	電磁開閉器	RD-QFL-483644	1
⑮	電磁開閉器	RD-QFL-483635	1
⑯	逆転防止器	RD-QD4-298267	1
⑰	リレー	RD-QD4-298265	1
⑱	タイマー	RD-QD4-298266	1
⑲	クランクケースヒータ	RD-QD4-250155	1
⑳	ファンモータ(圧力扇)	RD-QD4-390922	1
㉑	圧縮機	RD-QD4-250157	1
㉒	凝縮器1	RD-QD4-390923	1
㉓	凝縮器2	RD-QD4-390924	1
㉔	蒸発圧力計	RD-QD4-298240	1
㉕	凝縮圧力計	RD-QD4-298241	1
㉖	空気圧力計	RD-QD4-298242	1
㉗	容量調整弁	RD-QD4-250149	1
㉘	アキュムレータ断熱材セット	RD-KFL-614370	1
㉙	ダストフィルタ横	RD-QD4-250102	1
㉚	ダストフィルタ前後	RD-QD4-250103	2


■部品展開図

●GT9300



番号	部品名	部品形番	使用数量
1	ドレン排出器	RD-QD3-219687	1
2	ストップバルブ	RD-QD4-298270	1
3	高圧圧カスイッチ	RD-QD4-298238	2
4	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-249629	2
5	トランス	RD-QD4-250173	1
6	サージアブソーバ	RD-QD4-250174	4
7	温度センサ(TH1)	RD-QD4-250175	1
8	温度センサ(TH2)	RD-QD4-250176	1
9	CPU基板	RD-FLA23152	1
10	手元・遠隔切換スイッチ	RD-QD4-250125	1
11	サーモスタット	RD-QD4-298561	2
12	サージ吸収器	RD-QD4-169321	3
13	ヒューズ	RD-QD4-298258	1
14	電磁開閉器	RD-QFL-483638	2
15	電磁開閉器	RD-QFL-483635	1
16	リレー	RD-QD4-250178	2
17	クランクケースヒータ	RD-QD4-298268	2
18	ファンモータ(圧力扇)	RD-QD4-250107	1
19	圧縮機	RD-QD4-250048	2
20	凝縮器1	RD-QD4-250190	1
21	凝縮器2	RD-QD4-250191	1
22	空気圧力計	RD-QD4-250134	3
23	凝縮圧力計	RD-QD4-250135	2
24	アキュームレータ断熱材セット	RD-KFL-483838	2
25	容量調整弁	RD-QD4-298235	2
26	ダストフィルタ横	RD-QD4-250104	1
27	ダストフィルタ前後	RD-QD4-250105	2


●GT9380



番号	部品名	部品形番	使用数量
1	ドレン排出器	RD-QD3-219687	1
2	ストップバルブ	RD-QD4-298270	1
3	高圧圧カスイッチ	RD-QD4-298238	2
4	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-249629	2
5	トランス	RD-QD4-250173	1
6	サージアブソーバ	RD-QD4-250174	4
7	温度センサ(TH1)	RD-QD4-250175	1
8	温度センサ(TH2)	RD-QD4-250176	1
9	CPU基板	RD-FLA23152	1
10	手元・遠隔切換スイッチ	RD-QD4-250125	1
11	サーモスタット	RD-QD4-298561	2
12	サージ吸収器	RD-QD4-169321	3
13	ヒューズ	RD-QD4-298258	1
14	電磁開閉器	RD-QFL-483642	2
15	電磁開閉器	RD-QFL-483635	1
16	リレー	RD-QD4-250178	2
17	クランクケースヒータ	RD-QD4-298268	2
18	ファンモータ(圧力扇)	RD-QD4-250107	1
19	圧縮機	RD-QD4-250147	2
20	凝縮器1	RD-QD4-250190	1
21	凝縮器2	RD-QD4-250191	1
22	空気圧力計	RD-QD4-250134	3
23	凝縮圧力計	RD-QD4-250135	2
24	アキュームレータ断熱材セット	RD-KFL-483839	2
25	容量調整弁	RD-QD4-250149	2
26	ダストフィルタ横	RD-QD4-250104	1
27	ダストフィルタ前後	RD-QD4-250105	2

■ 部品展開図

● GT9450



番号	部品名	部品形番	使用数量
①	ドレン排出器	RD-QD3-219687	2
②	ストップバルブ	RD-QD4-298270	2
③	高圧圧カススイッチ	RD-QD4-298238	2
④	ファンコントロールスイッチ	RD-QD4-249629	2
⑤	トランス	RD-QD4-250173	1
⑥	サージアブソーバ	RD-QD4-250174	4
⑦	温度センサ(TH1)	RD-QD4-250175	1
⑧	温度センサ(TH2)	RD-QD4-250176	1
⑨	CPU基板	RD-FLA23152	1
⑩	手元-遠隔切換スイッチ	RD-QD4-250125	1
⑪	サーモスタット	RD-QD4-298561	2
⑫	サージ吸収器	RD-QD4-169321	3
⑬	ヒューズ	RD-QD4-298258	1
⑭	電磁開閉器	RD-QFL-483644	2
⑮	電磁開閉器	RD-QFL-483635	1
⑯	リレー	RD-QD4-250178	2
⑰	クランクケースヒータ	RD-QD4-250155	2
⑱	ファンモータ(圧力扇)	RD-QD4-250107	1
⑲	圧縮機	RD-QD4-250157	2
⑳	凝縮器	RD-QD4-250193	2
㉑	空気圧力計	RD-QD4-250134	3
㉒	凝縮圧力計	RD-QD4-250135	2
㉓	アキュムレータ断熱材セット	RD-KFL-483839	2
㉔	容量調整弁	RD-QD4-250149	2
㉕	ダストフィルタ横	RD-QD4-250106	1
㉖	ダストフィルタ前後	RD-QD4-250105	2