




液動2位置遮断弁

# HK1・HK1E Series

●NC(通電時開)形

## ■部品展開図



### ●アクチュエータ組立

■HK1

オプション	部品形番		部品図	番号	数量
	電圧				
	AC100V	AC200V			
無記号	オプションなし	HK1-ACTUATOR-AC100V	HK1-ACTUATOR-AC200V		① ③ 各 1
3M	HP端子箱付(G1/2)	HK1-3M-ACTUATOR-AC100V	HK1-3M-ACTUATOR-AC200V		
ZZ	屋外仕様	HK1-ZZ-ACTUATOR-AC100V	HK1-ZZ-ACTUATOR-AC200V		

■HK1E

オプション	部品形番		部品図	番号	数量
	電圧				
	AC100V	AC200V			
無記号	オプションなし	HK1E-ACTUATOR-AC100V	HK1E-ACTUATOR-AC200V		① ② ③ 各 1
3M	HP端子箱付(G1/2)	HK1E-3M-ACTUATOR-AC100V	HK1E-3M-ACTUATOR-AC200V		
ZZ	屋外仕様	HK1E-ZZ-ACTUATOR-AC100V	HK1E-ZZ-ACTUATOR-AC200V		
S	弁開確認マイクロスイッチ付	HK1E-S-ACTUATOR-AC100V	HK1E-S-ACTUATOR-AC200V		
3M S	HP端子箱付(G1/2) 弁開確認マイクロスイッチ付	HK1E-3MS-ACTUATOR-AC100V	HK1E-3MS-ACTUATOR-AC200V		
S ZZ	弁開確認マイクロスイッチ付 屋外仕様	HK1E-SZZ-ACTUATOR-AC100V	HK1E-SZZ-ACTUATOR-AC200V		
ES	弁開閉確認マイクロスイッチ付	HK1E-ES-ACTUATOR-AC100V	HK1E-ES-ACTUATOR-AC200V		
3M ES	HP端子箱付(G1/2) 弁開閉確認マイクロスイッチ付	HK1E-3MES-ACTUATOR-AC100V	HK1E-3MES-ACTUATOR-AC200V		
ES ZZ	弁開閉確認マイクロスイッチ付 屋外仕様	HK1E-ESZZ-ACTUATOR-AC100V	HK1E-ESZZ-ACTUATOR-AC200V		

### ●マイクロスイッチ組立

■HK1E

オプション	部品形番	部品図	番号	数量
無記号	オプションなし		②	1
ZZ	屋外仕様			
S	弁開確認マイクロスイッチ付			
S ZZ	弁開確認マイクロスイッチ付 屋外仕様	HK1E-S-SWITCH-ASSY		
ES	弁開閉確認マイクロスイッチ付	HK1E-ES-SWITCH-ASSY		
ES ZZ	弁開閉確認マイクロスイッチ付 屋外仕様			

### ●ソケット

部品形番	部品図	番号	数量
HK1-M20-CTC19-SOCKET		③	1

### ●ボディ組立

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
40 (ねじ込み Rp1/2)	HK1-40-BODY-ASSY		④	1
50 (ねじ込み Rp2)	HK1-50-BODY-ASSY			
65 (ねじ込み Rp2 1/2)	HK1-65-BODY-ASSY			
40J (JISフランジ40A)	HK1-40J-BODY-ASSY		④	1
50J (JISフランジ50A)	HK1-50J-BODY-ASSY			
65J (JISフランジ65A)	HK1-65J-BODY-ASSY			
80J (JISフランジ80A)	HK1-80J-BODY-ASSY			

### ●ガスケット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
V100F (DINフランジ 100A)	HK1-V100F-GASKET		⑤	1
V125F (DINフランジ 125A)	HK1-V125F-GASKET			
V150F (DINフランジ 150A)	HK1-V150F-GASKET			
V200F (DINフランジ 200A)	HK1-V200F-GASKET			

### ●相フランジ

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
V100F (DINフランジ 100A)	HK1-V100F-FLANGE		⑥	1
V125F (DINフランジ 125A)	HK1-V125F-FLANGE			
V150F (DINフランジ 150A)	HK1-V150F-FLANGE			
V200F (DINフランジ 200A)	HK1-V200F-FLANGE			