

モジュールクーラントバルブ


GCVE2・GCVE22 Series GCVSE2・GCVSE22 Series

●NC(ノーマルクローズ)形、NO(ノーマルオープン)形

■部品展開図

- GCVSE2・CVSE22(電磁弁搭載形)
- CVE2・CVE22

※図は、NCタイプです。



●本体パッキンキット

ボディ／シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄(めっき)／シール：ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-15A-05-O-B-PACKING-KIT CVE2-15A-10-O-B-PACKING-KIT GCVSE2-15A-16-O-B-PACKING-KIT		1 2 3 4 5 6 7 9	各 1
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-20A-05-O-B-PACKING-KIT CVE2-20A-10-O-B-PACKING-KIT CVE2-10A-16-O-B-PACKING-KIT			
	L20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-O-B-PACKING-KIT CVE2-25A-10-O-B-PACKING-KIT GCVSE2-25A-16-O-B-PACKING-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-O-B-PACKING-KIT CVE2-25A-10-O-B-PACKING-KIT GCVSE2-25A-16-O-B-PACKING-KIT			
	32A(Rc1 1/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-O-B-PACKING-KIT CVE2-40A-10-O-B-PACKING-KIT			
	40A(Rc1 1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-O-B-PACKING-KIT CVE2-40A-10-O-B-PACKING-KIT			
B (ボディ：鋳鉄(めっき)／シール：フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-15A-05-B-B-PACKING-KIT CVE2-15A-10-B-B-PACKING-KIT GCVSE2-15A-16-B-B-PACKING-KIT		1 2 3 4 5 6 7 9	各 1
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-20A-05-B-B-PACKING-KIT CVE2-20A-10-B-B-PACKING-KIT CVE2-10A-16-B-B-PACKING-KIT			
	L20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-B-B-PACKING-KIT CVE2-25A-10-B-B-PACKING-KIT GCVSE2-25A-16-B-B-PACKING-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-B-B-PACKING-KIT CVE2-25A-10-B-B-PACKING-KIT GCVSE2-25A-16-B-B-PACKING-KIT			
	32A(Rc1 1/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-B-B-PACKING-KIT CVE2-40A-10-B-B-PACKING-KIT			
	40A(Rc1 1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-B-B-PACKING-KIT CVE2-40A-10-B-B-PACKING-KIT			

●主弁組立キット

ボディ／シール材質	接続口径	使用圧力	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄(めっき)／シール：ニトリルゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-15A-05-O-S-KIT		5 6 7 8	各 1
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-20A-05-O-S-KIT CVE2-15A-05-O-S-KIT			
	L20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-O-S-KIT CVE2-20A-05-O-S-KIT CVE2-15A-05-O-S-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-O-S-KIT CVE2-20A-05-O-S-KIT CVE2-15A-05-O-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-O-S-KIT CVE2-32A-05-O-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-O-S-KIT CVE2-32A-05-O-S-KIT			
B (ボディ：鋳鉄(めっき)／シール：フッ素ゴム)	15A(Rc1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-15A-05-B-S-KIT		5 6 7 8	各 1
	20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-20A-05-B-S-KIT CVE2-15A-05-B-S-KIT			
	L20A(Rc3/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-B-S-KIT CVE2-20A-05-B-S-KIT CVE2-15A-05-B-S-KIT			
	25A(Rc1)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa) 16(0~1.6MPa)	CVE2-25A-05-B-S-KIT CVE2-20A-05-B-S-KIT CVE2-15A-05-B-S-KIT			
	32A(Rc1 1/4)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-B-S-KIT CVE2-32A-05-B-S-KIT			
	40A(Rc1 1/2)	05(0~0.5MPa) 10(0~1.0MPa)	CVE2-40A-05-B-S-KIT CVE2-32A-05-B-S-KIT			

●アクチュエータ組立キット

コイルオプション		部品形番	番号	数量
2G (DIN端子箱付Pg9)		GCVSE2-ACTUATOR-02G-AC100V	19 20 21 22	1 1 1 2
1 (AC100V)		GCVSE2-ACTUATOR-02G-AC200V		
2 (AC200V)		GCVSE2-ACTUATOR-02G-DC24V		
3 (DC24V)				
2GS (DIN端子箱付Pg9・サージキラー付)		GCVSE2-ACTUATOR-02GS-AC100V		
1 (AC100V)		GCVSE2-ACTUATOR-02GS-AC200V		
2 (AC200V)		GCVSE2-ACTUATOR-02GS-DC24V		
3 (DC24V)				
2H (ランプ付DIN端子箱付Pg9)		GCVSE2-ACTUATOR-02H-AC100V		
1 (AC100V)		GCVSE2-ACTUATOR-02H-AC200V		
2 (AC200V)		GCVSE2-ACTUATOR-02H-DC24V		
3 (DC24V)				
2HS (ランプ付DIN端子箱付Pg9, サージキラー付)		GCVSE2-ACTUATOR-02HS-AC100V		
1 (AC100V)		GCVSE2-ACTUATOR-02HS-AC200V		
2 (AC200V)		GCVSE2-ACTUATOR-02HS-DC24V		
3 (DC24V)				
2J (DIN端子箱付 M12-4Pコネクタ)		GCVSE2-ACTUATOR-02J-AC100V		
1 (AC100V)		GCVSE2-ACTUATOR-02J-AC200V		
2 (AC200V)		GCVSE2-ACTUATOR-02J-DC24V		
3 (DC24V)				
2KS (ランプ付DIN端子箱付 M12-4Pコネクタ, サージキラー付)		GCVSE2-ACTUATOR-02KS-AC100V		
1 (AC100V)		GCVSE2-ACTUATOR-02KS-AC200V		
2 (AC200V)		GCVSE2-ACTUATOR-02KS-DC24V		
3 (DC24V)				

●ポート

部品形番	部品図	番号	数量
SAB-O-PORT-KIT		13	2
		14	1
		15	2

●取付板

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
15A(Rc1/2) 20A(Rc3/4)	GCVE2-MOUNT-PLATE-KIT		10	1
			11	2
			12	2

●ジョイントキット

ボディ／シール材質	モジュール連数	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
O (ボディ：鋳鉄(めっき)／ シール：ニトリルゴム)	2・3・4	15A(Rc1/2)	GCVE2-15A- 50-O-JOINT-KIT		16 17 18	1 2 2
		20A(Rc3/4)	GCVE2-20A- 60-O-JOINT-KIT			
		L20A(Rc3/4)	GCVE2-25A- 85-O-JOINT-KIT			
		25A(Rc1)	GCVE2-40A-110-O-JOINT-KIT			
		32A(Rc1¼)	GCVE2-40A-110-O-JOINT-KIT			
		40A(Rc1½)				
	4・5	15A(Rc1/2)	GCVE2-15A-100-O-JOINT-KIT			
		20A(Rc3/4)	GCVE2-20A-120-O-JOINT-KIT			
		L20A(Rc3/4)	GCVE2-25A-170-O-JOINT-KIT			
		25A(Rc1)	GCVE2-40A-220-O-JOINT-KIT			
		32A(Rc1¼)	GCVE2-40A-220-O-JOINT-KIT			
		40A(Rc1½)				
B (ボディ：鋳鉄(めっき)／ シール：フッ素ゴム)	2・3・4	15A(Rc1/2)	GCVE2-15A- 50-B-JOINT-KIT			
		20A(Rc3/4)	GCVE2-20A- 60-B-JOINT-KIT			
		L20A(Rc3/4)	GCVE2-25A- 85-B-JOINT-KIT			
		25A(Rc1)	GCVE2-40A-110-B-JOINT-KIT			
		32A(Rc1¼)	GCVE2-40A-110-B-JOINT-KIT			
		40A(Rc1½)				
	4・5	15A(Rc1/2)	GCVE2-15A-100-B-JOINT-KIT			
		20A(Rc3/4)	GCVE2-20A-120-B-JOINT-KIT			
		L20A(Rc3/4)	GCVE2-25A-170-B-JOINT-KIT			
		25A(Rc1)	GCVE2-40A-220-B-JOINT-KIT			
		32A(Rc1¼)	GCVE2-40A-220-B-JOINT-KIT			
		40A(Rc1½)				