


■W2000-Wシリーズ 部品展開図




Filter · Regulator

W2000 Series

部品名		部品形番	番号	数量
エLEMENT 5μmELEMENT 		W2000-ELEMENT	16	1
ELEMENT ※25個単位の場合 		W2000-ELEMENT-25	16	1
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動コック付 		F2000-W-BOWL	18 19	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付 		F2000-W-BOWL-Z	18 20	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック 		F2000-W-BOWL-M1	18 23	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動付 オートドレン NCタイプ 		M2000-W-BOWL-F1	18 22	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付オートドレン NCタイプ 		M2000-W-BOWL-F1Z	18 21	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック NCタイプ 		M2000-W-BOWL-F1M1	18 23	各 1
ボウルガード 	ポリカーボネイト ボウル用 ----- ナイロンボウル用	F2000-W-BOWL-GUARD ----- F2000-W-BOWL-GUARD-Z	24	1
Oリング ※1セット5本入りです。 		F2000-ORING	18	5
包装箱・ラベル		W2000-PAC-BOX-KIT	—	1

Filter・Regulator

W3000-Wシリーズ
部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W3000-KIT	5	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
消耗部品キット ノンリリーフ	W3000-KIT-N	6	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W3000-KIT-Y	5	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W3000-KIT-NY	6	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
ノブ	R3000-W-KNOB	1	1
マウンティングナット	R3000-W-NUT	2	1
スプリング(標準用)	R3000-SPRING	3	1
スプリング(低圧用)	R3000-SPRING-L	4	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R3000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R3000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W3000-VALVE-ASSY	10	各 1
圧力計組立	0-1.0MPa G401-W-P10 0-150psi G401-W-S15 0-10bar G401-W-B10 0-0.4MPa G401-W-P04 0-60psi G401-W-S6 0-4bar G401-W-B04	11 12 13	1 1 2
ゲージプラグ組立	Rc 1/4 R3000-W-G-PLUG NPT 1/4 R3000-W-G-PLUG-N G 1/4 R3000-W-G-PLUG-G Rc 1/8 R3000-W-T6-PLUG	7 8 9	2 1 1
デジタル 圧力センサ	PPR-N-3 PPR-P-3	14	1


Filter・Regulator

W3000 Series

部品名	部品形番	番号	数量
エレメント 5μmエレメント	W3000-ELEMENT	16	1
エレメント 5μmエレメント ※50個単位の場合	W3000-ELEMENT-50	16	1
エレメント 0.3μmエレメント	W3000-ELEMENT-Y	18	1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F3000-W-BOWL	19 20	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付	F3000-W-BOWL-Z	19 21	各 1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F3000-W-BOWL-M	19 24	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	F3000-W-BOWL-M1	19 26	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F3000-W-BOWL-F NCタイプ M3000-W-BOWL-F1	19 23	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F3000-W-BOWL-FZ NCタイプ M3000-W-BOWL-F1Z	19 22	各 1
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F3000-W-BOWL-FM NCタイプ M3000-W-BOWL-F1M	19 25	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	NOタイプ F3000-W-BOWL-FM1 NCタイプ M3000-W-BOWL-F1M1	19 26	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用 F3000-W-BOWL-GUARD ナイロンボウル用 F3000-W-BOWL-GUARD-Z	27	1
Oリング	F3000-ORING	19	5
※1セット5本入りです。			
包装箱・ラベル	W3000-PAC-BOX-KIT	-	1

Filter・Regulator

W4000-Wシリーズ
部品展開図



Filter・Regulator


W4000 Series

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W4000-KIT	5	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
		19	
消耗部品キット ノンリリーフ	W4000-KIT-N	6	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
		19	
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W4000-KIT-Y	5	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
		19	
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W4000-KIT-NY	6	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
		19	
ノブ	R4000-W-KNOB	1	1
マウンティングナット	R4000-W-NUT	2	1
スプリング(標準用)	R4000-SPRING	3	1
スプリング(低圧用)	R4000-SPRING-L	4	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R4000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R4000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W4000-VALVE-ASSY	10 29	各 1
圧力計組立	0-1.0MPa	G401-W-P10	1 1 2
	0-150psi	G401-W-S15	
	0-10bar	G401-W-B10	
	0-0.4MPa	G401-W-P04	
	0-60psi	G401-W-S6	
	0-4bar	G401-W-B04	
ゲージプラグ組立	Rc 1/4	R3000-W-G-PLUG	2 1 1
	NPT 1/4	R3000-W-G-PLUG-N	
	G 1/4	R3000-W-G-PLUG-G	
	Rc 1/8	R3000-W-T6-PLUG	
デジタル 圧力センサ	PPR-N-3 PPR-P-3	14	1

部品名	部品形番	番号	数量
エレメント 5μmエレメント	W4000-ELEMENT	16	1
エレメント 5μmエレメント ※50個単位の場合	W4000-ELEMENT-50	16	1
エレメント 0.3μmエレメント	W4000-ELEMENT-Y	18	1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL	19 20	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL-Z	19 21	各 1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F4000-W-BOWL-M	19 24	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	F4000-W-BOWL-M1	19 26	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-F NCタイプ M4000-W-BOWL-F1	19 23	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FZ NCタイプ M4000-W-BOWL-F1Z	19 22	各 1
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M	19 25	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM1 NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M1	19 26	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD ナイロンボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD-Z	27	1
Oリング	F4000-ORING	19	5
※1セット5本入りです。			
包装箱・ラベル	W4000-PAC-BOX-KIT	-	1

Filter・Regulator

W8000-Wシリーズ
部品展開図



- (M1) 手動樹脂コック付
メタルボウル組立

(FM1) 手動樹脂コック付
オートドレン
NOタイプ
メタルボウル組立

(F1M1) 手動樹脂コック付
オートドレン
NCタイプ
メタルボウル組立

(FFM1) 手動樹脂コック付
大排出オートドレン
NOタイプ
メタルボウル組立

(FF1M1) 手動樹脂コック付
大排出オートドレン
NCタイプ
メタルボウル組立
- (FM) 手動メタルコック付
NOタイプオート
ドレンメタル
ボウル組立

(F1M) 手動メタルコック付
NCタイプ
オートドレンメタル
ボウル組立

(FFM) 手動メタルコック付
NOタイプ
大排出オートドレンメタル
ボウル組立

(FF1M) 手動メタルコック付
NCタイプ
大排出オートドレンメタル
ボウル組立
- (M) 手動ベット
コック付
メタルボウル
組立

(F) 手動樹脂コック付
NOタイプオートドレン
ボウル組立

(F1) 手動樹脂コック付
NCタイプオートドレン
ボウル組立

(FZ) 手動樹脂コック付
NOタイプオートドレン
ナイロンボウル組立

(F1Z) 手動樹脂コック付
NCタイプオートドレン
ナイロンボウル組立
- (無記号) 手動樹脂コック付

(Z) 手動樹脂コック付
ナイロンボウル組立

(FF) 手動樹脂コック付
NOタイプ
大排出オートドレン
ボウル組立

(FF1) 手動樹脂コック付
NCタイプ
大排出オートドレン
ボウル組立

(FFZ) 手動樹脂コック付
NOタイプ
大排出オートドレン
ナイロンボウル組立

(FF1Z) 手動樹脂コック付
NCタイプ
大排出オートドレン
ナイロンボウル組立

Filter・Regulator

W8000 Series

部品名	部品形番	番号	数量
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL	19 20	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL-Z	19 21	各 1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F4000-W-BOWL-M	19 24	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	F4000-W-BOWL-M1	19 26	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-F NCタイプ M4000-W-BOWL-F1	19 23	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FF NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1	19 22	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FZ NCタイプ M4000-W-BOWL-F1Z	19 23	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FFZ NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1Z	19 22	各 1
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M	19 25	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM1 NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M1	19 26	各 1
ボウル組立 メタルボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FFM NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1M	19 25	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FFM1 NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1M1	19 26	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD ナイロンボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD-Z	27	1
Oリング	F4000-ORING	19	5
※1セット5本入りです。			
包装箱・ラベル	W8000-PAC-BOX-KIT	-	1

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W8000-KIT	5 10 15 16 17 19 28	各 1
消耗部品キット ノンリリーフ	W8000-KIT-N	6 10 15 16 17 19 28	各 1
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W8000-KIT-Y	5 10 15 17 18 19 28	各 1
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W8000-KIT-NY	6 10 15 17 18 19 28	各 1
ノブ	R8000-W-KNOB	1	1
スプリング(標準用)	R8000-SPRING	3	1
スプリング(低圧用)	R8000-SPRING-L	4	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R8000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R8000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W8000-VALVE-ASSY	10 28	各 1
圧力計組立	0-1.0MPa G401-W-P10 0-150psi G401-W-S15 0-10bar G401-W-B10 0-0.4MPa G401-W-P04 0-60psi G401-W-S6 0-4bar G401-W-B04	11 12 13	1 1 2
ゲージプラグ組立	Rc 1/4 R3000-W-G-PLUG NPT 1/4 R3000-W-G-PLUG-N G 1/4 R3000-W-G-PLUG-G Rc 1/8 R3000-W-T6-PLUG	7 8 9	2 1 1
デジタル 圧力センサ	PPR-N-3 PPR-P-3	14	1
エレメント 5μmエレメント	W8000-ELEMENT	16	1
エレメント 0.3μmエレメント	W8000-ELEMENT-Y	18	1
エレメント 5μmエレメント ※10個単位の場合	W8000-ELEMENT-10	16	1