




冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式
GX3200D Series
標準入気タイプ


GX3200D Series

■部品展開図
●GX3203D




番号	部品名		電 圧	部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		AC100V	RD-KFL-614571	1
			AC200V	RD-KFL-614572	
②	凝縮器		—	RD-QD4-375194	1
③	ファンモータ		AC100V	RD-QD4-375203	1
			AC200V	RD-QD4-375204	
④	容量調整弁		—	RD-QD4-375213	1
⑤	ファンコントロールスイッチ		—	RD-QD4-374873	1
⑥	蒸発圧力計		—	RD-QD4-375215	1
⑦	表示灯(緑)	運転ランプ	AC100V	RD-QD4-341882	1
			AC200V	RD-QD4-298243	
⑧	押釦スイッチ	運転スイッチ	—	RD-QD4-250040	1
⑨	押釦スイッチ	停止スイッチ	—	RD-QD4-298248	1
⑩	運転コンデンサ	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-375217	1
			AC200V	RD-QD4-375218	
⑪	ヒューズ		AC100V	RD-QD4-169320	2
			AC200V	RD-QD4-169319	
⑫	電磁接触器	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-250393	1
			AC200V	RD-QD4-375236	
⑬	オーバーロードプロテクタ		AC100V	RD-QD4-375238	1
			AC200V	RD-QD4-375239	
⑭	電源コード		AC100V	RD-QD4-375248	1
⑮	熱交換器断熱材セット		—	RD-KFL-614583	1
⑯	ダストフィルタ		—	RD-QD4-341767	1
⑰	ドレン排出器		—	RD-QDT3010-15-W-G1-FL488512	1
⑱	ボールバルブ		—	RD-QD4-340752	1

●GX3206D




番号	部品名		電 圧	部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		AC100V	RD-KFL-614573	1
			AC200V	RD-KFL-614574	
②	凝縮器		—	RD-QD4-375195	1
③	ファンモータ		AC100V	RD-QD4-375203	2
			AC200V	RD-QD4-375204	
④	容量調整弁		—	RD-QD4-375213	1
⑤	ファンコントロールスイッチ		—	RD-QD4-374873	1
⑥	蒸発圧力計		—	RD-QD4-375215	1
⑦	表示灯(緑)	運転ランプ	AC100V	RD-QD4-341882	1
			AC200V	RD-QD4-298243	
⑧	押釦スイッチ	運転スイッチ	—	RD-QD4-250040	1
⑨	押釦スイッチ	停止スイッチ	—	RD-QD4-298248	1
⑩	運転コンデンサ	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-375219	1
			AC200V	RD-QD4-375218	
⑪	ヒューズ		AC100V	RD-QD4-249930	2
			AC200V	RD-QD4-169319	
⑫	電磁接触器	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-250393	1
			AC200V	RD-QD4-375236	
⑬	オーバーロードプロテクタ		AC100V	RD-QD4-375240	1
			AC200V	RD-QD4-375241	
⑭	電源コード		AC100V	RD-QD4-375248	1
⑮	熱交換器断熱材セット		—	RD-KFL-614584	1
⑯	ダストフィルタ		—	RD-QD4-375324	1
⑰	ドレン排出器		—	RD-QDT3000-15-W-G1-FL440199	1
⑱	ボールバルブ		—	RD-QD4-340752	1

■部品展開図
●GX3208D




番号	部品名		電 圧	部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		AC100V	RD-KFL-614575	1
			AC200V	RD-KFL-614576	
②	凝縮器		—	RD-QD4-375196	1
③	ファンモータ		AC100V	RD-QD4-250387	1
			AC200V	RD-QD4-375205	
④	ファンブレード		AC100V、200V	RD-QD4-250388	1
⑤	容量調整弁		—	RD-QD4-375213	1
⑥	ファンコントロールスイッチ		—	RD-QD4-374873	1
⑦	蒸発圧力計		—	RD-QD4-375215	1
⑧	表示灯(緑)	運転ランプ	AC100V	RD-QD4-341882	1
			AC200V	RD-QD4-298243	
⑨	押釦スイッチ	運転スイッチ	—	RD-QD4-250040	1
⑩	押釦スイッチ	停止スイッチ	—	RD-QD4-298248	1
⑪	運転コンデンサ	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-375220	1
			AC200V	RD-QD4-375218	
⑫	運電コンデンサ	ファンモータ用	AC100V	RD-QD4-250389	1
⑬	ヒューズ		AC100V	RD-QD4-249930	2
			AC200V	RD-QD4-169319	
⑭	電磁接触器	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-250393	1
			AC200V	RD-QD4-375236	
⑮	オーバーロードプロテクタ		AC100V	RD-QD4-375242	1
			AC200V	RD-QD4-375243	
⑯	電源コード		AC100V	RD-QD4-375248	1
⑰	熱交換器断熱材セット		—	RD-KFL-614585	1
⑱	ダストフィルタ		—	RD-QD4-375324	1
⑲	ドレン排出器		—	RD-QDT3000-15-W-G1-FL440199	1
⑳	ボールバルブ		—	RD-QD4-340752	1

●GX3211D




番号	部品名		電 圧	部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		AC100V	RD-KFL-614577	1
			AC200V	RD-KFL-614578	
②	凝縮器		—	RD-QD4-375197	1
③	ファンモータ		AC100V	RD-QD4-375206	1
			AC200V	RD-QD4-340792	
④	ファンブレード		AC100V、200V	RD-QD4-340793	1
⑤	容量調整弁		—	RD-QD4-375214	1
⑥	ファンコントロールスイッチ		—	RD-FLA78596	1
⑦	蒸発圧力計		—	RD-QD4-375216	1
⑧	表示灯(緑)	運転ランプ	AC100V	RD-QD4-341882	1
			AC200V	RD-QD4-298243	
⑨	押釦スイッチ	運転スイッチ	—	RD-QD4-250040	1
⑩	押釦スイッチ	停止スイッチ	—	RD-QD4-298248	1
⑪	運転コンデンサ	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-375221	1
			AC200V	RD-QD4-375222	
⑫	ヒューズ		AC100V	RD-QD4-375235	2
			AC200V	RD-QD4-282045	
⑬	電磁接触器	圧縮機用	AC100V	RD-QD4-250393	1
			AC200V	RD-QD4-375236	
⑭	オーバーロードプロテクタ		AC100V	RD-QD4-375244	1
			AC200V	RD-QD4-375245	
⑮	電源コード		AC100V	RD-QD4-375248	1
⑯	熱交換器断熱材セット		—	RD-KFL-614586	1
⑰	高圧圧力スイッチ		—	RD-QD4-375251	1
⑱	ダストフィルタ		—	RD-QD4-341599	1
⑲	ドレン排出器		—	RD-QDT3000-15-W-G1-FL440199	1
⑳	ボールバルブ		—	RD-QD4-340752	1

■部品展開図
●GX3215D




番号	部品名		部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		RD-KFL-614579	1
②	凝縮器		RD-QD4-375198	1
③	ファンモータ		RD-QD4-340792	1
④	ファンブレード		RD-QD4-340793	1
⑤	容量調整弁		RD-QD4-375214	1
⑥	ファンコントロールスイッチ		RD-FLA78596	1
⑦	蒸発圧力計		RD-QD4-375216	1
⑧	制御基板		RD-QD4-340795	1
⑨	電磁開閉器	圧縮機用	RD-AFL-614715	1
⑩	端子台		RD-QD4-169315	1
⑪	熱交換器断熱材セット		RD-KFL-614587	1
⑫	高圧圧カスイッチ		RD-QD4-375251	1
⑬	ダストフィルタ		RD-QD4-341445	1
⑭	ドレン排出器		RD-QDT3000-15-W-G1-FL440199	1
⑮	ボールバルブ		RD-QD4-340752	1

●GX3222D




番号	部品名		部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		RD-KFL-614580	1
②	凝縮器		RD-QD4-375199	1
③	ファンモータ		RD-QD4-340792	1
④	ファンブレード		RD-QD4-340793	1
⑤	容量調整弁		RD-QD4-375214	1
⑥	ファンコントロールスイッチ		RD-FLA78596	1
⑦	蒸発圧力計		RD-QD4-375216	1
⑧	制御基板		RD-QD4-340795	1
⑨	電磁開閉器	圧縮機用	RD-AFL-614715	1
⑩	端子台		RD-QD4-169315	1
⑪	熱交換器断熱材セット		RD-KFL-614588	1
⑫	高圧圧カスイッチ		RD-QD4-375251	1
⑬	ダストフィルタ		RD-QD4-312679	1
⑭	ドレン排出器		RD-QDT4000-15-W-G1-FL440183	1
⑮	ボールバルブ		RD-QD4-340752	1

■部品展開図
●GX3237D



番号	部品名		部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		RD-KFL-614581	1
②	凝縮器		RD-QD4-375200	1
③	ファンモータ		RD-QD4-340792	1
④	ファンブレード		RD-QD4-340793	1
⑤	容量調整弁		RD-QD4-375214	1
⑥	ファンコントロールスイッチ		RD-FLA78596	1
⑦	蒸発圧力計		RD-QD4-375216	1
⑧	制御基板		RD-QD4-340795	1
⑨	電磁開閉器	圧縮機用	RD-AFL-614716	1
⑩	端子台		RD-QD4-169315	1
⑪	熱交換器断熱材セット		RD-KFL-614589	1
⑫	高圧圧カスイッチ		RD-QD4-375251	1
⑬	ダストフィルタ		RD-QD4-375191	1
⑭	ドレン排出器		RD-QDT4000-15-W-G1-FL440183	1
⑮	ボールバルブ		RD-QD4-340752	1

●GX3255D



番号	部品名		部品形番	使用数量
①	圧縮機断熱材セット		RD-KFL-614582	1
②	凝縮器		RD-QD4-375201	1
③	圧力扇セット		RD-KFL-483434	1
④	容量調整弁		RD-QD4-375214	1
⑤	ファンコントロールスイッチ		RD-FLA78596	1
⑥	蒸発圧力計		RD-QD4-375216	1
⑦	制御基板		RD-QD4-340795	1
⑧	電磁開閉器	圧縮機用	RD-AFL-614717	1
⑨	電磁接触器	ファンモータ用	RD-QD4-375237	1
⑩	端子台		RD-QD4-169315	1
⑪	熱交換器断熱材セット		RD-KFL-614590	1
⑫	高圧圧カスイッチ		RD-QD4-375251	1
⑬	ダストフィルタ		RD-QD4-340885	1
⑭	ドレン排出器		RD-QDT4000-15-W-G1-FL440183	1
⑮	ボールバルブ		RD-QD4-340752	1