




## W2100-Wシリーズ 部品展開図



(M1) 手動樹脂コック付  
メタルボウル組立  
(F1M1) 手動樹脂コック付  
オートドレン  
NCタイプ  
メタルボウル組立

(F1) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ボウル組立

(無記号) 手動樹脂コック付


(Z) 手動樹脂コック付  
ナイロンボウル組立

(F1Z) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ナイロンボウル組立

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W2000-W-KIT	5	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
		18	
消耗部品キット ノンリリーフ	W2000-W-KIT-N	6	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
		18	
マウンティングナット	R2000-W-NUT	2	1
スプリング(標準用)	R2000-W-SPRING	3	1
スプリング(低圧用)	R2000-W-SPRING-L	4	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R2000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R2000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W2000-VALVE-ASSY	10 25	各 1
チェック弁組立	R3100-W-CHECK-VALVE-ASSY	26	1
圧力計組立	0-1.0MPa	G401-W-P10	1 1 2
	0-150psi	G401-W-S15	
	0-10bar	G401-W-B10	
	0-0.4MPa	G401-W-P04	
	0-60psi	G401-W-S6	
	0-4bar	G401-W-B04	
ゲージプラグ組立	Rc 1/4	R3000-W-G-PLUG	2 1 1
	NPT 1/4	R3000-W-G-PLUG-N	
	G 1/4	R3000-W-G-PLUG-G	
	Rc 1/8	R3000-W-T6-PLUG	

部品名	部品形番	番号	数量
エレメント 5μmエレメント	W2000-ELEMENT	16	1
エレメント ※25個単位の場合	W2000-ELEMENT-25	16	1
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動コック付	F2000-W-BOWL	18	各 1
		19	
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付	F2000-W-BOWL-Z	18	各 1
		20	
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	F2000-W-BOWL-M1	18	各 1
		23	
ボウル組立 ポリカーボネイトボウル 手動付オートドレン NCタイプ	M2000-W-BOWL-F1	18	各 1
		22	
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付オートドレン NCタイプ	M2000-W-BOWL-F1Z	18	各 1
		21	
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック NCタイプ	M2000-W-BOWL-F1M1	18	各 1
		23	
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用	F2000-W-BOWL-GUARD	24
	ナイロンボウル用	F2000-W-BOWL-GUARD-Z	
Oリング	F2000-ORING	18	5
※1セット5本入りです。			
包装箱・ラベル	W2000-PAC-BOX-KIT	-	1

## W3100-Wシリーズ 部品展開図




- (M1) 手動樹脂コック付  
メタルボウル組立
- (FM) 手動樹脂コック付  
オートドレン  
NOタイプ  
メタルボウル組立
- (F1M1) 手動樹脂コック付  
オートドレン  
NCタイプ  
メタルボウル組立
- (FM) 手動メタルコック付  
NOタイプオート  
ドレンメタル  
ボウル組立
- (F1M) 手動メタルコック付  
NCタイプ  
オートドレンメタル  
ボウル組立
- (M) 手動ベツ  
コック付  
メタルボウル  
組立
- (F) 手動樹脂コック付  
NOタイプオートドレン  
ボウル組立
- (F1) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ボウル組立
- (無記号) 手動樹脂コック付
- (Z) 手動樹脂コック付  
ナイロンボウル組立
- (FZ) 手動樹脂コック付  
NOタイプオートドレン  
ナイロンボウル組立
- (F1Z) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ナイロンボウル組立

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W3000-KIT	5	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
消耗部品キット ノンリリーフ	W3000-KIT-N	6	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W3000-KIT-Y	5	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W3000-KIT-NY	6	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
ノブ	R3000-W-KNOB	1	1
マウンティングナット	R3000-W-NUT	2	1
スプリング(標準用)	R3000-SPRING	3	1
スプリング(低圧用)	R3000-SPRING-L	4	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R3000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R3000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W3000-VALVE-ASSY	10	1
チェック弁組立	R3100-W-CHECK-VALVE-ASSY	23	1
圧力計組立	0-1.0MPa G401-W-P10 0-150psi G401-W-S15 0-10bar G401-W-B10 0-0.4MPa G401-W-P04 0-60psi G401-W-S6 0-4bar G401-W-B04	11	1
		12	1
		18	2
ゲージプラグ組立	Rc 1/4 R3000-W-G-PLUG NPT 1/4 R3000-W-G-PLUG-N G 1/4 R3000-W-G-PLUG-G Rc 1/8 R3000-W-T6-PLUG	7	2
		8	1
		9	1
デジタル 圧力センサ	PPR-N-3 PPR-P-3	14	1

部品名	部品形番	番号	数量
エレメント 5μmエレメント	W3000-ELEMENT	16	1
エレメント 5μmエレメント ※50個単位の場合	W3000-ELEMENT-50	16	1
エレメント 0.3μmエレメント	W3000-ELEMENT-Y	18	1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F3000-W-BOWL	19	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付	F3000-W-BOWL-Z	19	各 1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F3000-W-BOWL-M	19	1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	F3000-W-BOWL-M1	19	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F3000-W-BOWL-F NCタイプ M3000-W-BOWL-F1	19	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F3000-W-BOWL-FZ NCタイプ M3000-W-BOWL-F1Z	19	各 1
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F3000-W-BOWL-FM NCタイプ M3000-W-BOWL-F1M	19	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	NOタイプ F3000-W-BOWL-FM1 NCタイプ M3000-W-BOWL-F1M1	19	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用 F3000-W-BOWL-GUARD ナイロンボウル用 F3000-W-BOWL-GUARD-Z	27	1
Oリング	F3000-ORING	19	5
※1セット5本入りです。			
包装箱・ラベル	W3000-PAC-BOX-KIT	-	1

## W4100-Wシリーズ 部品展開図




- (M) 手動樹脂コック付  
メタルボウル組立
- (FM) 手動樹脂コック付  
オートドレン  
NOタイプ  
メタルボウル組立
- (F1M1) 手動樹脂コック付  
オートドレン  
NCタイプ  
メタルボウル組立
- (FM) 手動メタルコック付  
NOタイプオート  
ドレンメタル  
ボウル組立
- (F1M) 手動メタルコック付  
NCタイプ  
オートドレンメタル  
ボウル組立
- (M) 手動ベツ  
コック付  
メタルボウル  
組立
- (F) 手動樹脂コック付  
NOタイプオートドレン  
ボウル組立
- (F1) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ボウル組立
- (無記号) 手動樹脂コック付
- (Z) 手動樹脂コック付  
ナイロンボウル組立
- (FZ) 手動樹脂コック付  
NOタイプオートドレン  
ナイロンボウル組立
- (F1Z) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ナイロンボウル組立

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W4000-KIT	5	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
消耗部品キット ノンリリーフ	W4000-KIT-N	6	各 1
		10	
		15	
		16	
		17	
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W4000-KIT-Y	5	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W4000-KIT-NY	6	各 1
		10	
		15	
		17	
		18	
ノブ	R4000-W-KNOB	1	1
マウンティングナット	R4000-W-NUT	2	1
スプリング(標準用)	R4000-SPRING	3	1
スプリング(低圧用)	R4000-SPRING-L	4	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R4000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R4000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W4000-VALVE-ASSY	10	1
チェック弁組立	R3100-W-CHECK-VALVE-ASSY	23	1
圧力計組立	0-1.0MPa G401-W-P10 0-150psi G401-W-S15 0-10bar G401-W-B10 0-0.4MPa G401-W-PO4 0-60psi G401-W-S6 0-4bar G401-W-BO4	11 12 13 18	1 1 1 2
ゲージプラグ組立	Rc 1/4 R3000-W-G-PLUG NPT 1/4 R3000-W-G-PLUG-N G 1/4 R3000-W-G-PLUG-G Rc 1/8 R3000-W-T6-PLUG	7 8 9	2 1 1
デジタル 圧力センサ	PPR-N-3 PPR-P-3	14	1

部品名	部品形番	番号	数量
エレメント 5μmエレメント	W4000-ELEMENT	16	1
エレメント 5μmエレメント ※50個単位の場合	W4000-ELEMENT-50	16	1
エレメント 0.3μmエレメント	W4000-ELEMENT-Y	18	1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL	19 20	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL-Z	19 21	各 1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F4000-W-BOWL-M	19 24	1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	F4000-W-BOWL-M1	19 26	各 1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-F NCタイプ M4000-W-BOWL-F1	19 23	各 1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FZ NCタイプ M4000-W-BOWL-F1Z	19 22	各 1
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M	19 25	各 1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM1 NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M1	19 26	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD ナイロンボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD-Z	27	1
Oリング	F4000-ORING	19	5
※1セット5本入りです。			
包装箱・ラベル	W4000-PAC-BOX-KIT	-	1

# Filter・Regulator

## W8100-Wシリーズ 部品展開図



- (M1) 手動樹脂コック付  
メタルボウル組立
- (FM) 手動樹脂コック付  
オートドレン  
NOタイプ  
メタルボウル組立
- (F1M1) 手動樹脂コック付  
オートドレン  
NCタイプ  
メタルボウル組立
- (FFM1) 手動樹脂コック付  
大排出オートドレン  
NOタイプ  
メタルボウル組立
- (FF1M1) 手動樹脂コック付  
大排出オートドレン  
NCタイプ  
メタルボウル組立
- (FM) 手動メタルコック付  
NOタイプオート  
ドレンメタル  
ボウル組立
- (F1M) 手動メタルコック付  
NCタイプ  
オートドレンメタル  
ボウル組立
- (FFM) 手動メタルコック付  
NOタイプ  
大排出オートドレンメタル  
ボウル組立
- (FF1M) 手動メタルコック付  
NCタイプ  
大排出オートドレンメタル  
ボウル組立
- (M) 手動ベット  
コック付  
メタルボウル  
組立
- (F) 手動樹脂コック付  
NOタイプオートドレン  
ボウル組立
- (F1) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ボウル組立
- (FZ) 手動樹脂コック付  
NOタイプオートドレン  
ナイロンボウル組立
- (F1Z) 手動樹脂コック付  
NCタイプオートドレン  
ナイロンボウル組立
- (無記号) 手動樹脂コック付
- (Z) 手動樹脂コック付  
ナイロンボウル組立
- (FF) 手動樹脂コック付  
NOタイプ  
大排出オートドレン  
ボウル組立
- (FF1) 手動樹脂コック付  
NCタイプ  
大排出オートドレン  
ボウル組立
- (FFZ) 手動樹脂コック付  
NOタイプ  
大排出オートドレン  
ナイロンボウル組立
- (FF1Z) 手動樹脂コック付  
NCタイプ  
大排出オートドレン  
ナイロンボウル組立

# Filter・Regulator W8100 Series

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W8000-KIT	4	各1
		5	
		13	
		14	
		16	
		17	
消耗部品キット ノンリリーフ	W8000-KIT-N	5	各1
		6	
		13	
		14	
		16	
		17	
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W8000-KIT-Y	4	各1
		5	
		13	
		14	
		15	
		17	
消耗部品キット 0.3μmエレメント ノンリリーフ	W8000-KIT-NY	5	各1
		6	
		13	
		14	
		15	
		17	
ノブ	R8000-W-KNOB	1	1
スプリング(標準用)	R8000-SPRING	2	1
スプリング(低圧用)	R8000-SPRING-L	3	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R8000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R8000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W8000-VALVE-ASSY	10	1
チェック弁組立	R3100-W-CHECK-VALVE-ASSY	27	1
圧力計組立	0-1.0MPa	G401-W-P10	1
	0-150psi	G401-W-S15	
	0-10bar	G401-W-B10	
	0-0.4MPa	G401-W-P04	
	0-60psi	G401-W-S6	
	0-4bar	G401-W-B04	2
ゲージプラグ組立	Rc 1/4	R3000-W-G-PLUG	7
	NPT 1/4	R3000-W-G-PLUG-N	8
	G 1/4	R3000-W-G-PLUG-G	9
	Rc 1/8	R3000-W-T6-PLUG	9
デジタル 圧力センサ	PPR-N-3 PPR-P-3	14	1
エレメント 5μmエレメント	W8000-ELEMENT	16	1
エレメント 0.3μmエレメント	W8000-ELEMENT-Y	18	1
エレメント 5μmエレメント ※10個単位の場合	W8000-ELEMENT-10	16	1

部品名	部品形番	番号	数量
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL	18	各1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動コック付	F4000-W-BOWL-Z	18	各1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F4000-W-BOWL-M	18	各1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	F4000-W-BOWL-M1	18	各1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-F NCタイプ M4000-W-BOWL-F1	18	各1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FF NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1	18	各1
ボウル組立 ナイロンボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FZ NCタイプ M4000-W-BOWL-F1Z	18	各1
ボウル組立 ナイロンボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FFZ NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1Z	18	各1
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M	18	各1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック	NOタイプ F4000-W-BOWL-FM1 NCタイプ M4000-W-BOWL-F1M1	18	各1
ボウル組立 メタルボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FFM NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1M	18	各1
ボウル組立 メタルボウル 手動ドレンコック 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-W-BOWL-FFM1 NCタイプ F8000-W-BOWL-FF1M1	18	各1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD ナイロンボウル用 F4000-W-BOWL-GUARD-Z	26	1
Oリング	F4000-ORING	18	5
※1セット5本入りです。			
包装箱・ラベル	W8000-PAC-BOX-KIT	-	1