


セルトップシリンダ 複動・無給油タイプ
JSC4-N Series
●チューブ内径：φ125・φ140・φ160・φ180

■部品展開図



部品名		部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立		JSC4-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 8 9 10 11 12 17 25 30	各1
ヘッドカバー組立		SCS2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	1 2 8 10 17 25	各1
ピストンロッド組立	スイッチなし	JSC4-N-□-◆-PR-ASSY	3 4 5 6 14 23 24	各1
	スイッチ付	JSC4-LN-□-◆-PR-ASSY	3 4 5 6 14 23 24 28	各1
クッションニードル組立		SCS2-□-NEEDLE-ASSY	2 17 25	各1
パッキンキット		JSC4-N-□K	8 10 25	各2
			4 11 12 24 29 30	各1
ブレーキユニット		JSC4-□-BRAKE-UNIT	13 16 26	1


□：チューブ内径(φ125/φ140/φ160/φ180)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク(φ125～φ160：1～800(1mm毎))
(φ180 ：1～900(1mm毎))
★：クッションニードル位置(無記号/S/T)

注：クッション無選択時は⑧クッションパッキンは含みません。



セルトップシリンダ 複動・低油圧形
JSC4-H Series
●チューブ内径：φ125・φ140・φ160・φ180

■部品展開図



部品名		部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立		JSC4-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 8 9 10 11 12 17 25 30	各1
ヘッドカバー組立		SCS2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	1 2 8 10 17 25	各1
ピストンロッド組立		JSC4-H-□-◆-PR-ASSY	3 4 5 6 14 23 24	各1
クッションニードル組立		SCS2-□-NEEDLE-ASSY	2 17 25	各1
パッキンキット		JSC4-H-□K	8 10 25	各2
			4 11 12 24 29 30	各1
ブレーキユニット		JSC4-□-BRAKE-UNIT	13 16 26	1


□：チューブ内径(φ125/φ140/φ160/φ180)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク(φ125～φ160：1～800(1mm毎))
(φ180 ：1～900(1mm毎))
★：クッションニードル位置(無記号/S/T)

注：クッション無選択時は⑧クッションパッキンは含みません。



JSC4-T Series

■部品展開図



□: チューブ内径(φ125/φ140/φ160/φ180)
 ※: クッション(B: クッション有/N: クッション無)
 ◆: ストローク(φ125~φ160: 1~800(1mm毎))
 (φ180: 1~900(1mm毎))
 ★: クッションニードル位置(無記号/S/T)

注：クッション無選択時は⑧クッションパッキンは含みません。

MEMO