





ルブリケーター 標準白色シリーズ


L1000・L3000・L4000・ L8000-W Series

■L1000-Wシリーズ
部品展開図




無記号
手動ドレンコックなし
ボウル組立

②
手動ドレンコックなし
メタルボウル組立




④
標準手動ドレンコック付
ボウル組立

④Z
標準手動ドレンコック付
ナイロンボウル組立




部品名	部品形番	番号	数量
ボウル	ポリカーボネイトボウル L1000-BOWL	①	各 1
	ナイロンボウル L1000-BOWL-Z	②	
ボウル組立 手動コック付	ポリカーボネイトボウル F1000-W-BOWL	①	各 1
	ナイロンボウル F1000-W-BOWL-Z	④	
ボウルガード	ポリカーボネイトボウル用 L1000-W-BOWL-GUARD	③	1
	ナイロンボウル用 L1000-W-BOWL-GUARD-Z		
Oリング ※1セット5本入りです。	F1000-ORING	①	5
包装箱・ラベル	F1000-PAC-BOX-KIT	—	1

■L3000-Wシリーズ 部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット	L3000-W-KIT	②	各 1
	L3000-W-KIT-Z	③ ④ ⑤	
フィルプラグセット	L3000-W-PLUG	① ②	各 1
アジャスティングセット	L3000-W-AJ-KIT L3000-W-AJ-KIT-Z	③	1
フローガイドセット	L3000-FLOW-GUIDE	④	1
ボウル	ポリカーボネイト ボウル	L3000-BOWL	各 1
	ナイロンボウル	L3000-BOWL-Z	
ボウル組立 メタルボウル	L3000-W-BOWL-M	⑤ ⑨	各 1
ボウル組立 手動コック付	ポリカーボネイト ボウル	F3000-W-BOWL	各 1
	ナイロンボウル	F3000-W-BOWL-Z	
ボウル組立 メタルボウルコック付	F3000-W-BOWL-M	⑤ ⑩	各 1
ボウル組立 フロート スイッチ付	ポリカーボネイト ボウル	L3000-BOWL-LL	各 1
	ナイロンボウル	L3000-BOWL-LLZ	
ボウル組立 メタルボウルスイッチ付	L3000-W-BOWL-LLM	⑤ ⑪	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用	L3000-W-BOWL-GUARD	⑫
	ナイロンボウル用	L3000-W-BOWL-GUARD-Z	
Oリング ※1セット5本入りです。	F3000-ORING	⑤	5
包装箱・ラベル	F3000-PAC-BOX-KIT	—	1

■L8000-Wシリーズ 部品展開図



- CM1**
手動ドレンコック付
メタルボウル組立
- LLM**
フロートスイッチ付
メタルボウル組立
- CM**
手動コック付
メタルボウル組立
- M**
手動ドレンコックなし
メタルボウル組立
- 無記号**
手動コックなし
ボウル組立
- C**
標準手動ドレンコック付
ボウル組立
- LL**
フロートスイッチ付
ボウル組立
- Z**
手動コックなし
メタルボウル組立
- CZ**
標準手動ドレンコック付
ナイロンボウル組立
- LLZ**
フロートスイッチ付
ナイロンボウル組立

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット	L8000-W-KIT	2	各 1
	L8000-W-KIT-Z	3 4 5	
フィルプラグセット	L8000-W-PLUG	1 2	各 1
アジャスティングセット	L3000-W-AJ-KIT L3000-W-AJ-KIT-Z	3	1
フローガイドセット	L8000-FLOW-GUIDE	4	1
ボウル	ポリカーボネイト ボウル	5	各 1
	ナイロンボウル	6	
ボウル組立 メタルボウル	L4000-W-BOWL-M	5 10	各 1
ボウル組立 手動コック付	ポリカーボネイト ボウル	5	各 1
	ナイロンボウル	8	
ボウル組立 メタルボウルコック付	F4000-W-BOWL-M	5 11	各 1
ボウル組立 フロート スイッチ付	ポリカーボネイト ボウル	5	各 1
	ナイロンボウル	9	
ボウル組立 メタルボウルスイッチ付	L4000-W-BOWL-LLM	5 12	各 1
ボウルガード	ポリカーボネイト ボウル用	L4000-W-BOWL-GUARD	7
	ナイロンボウル用	L4000-W-BOWL-GUARD-Z	
Oリング ※1セット5本入りです。	F4000-ORING	5	5
包装箱・ラベル	F8000-PAC-BOX-KIT	-	1