




直動式 3ポート弁セレックスバルブ
(M) 3PA・3PB Series


(M) 3PA・3PB Series
 取付板キット・サブプレートキット
 マニホールド関連部品

取付板キット(単体バルブ)

・ 3PA1




・ 3PA2




機種形番	部品形番	部品図	数量
3PA1	3PA1-MOUNT-PLATE-KIT-P		取付板 : 1 取付ねじ : 2
3PA2	3PA2-MOUNT-PLATE-KIT-P		

サブプレートキット(単体バルブ)

・ 3PB1



・ 3PB2



機種形番	部品形番	部品図	数量
3PB1	3PB1-[※1]-SUB-BASE-KIT		単体サブプレート : 1 ガスケット : 1 取付ねじ : 2
3PB2	3PB2-[※1]-SUB-BASE-KIT		

※1 : 接続口径

マニホールド関連部品

●マスキングプレートキット(マニホールド) M3PA※・M3PB※

機種形番	部品形番	部品図	数量
M3PA1	3PA1-MP-KIT		マスキングプレート : 1 ガスケット : 1 取付ねじ : 2
M3PA2	3PA2-MP-KIT		
M3PB1	3PB1-MP-KIT		
M3PB2	3PB2-MP-KIT		

●ガスケットキット(マニホールド) M3PA※・M3PB※



機種形番	部品形番	部品図	数量
M3PA1	3PA1-GASKET-KIT		ガスケット : 1 取付ねじ : 2
M3PA2	3PA2-GASKET-KIT		
M3PB1	3PB1-GASKET-KIT		
M3PB2	3PB2-GASKET-KIT		

●金属プラグ(シール剤付)

部品形番	部品図	数量
4K9-PLUG-R1/8		1
4K9-PLUG-R1/4		
4K9-PLUG-R3/8		
4K9-PLUG-R1/2		



マニホールド関連部品

●サブプレートキット(マニホールド) M3PA※

機種形番	部品形番	部品図	数量
M3PA1	M3PA1-[※1]-SUB-BASE-KIT		サブプレート : 1 ガスケットキット: 連数分 金属プラグ : 2
M3PA2	M3PA2-[※1]-SUB-BASE-KIT		

※1: 連数: 2~20

●サブプレートキット(マニホールド) M3PB※




機種形番	部品形番	部品図	数量
M3PB1	M3PB1-[※1]-[※2]-SUB-BASE-KIT		サブプレート : 1 ガスケットキット: 連数分 金属プラグ : 2
M3PB2	M3PB2-[※1]-[※2]-SUB-BASE-KIT		

※1: 接続口径
※3: 連数: 2~20

マニホールド関連部品
コイル関係部品



コイル関係部品

●コイル組立(グロメットリード線、C形、D形コネクタ)
・3PA1、3PB1

電線接続				部品形番	部品図
種 類	リード線 (mm)	サージ キラー	ランプ		
グロメットリード線	300			3P1-COIL-[※1]	
C形コネクタ	300			3P1-C -COIL-[※1]	
	500			3P1-C00-COIL-[※1]	
	1000			3P1-C01-COIL-[※1]	
	2000			3P1-C02-COIL-[※1]	
	3000			3P1-C03-COIL-[※1]	
	300	●	●	3P1-C2 -COIL-[※1]	
	500	●	●	3P1-C20-COIL-[※1]	
	1000	●	●	3P1-C21-COIL-[※1]	
	2000	●	●	3P1-C22-COIL-[※1]	
	3000	●	●	3P1-C23-COIL-[※1]	
				3P1-C1 -COIL-[※1]	
		●	●	3P1-C3 -COIL-[※1]	
D形コネクタ	300			3P1-D -COIL-[※1]	
	500			3P1-D00-COIL-[※1]	
	1000			3P1-D01-COIL-[※1]	
	2000			3P1-D02-COIL-[※1]	
	3000			3P1-D03-COIL-[※1]	
	300	●	●	3P1-D2 -COIL-[※1]	
	500	●	●	3P1-D20-COIL-[※1]	
	1000	●	●	3P1-D21-COIL-[※1]	
	2000	●	●	3P1-D22-COIL-[※1]	
	3000	●	●	3P1-D23-COIL-[※1]	
				3P1-D1 -COIL-[※1]	
		●	●	3P1-D3 -COIL-[※1]	

※1: 電圧 (1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)/AC110V/AC220V)




●コイル組立(小形端子箱)
・3PA1、3PB1

電線接続				部品形番	部品図
種 類	サージ キラー	ランプ			
小形端子箱				3P1-B-COIL-[※1]	
		●		3P1-L-COIL-[※1]	
	●	●		3P1-LS-COIL-[※2]	

※1: 電圧 (1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)/AC110V/AC220V)
※2: 電圧 (1(AC100V)/2(AC200V)/AC110V/AC220V)



コイル関係部品

- コイル組立(グロメットリード線、C形、D形コネクタ)
・3PA2、3PB2

電線接続				部品形番	部品図
種 類	リード線 (mm)	サージ キラー	ランプ		
グロメットリード線	300			3P2-COIL-[※1]	
C形コネクタ	300			3P2-C -COIL-[※1]	
	500			3P2-C00-COIL-[※1]	
	1000			3P2-C01-COIL-[※1]	
	2000			3P2-C02-COIL-[※1]	
	3000			3P2-C03-COIL-[※1]	
	300	●	●	3P2-C2 -COIL-[※1]	
	500	●	●	3P2-C20-COIL-[※1]	
	1000	●	●	3P2-C21-COIL-[※1]	
	2000	●	●	3P2-C22-COIL-[※1]	
	3000	●	●	3P2-C23-COIL-[※1]	
				3P2-C1 -COIL-[※1]	
		●	●	3P2-C3 -COIL-[※1]	
D形コネクタ	300			3P2-D -COIL-[※1]	
	500			3P2-D00-COIL-[※1]	
	1000			3P2-D01-COIL-[※1]	
	2000			3P2-D02-COIL-[※1]	
	3000			3P2-D03-COIL-[※1]	
	300	●	●	3P2-D2 -COIL-[※1]	
	500	●	●	3P2-D20-COIL-[※1]	
	1000	●	●	3P2-D21-COIL-[※1]	
	2000	●	●	3P2-D22-COIL-[※1]	
	3000	●	●	3P2-D23-COIL-[※1]	
				3P2-D1 -COIL-[※1]	
		●	●	3P2-D3 -COIL-[※1]	

※1：電圧 (1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)/AC110V/AC220V)

- コイル組立(小形端子箱)
・3PA2、3PB2


電線接続			部品形番	部品図
種 類	サージ キラー	ランプ		
小形端子箱			3P2-B-COIL-[※1]	
		●	3P2-L-COIL-[※1]	
	●	●	3P2-LS-COIL-[※1]	

※1：電圧 (1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)/AC110V/AC220V)


コイル関係部品・電線接続部品

電線接続部品

- ソケット組立



電圧	リード線長さ	部品形番	部品図
AC100V (AC110V)	300mm	3P9-SOCKET-F4-603681- 300	
	500mm	3P9-SOCKET-F4-603681- 500	
	1000mm	3P9-SOCKET-F4-603681-1000	
	2000mm	3P9-SOCKET-F4-603681-2000	
	3000mm	3P9-SOCKET-F4-603681-3000	
AC200V (AC220V)	300mm	3P9-SOCKET-F4-603682- 300	
	500mm	3P9-SOCKET-F4-603682- 500	
	1000mm	3P9-SOCKET-F4-603682-1000	
	2000mm	3P9-SOCKET-F4-603682-2000	
	3000mm	3P9-SOCKET-F4-603682-3000	
DC24V (DC12V)	300mm	3P9-SOCKET-F4-603683- 300	
	500mm	3P9-SOCKET-F4-603683- 500	
	1000mm	3P9-SOCKET-F4-603683-1000	
	2000mm	3P9-SOCKET-F4-603683-2000	
	3000mm	3P9-SOCKET-F4-603683-3000	

- ソケット

部品形番	部品図
3P1-SOCKET-F4-605240	

電線接続部品




●C形、D形コネクタキット

電線接続				部品形番	部品図
種 類	リード線 (mm)	サージ キラー	ランプ		
C形コネクタ	300			3P9-CONNECTOR-KIT-C -[※1]	
	500			3P9-CONNECTOR-KIT-C00-[※1]	
	1000			3P9-CONNECTOR-KIT-C01-[※1]	
	2000			3P9-CONNECTOR-KIT-C02-[※1]	
	3000			3P9-CONNECTOR-KIT-C03-[※1]	
	300	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-C2 -[※1]	
	500	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-C20-[※1]	
	1000	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-C21-[※1]	
	2000	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-C22-[※1]	
	3000	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-C23-[※1]	
				3P9-CONNECTOR-KIT-C1 -[※1]	
		●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-C3 -[※1]	
D形コネクタ	300			3P9-CONNECTOR-KIT-D -[※1]	
	500			3P9-CONNECTOR-KIT-D00-[※1]	
	1000			3P9-CONNECTOR-KIT-D01-[※1]	
	2000			3P9-CONNECTOR-KIT-D02-[※1]	
	3000			3P9-CONNECTOR-KIT-D03-[※1]	
	300	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-D2 -[※1]	
	500	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-D20-[※1]	
	1000	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-D21-[※1]	
	2000	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-D22-[※1]	
	3000	●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-D23-[※1]	
				3P9-CONNECTOR-KIT-D1 -[※1]	
		●	●	3P9-CONNECTOR-KIT-D3 -[※1]	

※1：電圧 (1(AC100V)/2(AC200V)/3(DC24V)/4(DC12V)/AC110V/AC220V)

電線接続部品・端子箱キット
その他オプション部品


端子箱キット

電線接続	機種形番	部品形番	部品図
B	3PA1・3PB1	3P1-DIN-TRM-B	
	3PA2・3PB2	3P2-DIN-TRM-B	
L	3PA1・3PB1	3P1-DIN-TRM-L-[※1]	
	3PA2・3PB2	3P2-DIN-TRM-L-[※1]	
LS	3PA1・3PB1	3P1-DIN-TRM-LS-[※1]	
	3PA2・3PB2	3P2-DIN-TRM-LS-[※1]	

※1：電圧 (1(AC100V)/2(AC220V)/3(DC24V)/4(DC12V)
※2：電圧AC110VはAC100VとAC220VはAC200Vと共通です。

その他オプション部品

●添付用サージキラー

電圧	部品形番	部品図
AC100V(AC110V)	3P9-SURGE-KILLER-AC100V	
AC200V(AC220V)	3P9-SURGE-KILLER-AC200V	
DC24V	3P9-SURGE-KILLER-DC24V	
DC12V	3P9-SURGE-KILLER-DC12V	
DC24V以下グロメット用	3P9-SUPPRESSION-F4-111751	

●小形端子用圧着端子

部品形番	部品図
3P9-013	