




フィルタ・レギュレータ 難燃シリーズ

W3000・W4000・W8000-G4 Series

Filter・Regulator 難燃シリーズ

W3000-G4 Series

W3000-G4シリーズ 部品展開図




部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W3000-KIT	5 10 11 12 13 15 16	各 1
消耗部品キット ノンリリーフ	W3000-KIT-N	6 10 11 12 13 15 16	各 1
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W3000-KIT-Y	5 10 11 12 14 15 16	各 1
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W3000-KIT-NY	6 10 11 12 14 15 16	各 1

部品名	部品形番	番号	数量	
ノブ	R3000-W-KNOB	1	1	
マウンティングナット	R3000-W-NUT	2	1	
スプリング(標準用)	R3000-SPRING	3	1	
スプリング(低圧用)	R3000-SPRING-L	4	1	
ダイヤフラム組立 (標準用)	R3000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1	
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R3000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1	
バルブ組立	W3000-VALVE-ASSY	10	1	
ゲージプラグ組立	Rc1/4	R3000-G4-G-PLUG	7	2
	NPT1/4	R3000-G4-G-PLUG-N	8	1
	G1/4	R3000-G4-G-PLUG-G	9	1
エレメント 5μmエレメント	W3000-ELEMENT	13	1	
エレメント 0.3μmエレメント	W3000-ELEMENT-Y	14	1	
ボウル組立 メタルボウル コック付	F3000-G4-BOWL-M	16 18	各 1	
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F3000-G4-BOWL-M1	16 17	各 1	
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ	F3000-G4-BOWL-FM	16 18	各 1
	NCタイプ	M3000-G4-BOWL-F1M		
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ	F3000-G4-BOWL-FM1	16 17	各 1
	NCタイプ	M3000-G4-BOWL-F1M1		

Filter·Regulator 難燃シリーズ

■W4000-G4シリーズ 部品展開図




Filter·Regulator 難燃シリーズ W4000-G4 Series

部品名	部品形番	番号	数量
消耗部品キット 5μmエレメント	W4000-KIT	5	各1
		6	
		10	
		11	
		12	
		16	
消耗部品キット ノンリリーフ	W4000-KIT-N	6	各1
		10	
		11	
		12	
		15	
		16	
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W4000-KIT-Y	5	各1
		10	
		11	
		12	
		14	
		16	
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W4000-KIT-NY	6	各1
		10	
		11	
		12	
		14	
		16	

部品名	部品形番	番号	数量
ノブ	R4000-W-KNOB	1	1
マウンティングナット	R4000-W-NUT	2	1
スプリング(標準用)	R4000-SPRING	3	1
スプリング(低圧用)	R4000-SPRING-L	4	1
ダイヤフラム組立 (標準用)	R4000-DIAPHRAGM-ASSY	5	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R4000-DIAPHRAGM-ASSY-N	6	1
バルブ組立	W4000-VALVE-ASSY	10	1
ゲージプラグ組立	Rc1/4 R3000-W-G-PLUG	7	2
	NPT1/4 R3000-W-G-PLUG-N	8	1
	G1/4 R3000-W-G-PLUG-G	9	1
エレメント 5μmエレメント	W4000-ELEMENT	13	1
エレメント 0.3μmエレメント	W4000-ELEMENT-Y	14	1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F4000-G4-BOWL-M	16	各1
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F4000-G4-BOWL-M1	16	各1
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F4000-G4-BOWL-FM	16	各1
	NCタイプ M4000-G4-BOWL-F1M		
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-G4-BOWL-FM1	16	各1
	NCタイプ M4000-G4-BOWL-F1M1		

Filter·Regulator 難燃シリーズ

■W8000-G4シリーズ 部品展開図



- (FM) 手動メタルコック付
NOタイプオート
ドレンメタル
ボウル組立
- (F1M) 手動メタルコック付
NCタイプ
オートドレンメタル
ボウル組立
- (FFM) 手動メタルコック付
NOタイプ
大排出オートドレンメタル
ボウル組立
- (FF1M) 手動メタルコック付
NCタイプ
大排出オートドレンメタル
ボウル組立

- (無記号) 手動樹脂コック付
- (F) 手動樹脂コック付
NOタイプオートドレン
ボウル組立
- (F1) 手動樹脂コック付
NCタイプオートドレン
ボウル組立
- (FF) 手動樹脂コック付
NOタイプ
大排出オートドレン
ボウル組立
- (FF1) 手動樹脂コック付
NCタイプ
大排出オートドレン
ボウル組立

- (M) 手動ベツ
コック付
メタルボウル
組立

Filter·Regulator 難燃シリーズ

W8000-G4 Series

部品名	部品形番	番号	数量	
消耗部品キット 5μmエレメント	W8000-KIT	4	各1	
		9		
		10		
		11		
		12		
	14	各1		
	15			
消耗部品キット ノンリリーフ	W8000-KIT-N		5	各1
			9	
			10	
		11		
		12		
	14	各1		
	15			
消耗部品キット 0.3μmエレメント	W8000-KIT-Y		4	各1
			9	
			10	
		11		
		12		
	14	各1		
	15			
消耗部品キット ノンリリーフ 0.3μmエレメント	W8000-KIT-NY		5	各1
			9	
			10	
		11		
		12		
	14	各1		
	15			
ノブ	R8000-W-KNOB		1	1
スプリング(標準用)	R8000-SPRING		2	1
スプリング(低圧用)	R8000-SPRING-L		3	1

部品名	部品形番	番号	数量
ダイヤフラム組立 (標準用)	R8000-DIAPHRAGM-ASSY	4	1
ダイヤフラム組立 (ノンリリーフ用)	R8000-DIAPHRAGM-ASSY-N	5	1
バルブ組立	W8000-VALVE-ASSY	9	1
ゲージプラグ組立	Rc1/4 R3000-G4-G-PLUG	6	2
	NPT1/4 R3000-G4-G-PLUG-N	7	
	G1/4 R3000-G4-G-PLUG-G	8	
エレメント 5μmエレメント	W8000-ELEMENT	12	1
エレメント 0.3μmエレメント	W8000-ELEMENT-Y	13	1
ボウル組立 メタルボウル コック付	F4000-W-BOWL-M	15	各1
	17		
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動コック付	F4000-G4-BOWL-M1	15	各1
	16		
ボウル組立 メタルボウル オートドレン	NOタイプ F4000-G4-BOWL-FM	15	各1
	NCタイプ M4000-G4-BOWL-F1M		
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 手動付 オートドレン	NOタイプ F4000-G4-BOWL-FM1	15	各1
	NCタイプ M4000-G4-BOWL-F1M1		
ボウル組立 メタルボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-G4-BOWL-FFM	15	各1
	NCタイプ F8000-G4-BOWL-FF1M		
ボウル組立 ポリカーボネイト ボウル 大排出 オートドレン	NOタイプ F8000-G4-BOWL-FFM1	15	各1
	NCタイプ F8000-G4-BOWL-FF1M1		