




スーパードライヤ

SD300※・SD400※ Series

■内部構造図



●マントル組立 ※1

| 部品形番 | 数量 |
|------------------------|----|
| SD-SM4100M-MANTLE-ASSY | 1 |

●オイルミストフィルタ ※1

| 部品形番 | 数量 |
|-------------|----|
| SD-SM4100-W | 1 |

●リングセット

| 機種形番 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|-----------|------------------|----|----|
| SD300シリーズ | SD-300-ORING-SET | ① | 1 |
| | | ② | 1 |
| | | ⑤ | 2 |
| SD400シリーズ | SD-400-ORING-SET | ⑦ | 2 |
| | | ⑧ | 1 |

※1 : SU402E-※、SU402D-※に使用されている
オイルミストフィルタです。

●膜モジュール組立

■SD300E

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| SD301E | 05 (0.5MPa) | SD301E-05- MEMBRANE-ASSY | | |
| | 07 (0.7MPa) | SD301E-07- MEMBRANE-ASSY | ③ ④ | 1 1 |
| SD302E | 05 (0.5MPa) | SD302E-05- MEMBRANE-ASSY | ⑤ | 2 |
| | 07 (0.7MPa) | SD302E-07- MEMBRANE-ASSY | ⑥ | 1 |

■SD400E

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| SD401E | 05 (0.5MPa) | SD401E-05- MEMBRANE-ASSY | | |
| | 07 (0.7MPa) | SD401E-07- MEMBRANE-ASSY | ③ ④ | 1 1 |
| SD402E | 05 (0.5MPa) | SD402E-05- MEMBRANE-ASSY | ⑤ | 2 |
| | 07 (0.7MPa) | SD402E-07- MEMBRANE-ASSY | ⑥ | 1 |

■SD300D

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| SD301D | 05 (0.5MPa) | SD301D-05- MEMBRANE-ASSY | | |
| | 07 (0.7MPa) | SD301D-07- MEMBRANE-ASSY | ③ ④ | 1 1 |
| SD302D | 05 (0.5MPa) | SD302D-05- MEMBRANE-ASSY | ⑤ | 2 |
| | 07 (0.7MPa) | SD302D-07- MEMBRANE-ASSY | ⑥ | 1 |

■SD400D

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| SD401E | 05 (0.5MPa) | SD401D-05- MEMBRANE-ASSY | | |
| | 07 (0.7MPa) | SD401D-07- MEMBRANE-ASSY | ③ ④ | 1 1 |
| SD402E | 05 (0.5MPa) | SD402D-05- MEMBRANE-ASSY | ⑤ | 2 |
| | 07 (0.7MPa) | SD402D-07- MEMBRANE-ASSY | ⑥ | 1 |

●膜モジュールセット

■SD300E

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|----------------------------|----|----|
| SD301E | 05 (0.5MPa) | SD301E-05- MEMBRANE-KIT | ① | 1 |
| | | | ② | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD301E-07- MEMBRANE-KIT | ③ | 1 |
| | | | ④ | 1 |
| SD302E | 05 (0.5MPa) | SD302E-05- MEMBRANE-KIT | ⑤ | 2 |
| | | | ⑥ | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD302E-07- MEMBRANE-KIT | ⑦ | 2 |
| | | | ⑧ | 1 |

■SD400E

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|----------------------------|----|----|
| SD401E | 05 (0.5MPa) | SD401E-05- MEMBRANE-KIT | ① | 1 |
| | | | ② | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD401E-07- MEMBRANE-KIT | ③ | 1 |
| | | | ④ | 1 |
| SD402E | 05 (0.5MPa) | SD402E-05- MEMBRANE-KIT | ⑤ | 2 |
| | | | ⑥ | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD402E-07- MEMBRANE-KIT | ⑦ | 2 |
| | | | ⑧ | 1 |

■SD300D

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|----------------------------|----|----|
| SD301D | 05 (0.5MPa) | SD301D-05- MEMBRANE-KIT | ① | 1 |
| | | | ② | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD301D-07- MEMBRANE-KIT | ③ | 1 |
| | | | ④ | 1 |
| SD302D | 05 (0.5MPa) | SD302D-05- MEMBRANE-KIT | ⑤ | 2 |
| | | | ⑥ | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD302D-07- MEMBRANE-KIT | ⑦ | 2 |
| | | | ⑧ | 1 |


■SD400D

| 機種形番 | 入口空気圧力 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|----------------|----------------------------|----|----|
| SD401E | 05 (0.5MPa) | SD401D-05- MEMBRANE-KIT | ① | 1 |
| | | | ② | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD401D-07- MEMBRANE-KIT | ③ | 1 |
| | | | ④ | 1 |
| SD402E | 05 (0.5MPa) | SD402D-05- MEMBRANE-KIT | ⑤ | 2 |
| | | | ⑥ | 1 |
| | 07 (0.7MPa) | SD402D-07- MEMBRANE-KIT | ⑦ | 2 |
| | | | ⑧ | 1 |



スーパードライヤ
SD3000・SD4000 Series

■内部構造図



●膜モジュール

| 機種形番 | 部品形番 | 番号 | 数量 |
|--------|------------------|-------------|-------------|
| SD3015 | SD3015-F3-197100 | ③ ④ ⑤ | 1 2 2 |
| SD3025 | SD3025-F3-197101 | | |
| SD3035 | SD3035-F3-197102 | | |
| SD3050 | SD3050-F3-197103 | | |
| SD3075 | SD3075-F3-197104 | | |
| SD4050 | SD4050-F3-197105 | | |
| SD4075 | SD4075-F3-197106 | | |
| SD4100 | SD4100-F3-197107 | | |

●マントル組立 ※1

| 部品形番 | 数量 |
|-------------------|----|
| M8000-MANTLE-ASSY | 1 |

●オイルミストフィルタ ※1

| 部品形番 | 数量 |
|-----------|----|
| SD-SM4000 | 1 |

●Oリングセット

| 部品形番 | 番号 | 数量 |
|------------------------|----|----|
| SD-3000/4000-ORING-SET | ① | 2 |
| | ② | 2 |

※1 : SU3050-A***、SU3075-A***、SU4100-A***、SU4050-B***、SU4100-B***に使用されているオイルミストフィルタです。