




ストップシリンダ 複動形・ロッド先端形状丸棒形

# STK Series

●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

## ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-□-ROD-COVER-ASSY	②③④⑥	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端ねじなし	STK-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端めねじ付	STK-□-◆-N11-PR-ASSY	
パッキンキット	STK-□K	④⑥⑦⑩⑫⑬	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
 ◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
 φ40・φ50：20/25/30)




ストップシリンダ 単動・引込み形・ロッド先端形状丸棒形

# STK-Y Series

●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

## ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-□-ROD-COVER-ASSY	②③④⑥	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端ねじなし	STK-Y-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端めねじ付	STK-Y-□-◆-N11-PR-ASSY	
パッキンキット	STK-Y-□K	④⑥⑦⑨⑪⑫	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
 ◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
 φ40・φ50：20/25/30)




ストップシリンダ 単動・ばね入り形・ロッド先端形状丸棒形

## STK-Y1 Series

●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

### ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-□-ROD-COVER-ASSY	②③④⑥	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端ねじなし	STK-Y1-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端めねじ付	STK-Y1-□-◆-N11-PR-ASSY	
パッキンキット	STK-Y1-□K	④⑥⑦⑨⑪⑫	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
φ40・φ50：20/25/30)




ストップシリンダ 複動形・ロッド先端形状面取形

## STK-M Series

●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

### ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-M-□-ROD-COVER-ASSY	②③④⑥⑬⑰	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端ねじなし	STK-M-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端めねじ付	STK-M-□-◆-N11-PR-ASSY	
パッキンキット	STK-□K	④⑥⑦⑩⑫⑬	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
φ40・φ50：20/25/30)




ストップシリンダ 単動・引込形・ロッド先端形状面取形

# STK-MY Series

●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

## ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-M-□-ROD-COVER-ASSY	2 3 4 6 15 16	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端ねじなし	STK-MY-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端めねじ付	STK-MY-□-◆-N11-PR-ASSY	
パッキンキット	STK-Y-□K	4 6 7 9 11 12	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
 ◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
 φ40・φ50：20/25/30)




ストップシリンダ 複動・ばね入り形・ロッド先端形状面取形

# STK-MY1 Series

●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

## ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-M-□-ROD-COVER-ASSY	2 3 4 6 15 16	各1
ピストンロッド組立	ロッド先端ねじなし	STK-MY1-□-◆-PR-ASSY	各1
	ロッド先端めねじ付	STK-MY1-□-◆-N11-PR-ASSY	
パッキンキット	STK-Y1-□K	4 6 7 9 11 12	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
 ◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
 φ40・φ50：20/25/30)




ストップシリンダ 単動・引込み形・ロッド先端形状ローラ形

# STK-JY Series


●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

## ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-M-□-ROD-COVER-ASSY	2 3 4 6 17 18	各1
ピストンロッド組立	STK-JY-□-◆-PR-ASSY	1 7 8 9 10 11 12 15 16 20	各1
パッキンキット	STK-Y-□K	4 6 7 9 11 12	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
 ◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
 φ40・φ50：20/25/30)




ストップシリンダ 複動・ばね入り形・ロッド先端形状ローラ形

# STK-JY1 Series

●チューブ内径：φ20・φ32・φ40・φ50

## ■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドメタル組立	STK-M-□-ROD-COVER-ASSY	2 3 4 6 17 18	各1
ピストンロッド組立	STK-JY1-□-◆-PR-ASSY	1 7 8 9 10 11 12 15 16 20	各1
パッキンキット	STK-Y1-□K	4 6 7 9 11 12	各1

□：チューブ内径(φ20・φ32・φ40・φ50)  
 ◆：ストローク(φ20・φ32：10/15/20  
 φ40・φ50：20/25/30)