


全ストローク調整金具キット

● 全ストローク調整金具キット両側付


SRG3 - 25 - A

チューブ内径
(1652ページ⑩項)

〈φ 12 ~ φ 20〉



〈φ 25〉



品番	部品名	数量
1	六角穴付ボルト	φ 12~φ 20 : 2 φ 25 : -
2	六角穴付ボルト	4
3	ポリ袋	1
4	パッケージラベル	1
5	ショックキラー	2
6	六角穴付止めねじ	2
7	板ナット	2
8	アダプタナット	2
9	六角ナット	2
10	φ 12~φ 20: プレート(R) φ 25: プレート	φ 12~φ 20 : 1 φ 25 : 2
11	プレート(L)	φ 12~φ 20 : 1 φ 25 : -
12	六角ナット	2
13	六角穴付ボルト	φ 12~φ 20 : 6 φ 25 : 8
14	アダプタ(RG)	1
15	アダプタ(LG)	1
16	六角穴付ボルト	φ 12~φ 20 : 6 φ 25 : 4
17	アダプタ(R)	1
18	アダプタ(L)	1

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・COVP/N2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

ショックキラー

FJ

FK

スピード
コントローラ

巻末


全ストローク調整金具キット

● 全ストローク調整金具キットR側付


SRG3 - 25 - A1

チューブ内径
(1652ページ⑩項)

〈φ 12 ~ φ 20〉



〈φ 25〉



品番	部品名	数量
1	六角穴付ボルト	φ 12 ~ φ 20: 1 φ 25: -
2	六角穴付ボルト	2
3	ポリ袋	1
4	パッケージラベル	1
5	ショックキラー	1
6	六角穴付止めねじ	1
7	板ナット	1
8	アダプタナット	1


品番	部品名	数量
9	六角ナット	1
10	φ 12 ~ φ 20: プレート(R) φ 25: プレート	1
11	六角ナット	1
12	六角穴付ボルト	φ 12 ~ φ 20: 3 φ 25: 4
13	アダプタ(RG)	1
14	六角穴付ボルト	φ 12 ~ φ 20: 3 φ 25: 2
15	アダプタ(L)	1

● 全ストローク調整金具キットL側付


SRG3 - 25 - A2

チューブ内径
(1652ページ⑩項)

〈φ 12 ~ φ 20〉



〈φ 25〉



品番	部品名	数量
1	六角穴付ボルト	φ 12 ~ φ 20: 1 φ 25: -
2	六角穴付ボルト	2
3	ポリ袋	1
4	パッケージラベル	1
5	ショックキラー	1
6	六角穴付止めねじ	1
7	板ナット	1
8	アダプタナット	1

品番	部品名	数量
9	六角ナット	1
10	φ 12 ~ φ 20: プレート(L) φ 25: プレート	1
11	六角ナット	1
12	六角穴付ボルト	φ 12 ~ φ 20: 3 φ 25: 4
13	アダプタ(LG)	1
14	六角穴付ボルト	φ 12 ~ φ 20: 3 φ 25: 2
15	アダプタ(R)	1

部品キット質量表

全ストローク調整キット

● 全ストローク調整金具キット両側付

キット番号	キット質量 (g)
SRG3-12-A	244
SRG3-16-A	261
SRG3-20-A	405
SRG3-25-A	813

● 全ストローク調整金具キットR側付

キット番号	キット質量 (g)
SRG3-12-A1	122
SRG3-16-A1	131
SRG3-20-A1	202
SRG3-25-A1	406

● 全ストローク調整金具キットL側付

キット番号	キット質量 (g)
SRG3-12-A2	122
SRG3-16-A2	130
SRG3-20-A2	403
SRG3-25-A2	407

その他の部品キットはSRL3シリーズと共通です。
SRL3シリーズ1627ページ、1628ページをご覧ください。

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVP/N2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
ジョックキア
FJ
FK
スピードコントローラ
巻末