

# 体系表

## 専用流体別直動式2・3ポート電磁弁 ジャスフィット

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- ドライエア用
- EX防爆形
- 防爆形
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用関連
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G
- その他バルブ
- SWD・MWD
- 集塵用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- ライフサイエンス
- ガス燃焼自動散水屋外向け
- 特殊流体受注生産品
- 巻末

| 使用流体 | ポート数 | 機種名  | 構造     | 動作区分      |
|------|------|------|--------|-----------|
| 圧縮空気 | 2ポート | FAB  | 単体     | NC(通電時開)形 |
|      |      |      |        | NO(通電時閉)形 |
|      | 3ポート | GFAB | マニホールド | 集中給気形     |
|      |      |      |        | 個別給気形     |
|      |      | FAG  | 単体     | ユニバーサル形   |
|      |      | GFAG | マニホールド | NC加圧形     |
| 乾燥エア | 2ポート | FGB  | 単体     | NC(通電時開)形 |
|      |      | GFGB | マニホールド | 集中給気形     |
|      | 3ポート |      |        | 個別給気形     |
|      |      | FGG  | 単体     | ユニバーサル形   |
|      |      |      |        | NC加圧形     |
|      |      | GFGG | マニホールド | 集中給気集中排気形 |
| 中真空  | 2ポート | FVB  | 単体     | NC(通電時開)形 |
|      |      | GFVB | マニホールド | 個別給気形     |
| 水    | 2ポート | FWB  | 単体     | NC(通電時開)形 |
|      |      |      |        | NO(通電時閉)形 |
|      | 3ポート | GFWB | マニホールド | 集中給水形     |
|      |      | FWG  | 単体     | ユニバーサル形   |
|      |      |      |        |           |
|      |      | GFWG | マニホールド | 集中給水個別排水形 |
| 温水   | 2ポート | FHB  | 単体     | NC(通電時開)形 |
|      |      |      |        |           |
| 油    | 2ポート | FLB  | 単体     | NC(通電時開)形 |
|      |      | GFLB | マニホールド | 集中給油形     |

|  | 接続口径 |       |       |       |       | 記載ページ |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | M5   | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 |       |
|  | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     | 52    |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     |       | ●     |       | 58    |
|  | ●    | ●     | ●     |       |       |       |
|  | ●    | ●     | ●     | ●     |       | 64    |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  | ●    | ●     | ●     |       |       | 68    |
|  |      | ●     | ●     |       |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     | ●     | 74    |
|  |      | ●     |       | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     |       |       | 78    |
|  |      | ●     | ●     |       |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       | 84    |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     |       |       | 88    |
|  |      | ●     | ●     |       |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       | 94    |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       | 98    |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     | ●     | 104   |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       | 110   |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       | 116   |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       | 120   |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     | ●     | 126   |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     | ●     | 130   |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       | 134   |
|  |      | ●     | ●     | ●     |       |       |

EXA  
FWD  
HNB/G  
USB/G  
FAB/G  
FGB/G  
FVB  
FWB/G  
FHB  
FLB  
AB  
AG  
AP・AD  
APK・ADK  
ドライエア用  
EX防爆形  
防爆形  
HVB・HVL  
S◇B・NAB  
LAD・NAD  
水用関連  
NP・NAP・NVP  
SNP  
CHB/G  
MXB/G  
その他バルブ  
SWD・MWD  
集塵用  
CVE・CVSE  
CCH・CPE/D  
ライフサイエンス  
ガス燃焼  
自動散水  
屋外向け  
特殊流体  
受注生産品  
巻末

※注 マニホールドの接続口径は加圧ポートを表します