

# CKD

## 圧縮空気の品質管理

必要なのは

測定

報告書作成

# 「確認」

# 「記録」

## CKDクリーンガスサポート

圧縮空気の露点、油分、パーティクル、菌を  
測定し、報告書を作成します。



CKDのHACCPコーディネーターがお手伝いします。  
各種規格の運用にご活用ください。

最寄りの営業所をCheck!


CKD 営業所

検索

CKD株式会社

CC-1487 1

# CKDだからできる。 エア・N<sub>2</sub>供給のシステムソリューション機器



## JIS B 8392-1 : 2012 (ISO 8573-1 : 2010) による圧縮空気清浄等級

等級	固体粒子			湿度および水分 圧力露点 ℃	オイル オイル総濃度 mg/m <sup>3</sup>
	粒子d (μm) に対応した1m <sup>3</sup> あたりの最大粒子数 0.1<d≤0.5	0.5<d≤1.0	1.0<d≤5.0		
0	等級1より厳しい条件で、使用者または納入業者が指定する。				
1	≤20,000	≤400	≤10	≤-70	≤0.01
2	≤400,000	≤6,000	≤100	≤-40	≤0.1
3	—	≤90,000	≤1,000	≤-20	≤1
4	—	—	≤10,000	≤+3	≤5
5	—	—	≤100,000	≤+7	—
6	—	—	—	≤+10	—
7	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	>5

■ : ブローライン、窒素ラインにおける推奨清浄度  
 ■ : アクチュエータラインにおける推奨清浄度

JISの圧縮空気清浄等級では、「微生物」・「におい」に対して規定はありません。自主基準にまかされています。CKDは除菌フィルタ、脱臭フィルタの設置を推奨します。

本製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご注意ください。  
 If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, Japanese laws require the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of weapons for mass destruction.

**CKD Corporation**  
 <Website>  
<https://www.ckd.co.jp/>

本社・工場 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123  
 機器営業統括部 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)74-1303 FAX(0568)77-3410  
 Overseas Sales Dept. 2-250 Uji, Komaki City, Aichi 485-8551, Japan TEL(0568)74-1338 FAX(0568)77-3461  
 東京オフィス 〒105-0013 東京都港区浜松町 1-31-1 (文化放送メディアプラス4階) TEL(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120  
 大阪オフィス 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2-10 (PMO EX新大阪6階) TEL(06)6152-9415 FAX(06)4866-5391

●このカタログに掲載の仕様および外観を、改善のため予告なく変更することがあります。  
 ●Specifications are subject to change without notice.  
 © CKD Corporation 2022 All copy rights reserved.

お客様技術相談窓口  
 フリーアクセス ☎0120-771060  
 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00  
 (土日、休日除く)