



F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末



分配器 标准白色系列

D101・D401・D801・D300-W Series

用于配管分支用途。
● 配管口径：1/8～1



规格

项 目	D101-00-W	D401-00-W	D801-00-W	D300-W
使用流体	压缩空气			
最高使用压力 MPa	1.0			
耐压 MPa	1.5			
分支口数	1			4
配管口径 Rc、NPT、G	1/8、1/4	1/4、3/8、1/2	3/4、1	1/4、3/8
使用温度 ℃	5～60			
重量(不含连接件) kg	0.045	0.13	0.35	0.26


选择项重量表

※请加算到标配品的重量上。 单位：kg


符号	T形支撑件				
	无符号	B11W	B31W	B41W	B81W
D101	0.011	0.024			
D401	0.036		0.086	0.094	
D801	0.094				0.17

无符号时，包含连接件的重量。

型号表示方法



符号	内 容
A 型号	
D101	1000系列用
D401	2000,3000,4000系列用
D801	6000,8000系列用
B 配管口径	
	D101 D401 D801
6	1/8 ● ● ●
8	1/4 ● ● ●
10	3/8 ● ● ●
15	1/2 ● ● ●
20	3/4 ● ● ●
25	1 ● ● ●
C 配管螺纹种类	
无符号	Rc螺纹
N	NPT螺纹
G	G螺纹
D T形支撑件	
无符号	无 ● ● ●
B11W	1000系列用 ● ● ●
B31W	2000 3000系列用 ● ● ●
B41W	4000系列用 ● ● ●
B81W	6000 8000系列用 ● ● ●



符号	内 容
A 配管口径	
8	1/4
10	3/8
B 配管螺纹种类	
无符号	Rc螺纹
N	NPT螺纹
G	G螺纹
C 选择项	
无符号	无
Q	附带1/4盲栓、3/8盲栓各2个

型号选择时的注意事项

注1：标准品附带连接件组件(连接件・螺栓・O形圈)和1个密封件。
注2：向2个方向的分支请与本公司协商。
注3：D401-W与3000-W系列・4000-W系列均可连接。

型号选择时的注意事项


注1：与C3000-W・C4000-W一起使用时，请通过连接件组件C4000-J400-W或T形支撑件组件B310-W・B410-W连接后使用。
注2：连接件组件C4000-J400-W或T形支撑件组件请另行订购(参阅第350页)

外形尺寸图




● D101-00-W

· 材质：聚酰胺树脂




● D401-00-W

· 材质：铝合金压铸件
涂装处理




● D801-00-W

· 材质：铝合金压铸件
涂装处理




● D300-W

· 材质：铝合金压铸件
涂装处理



组装方法(D101-00-W、D401-00-W、D801-00-W)



注1：相对于空气的流向，安装在1次侧时请在插入O形圈后，安装在2次侧时请在插入密封垫后使用。

注2：在插入O形圈或密封垫后装配时，请注意避免O形圈或密封垫弯折或扭曲。

使用示例(D101-00-W、D401-00-W、D801-00-W)



F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末