直驱马达相关部件型号表

● 相关部件

产品名称	适用型号	型号
计算机通讯电缆	AX系列	AX-RS232C-9P

注1）计算机通信电缆的长度为2m。
注2）备有设定工具“AX Tools”（免费提供）。最新版可通过以下URL下载。
https://www.ckd.co.jp/kiki/sc/

● 安装底座

适用型号	型号
AX1022T	AX-AX1022-BASE-BS
AX1045T	AX-AX1045-BASE-BS
AX1075T	AX-AX1075-BASE-BS
AX1150T	AX-AX1150-BASE-BS
AX1210T	AX-AX1210-BASE-BS
AX2006T	AX-AX2006-BASE-BS
AX2012T	AX-AX2012-BASE-BS
AX2018T	AX-AX2018-BASE-BS

适用型号	型号
AX4022T	AX-AX4022-BASE-BS
AX4045T	AX-AX4045-BASE-BS
AX4075T	AX-AX4075-BASE-BS
AX4150T	AX-AX4150-BASE-BS
AX4300T	AX-AX4300-BASE-BS
AX4500T	AX-AX4500-BASE-BS
AX6001M, AX6003M	AX-AX6000-BASE-BS

● 噪声滤波器

产品名称	适用型号	型号
电源用噪声滤波器（三相/单相AC200V～230V）	AX系列	AX-NSF-3SUP-EF10-ER-6
电源用噪声滤波器（单相AC250V/15A　注3）	AX系列	AX-NSF-NF2015A-OD
马达电缆用铁氧体磁芯	AX系列	AX-NSF-RC5060ZZ
电源电缆用钳位滤波器（一套小2个）	AX6000M系列	AX-NSF-ZCAT2035-0930A
编码器电缆用钳位滤波器（一套大小各1个）	AX6000M系列	AX-NSF-FC01-SET

（注3）AC250V规格。采用DC24V电源时也可以使用。
（注4）符合欧洲标准产品的CE标志，如果作为符合UL标准的产品使用，需要由客户自行准备配线用断路器、FG屏蔽夹等周边元件。详细信息请参阅使用说明书或（技术资料）。

● 其他部件

产品名称	适用型号	型号
电源接插件（CN4）	TS/TH系列	AX-CONNECTOR-PC45
马达电缆接插件（CN5）	TS/TH系列	AX-CONNECTOR-PC43
电源接插件保护罩（CN4）	TS/TH系列	AX-COVER-KGG-PC45
马达电缆接插件保护罩（CN5）	TS/TH系列	AX-COVER-KGG-PC43
I/O接口（CN3：并行I/O用）	AX系列（-U0、U1）	AX-CONNECTOR-MDR
I/O接插件（CN3：CC-Link用）	AX系列（-U2）	AX-CONNECTOR-BLZ5
I/O接插件（CN3：DeviceNet用）	AX系列（-U4）	AX-CONNECTOR-MSTB
电磁刹车器用 保护元件	AX系列（-EB）	AX-PARTS-TNR20V121K
电源连接器套件（带开启工具）	AX9000MU系列	AX-CONNECTOR-04JFAT-KIT

※本页记载的部件收录于可从本公司购买部件的列表内。