




体系表

小型紧凑型气缸 MSD・MSDG 系列

SCP※3										
CMK2										
CMA2										
SCM										
SCG										
SCA2	种类	型号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)						
SCS2				5	10	15	20	25	30	
CKV2										
CAV2・ COVPI2										
SSD2	双作用・单活塞杆型 带开关	MSD MSD-L 	φ6・φ8	●	●	●	●	●	●	
SSG										
SSD	单作用・加压机伸出型 带开关	MSD-X MSD-XL 	φ6・φ8	●	●					
CAT										
MDC2	单作用・加压机缩回型 带开关	MSD-Y MSD-YL 	φ6・φ8	●	●					
MVC										
SMG	双作用・高负荷型 带开关	MSD-K MSD-KL 	φ6・φ8 φ12・φ16	●	●	●	●	●	●	
MSD・ MSDG										
FC※	双作用・单活塞杆型 微速型带开关	MSD-F MSD-LF 	φ6・φ8	●	●	●	●	●	●	
STK										
SRL3	高负荷型・ 微速型 带开关	MSD-KF MSD-KLF 	φ6・φ8 φ12・φ16	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
SRG3										
SRM3	双作用・ 带导向型	MSDG-L 	φ6・φ8 φ12・φ16	●	●	●	●	●	●	
SRT3										
MRL2	双作用・ 带导向型 微速型	MSDG-LF 	φ12・φ16	●	●	●	●	●	●	
MRG2										
SM-25										
缓冲器										
FJ										
FK										
调速阀										
卷末										


●：标准、◎：选择项、■：不可制作

	最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	选择项	开关	记载页码
			后端配管		
			R		
	5	30	◎	◎	1422
	5	10	◎	◎	1430
	5	10	◎	◎	1430
	5	30	◎	◎	1440
	5	30	■	◎	1450
.....	5	30	◎	◎	1450
	5	30	◎	◎	1452
	5	30	◎	◎	1462


SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末

主要使用示例


合格品与不合格品的分选




夹紧



托盘的定位・阻挡




工件的搬送




注：用于阻挡时，请与本公司协商。

利用销孔的定位



紧凑的部件进给



产品种类与选择项可否组合一览表

● MSD系列

◎：选择项
○：可以制作(接单生产品)
△：可根据条件制作
×：不可制作

分	类	分类	种类							选择项
			双作用单活塞杆型	高负荷型	单作用加伸出型	单作用加压缩回型	带气缸开关	微速型	后端配管	
种类		符号	无	K	X	Y	L	F	R	
		双作用・单活塞杆型	无符号							◎
		高负荷型	K		×	×	◎	◎	◎	
		单作用・加伸出型	X			×	◎	×	◎	
		单作用・加压缩回型	Y				◎	×	◎	
		带气缸开关	L					◎	◎	
		微速型	F						◎	
选择项	后端集中气口	R								
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

● 带导向型 MSDG系列

◎：选择项
○：可以制作(接单生产品)
△：可根据条件制作
×：不可制作

分	类	分类	种类		配管螺纹		选择项
			双作用单活塞杆型	微速型	NPT	G	后端配管
种类		符号	无	F	N	G	R
		双作用单活塞杆型	无符号		×	×	◎
		微速型	F		×	×	◎
配管螺纹		NPT	N			×	×
		G	G				
选择项	后端集中气口	R					
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	×	×	◎

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末