


リニアガイド平行ハンドに 薄形ロングストロークタイプが新登場!!

薄型・軽量



HLCシリーズ

高さ
-25%
重さ
-30%



HLFシリーズ

高把持力

Wピストン方式により
大把持力。

ロングストローク

LHAシリーズの**約2倍**のロングストローク。

LHAシリーズ	9	11	15	20
HLFシリーズ	16	24	32	40

※把持力相当品による比較

[mm]

爪固定ねじ穴

位置決め穴

ステンレス製
リニアガイド

配管ポート

4方向の取付



貫通穴

ボディ取付穴

●4方向の
ボディ取付穴

●1方向の
貫通穴


T形スイッチ対応

ボディ側面のスイッチ固定溝に
各種センサを取付できます。

●無接点2線・3線スイッチ

使用例

段付きワークのクランプ



薄形ロングストロークハンド HLF Series


CKD株式会社

<http://www.ckd.co.jp/>

CC-1152

●本製品は受注生産品につき弊社営業担当にお問合せください。

形番表示方法



① 大きさ	② スイッチ形番					③ スイッチ数	
08CS	リード線	リード線	接点	リード線	※リード線長さ	R	開側1個付
12CS	ストレートタイプ	L字タイプ				H	閉側1個付
16CS	T2H※	T2V※	無接点	2線	無記号	D	2個付
20CS	T3H※	T3V※		3線	3		
					5		



仕様

項目	HLF			
サイズ	08CS	12CS	16CS	20CS
シリンダ内径 mm	φ8×2	φ12×2	φ16×2	φ20×2
作動方式	複動形			
使用流体	圧縮空気			
最高使用圧力 MPa	0.7			
最低使用圧力 MPa	0.2			
周囲温度 °C	5~60			
接続口径	M3		M5	
動作ストローク mm	16	24	32	40
ロッド径 mm	φ6	φ8	φ10	φ12
繰返し精度 mm	±0.03			
製品質量 g	98	206	428	812
給油	不要 (給油時タービン油1種ISO VG32を使用)			

把持力性能データ

供給圧力 0.3、0.5、0.7MPa時において、ハンドの爪の長さℓにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

- ・ 開方向 (←→)
- ・ 閉方向 (→)



本製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご注意ください。
If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.

CKD Corporation

<Website>

<http://www.ckd.co.jp/>

本社・工場
営業本部
Overseas Sales Administration dept.
Sales and Marketing div.
東京支店
名古屋支店
大阪支店

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

2-250 Oujii Komaki, Aichi 485-8551, Japan

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-31-1 (文化放送メディアプラス4階)

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

〒550-0001 大阪府西区土佐堀 1-3-20

TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123

TEL(0568)74-1303 FAX(0568)77-3410

TEL(0568)74-1338 FAX(0568)77-3461

TEL(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120

TEL(0568)74-1356 FAX(0568)77-3317

TEL(06)6459-5770 FAX(06)6446-1945

●このカタログに掲載の仕様および外観を、改善のため予告なく変更することがあります。

●Specifications are subject to change without notice.

© CKD Corporation 2013 All copy rights reserved.

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル ☎0120-771060

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、休日除く)

2013.10.ACC