


● 备有快速排气·回路切换的各种阀

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防雾化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀·单向阀等
- 接头·气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位·密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器·控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末

| 机种名称 | 产品外观 | 型号 | 配管口径(R或Rc) | | | | | | | | | | 记载页码 | | | |
|-------------|---|-----------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|------|-------|--|-----|
| | | | M5 | φ4 | φ6 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | | 1 1/2 | | |
| 带快速接头的快速排气阀 |  | QEL-H44 | | ● | | | | | | | | | | | | 786 |
| | | QEL-44P | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | QEL-H66 | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | QEL-66P | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 急速排气阀 |  | QEV2-6 | | | | ● | | | | | | | | | | 790 |
| | | QEV2-8 | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | QEV2-10 | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | QEV2-15 | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | | QEV2-20 | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | QEV2-25 | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 梭阀 |  | SHV2-6 | | | | ● | | | | | | | | | | 794 |
| | | SHV2-8 | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | SHV2-10 | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | SHV2-15 | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | | SHV2-20 | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | SHV2-25 | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 带快速接头的小型止回阀 |  | CHL-M54 | ● | | | | | | | | | | | | | 798 |
| | | CHL-H44 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | CHL-H66 | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 止回阀 |  | CHV2-6 | | | | ● | | | | | | | | | | 800 |
| | | CHV2-8-J | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | CHV2-8 | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | CHV2-10-J | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | CHV2-10 | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | CHV2-15 | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | | CHV2-20 | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | CHV2-25 | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | | CHV2-32 | | | | | | | | | | ● | | | | |
| CHV2-40 | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 隔断阀 |  | FPV-M5 | ● | | | | | | | | | | | | | 802 |
| | | FPV-6A | | | | ● | | | | | | | | | | |
| | | FPV-8A | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | FPV-10A | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | FPV-15A | | | | | | | ● | | | | | | | |
| 排压传感器 |  | PWS-B155 | ● | | | | | | | | | | | | | 806 |
| | | PWS-B1882 | | | | ● | | | | | | | | | | |
| | | PWS-B1992 | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | PWS-B1332 | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | PWS-B1222 | | | | | | | ● | | | | | | | |