

技術資料

CKD株式会社
生産本部 春日井事業所
第2技術部

No. 311-57764

1/1

承認

査閲

作成

■ 防爆型マルチレックスバルブ 製品形番及び型式検定合格番号対比表



防爆型マルチレックスバルブにおいて、各製品形番と製品に与えられた型式検定合格番号は以下の表のように対応しております。

防爆構造	製品形番	型式検定合格番号	電磁石の型式
d2G4	AB41E4	T64349	EB21-G
	AP11E4		
	AP21E4		
	AD11E4		
	AD21E4		
	AG41E4	T64346	EB31-G
	AG43E4		
	AG44E4		
	AB42E4	T64352	EB22-G
	AP12E4		
	AP22E4		
	AD12E4		
	AD22E4		
	ADK11E4	T64355	EB23-G
	ADK12E4	T64358	EB24-G
	AB41E4-Z	T64361	EB25-G
	AG41E4-Z	T64362	EB35-G
	AG43E4-Z		
	AG44E4-Z		
d2G2	AB41E2	T64351	EH21-G
	AP11E2		
	AP21E2		
	AP12E2	T64354	EH22-G
	AP22E2		

以上

分類

項目

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
製造者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社	
品名	電磁弁用電磁石	
型式の名称	EB22-G (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	2G4	
防爆記号	d2G4	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006) NIIS-TR-NO. 39	
定 格	DC200V 0.080A 連続定格 耐熱クラス B 周囲温度 50℃ 流体温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T64352 号	
有 効 期 間		型式検定者の所属及び氏名
2021年 4月15日から 2024年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2024年 4月15日から 2027年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2009年 4月15日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長



同一型式一覧表



型式の名称	定格				時間定格	周囲温度(°C)	流体温度(°C)	備考
	電圧[V]	電流[A]	周波数[Hz]	耐熱クラス				
EB22-G	AC 100	0.183/0.151	50/60	B	連続	50	60	無
	110	0.173	60					
	200	0.089/0.074	50/60					
	220	0.085	60					
	12	1.502/1.242	50/60					
	24	0.750/0.622						
	48	0.373/0.309						
	110	0.166/0.138						
	115	0.159/0.131						
	120	0.152/0.126						
	220	0.081/0.067						
	240	0.074/0.061						
	380	0.046/0.039						
	400	0.044/0.037						
	415	0.043/0.035						
440	0.040/0.033							
480	0.037/0.030							
500	0.036/0.029							
EB22-T	入力/出力	入力						適合整 流素子 付
	AC24/DC21	0.510						
	100/88	0.122						
	110/97	0.108						
	200/176	0.062						
	220/194	0.056						
	DC 6	2.589						
	12	1.293						
	24	0.642						
	48	0.327						
	100	0.154						
	110	0.146						
	200	0.080						
	220	0.075						

備考 表中の [] は検定供試品を示します。