

技術資料

CKD株式会社
生産本部 春日井事業所
第2技術部

No. 311-57764

1/1

承認

査閲

作成



■ 防爆型マルチレックスバルブ 製品形番及び型式検定合格番号対比表

防爆型マルチレックスバルブにおいて、各製品形番と製品に与えられた型式検定合格番号は以下の表のように対応しております。

防爆構造	製品形番	型式検定合格番号	電磁石の型式
d 2 G 4	AB 4 1 E 4	T 6 4 3 4 9	EB 2 1 - G
	AP 1 1 E 4		
	AP 2 1 E 4		
	AD 1 1 E 4		
	AD 2 1 E 4		
	AG 4 1 E 4	T 6 4 3 4 6	EB 3 1 - G
	AG 4 3 E 4		
	AG 4 4 E 4		
	AB 4 2 E 4	T 6 4 3 5 2	EB 2 2 - G
	AP 1 2 E 4		
	AP 2 2 E 4		
	AD 1 2 E 4		
	AD 2 2 E 4		
	ADK 1 1 E 4	T 6 4 3 5 5	EB 2 3 - G
	ADK 1 2 E 4	T 6 4 3 5 8	EB 2 4 - G
	AB 4 1 E 4 - Z	T 6 4 3 6 1	EB 2 5 - G
	AG 4 1 E 4 - Z	T 6 4 3 6 2	EB 3 5 - G
	AG 4 3 E 4 - Z		
	AG 4 4 E 4 - Z		
d 2 G 2	AB 4 1 E 2	T 6 4 3 5 1	EH 2 1 - G
	AP 1 1 E 2		
	AP 2 1 E 2		
	AP 1 2 E 2	T 6 4 3 5 4	EH 2 2 - G
	AP 2 2 E 2		

以上

分類

項目

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社		
製造者	愛知県小牧市応時二丁目250番地 CKD株式会社		
品名	電磁弁用電磁石		
型式の名称	EH22-G (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	2G2		
防爆記号	d2G2		
適用基準	工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006) NIIS-TR-NO. 39		
定 格	AC100V 50/60Hz 0.183/0.151A AC110V 60Hz 0.173A 連続定格 耐熱クラス H 流体温度 183℃ (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第 T64354 号		
有効期間		型式検定者の所属及び氏名	
2021年 4月15日から 2024年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳	
2024年 4月15日から 2027年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳	
年 月 日から 年 月 日まで			
年 月 日から 年 月 日まで			

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2009年 4月15日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長



同一型式一覧表



型式の名称	定格						
	電圧[V]	電流[A]	周波数[Hz]	耐熱クラス	時間定格		
EH22-G EH22-T	AC 100	0.183/0.151	50/60	H	連続		
	110	0.173	60				
	200	0.089/0.074	50/60			50/60	
	220	0.085	60				
	12	1.502/1.242					
	24	0.750/0.622					
	48	0.373/0.309					
	110	0.166/0.138					
	115	0.159/0.131					
	120	0.152/0.126					
	220	0.081/0.067					
	240	0.074/0.061					
	380	0.046/0.039					
	400	0.044/0.037					
	415	0.043/0.035					
	440	0.040/0.033					
	480	0.037/0.030					
	500	0.036/0.029					

備考 表中の は検定供試品を示します。