

γ

シリーズ

ガンマシステム
シーケンサ回路機器

φ4 チューブ用ワンタッチ方式

共通仕様

項 目	仕 様
使用流体	圧縮空気（無給油）
最高使用圧力 ※1	0.8MPa
最低使用圧力 ※1	0.3MPa
流体温度 ※1	5～60℃
周囲温度 ※2	0～＋60℃（但し凍結無きこと）
有効断面積 ※3	2mm ²
接続方式 ※4	φ4チューブ用ワンタッチ方式
使用チューブ ※4	外径φ4.0、内径φ2.5、硬質ナイロンチューブ ソフトナイロンチューブ F-1504

※1 スレッシュホールドセンサ、ブロック/バルブは上記一般仕様と異なります。423～426ページをご覧ください。

※2 電磁弁 PRSは、周囲温度が、0～＋40℃の範囲です。

※3 リミットスイッチ（ミニチュアタイプ）は、有効断面積0.7mm²です。スレッシュホールドセンサ、ブロック/バルブも上記一般仕様と異なります。421～426ページをご覧ください。

※4 スレッシュホールドセンサ、ブロック/バルブの接続方式は上記一般仕様と異なります。423～426ページをご覧ください。
外径φ4.0公差＋0.05～－0.07のナイロンチューブを使用してください。

空圧スイッチ



流体圧力範囲

NC形

NO形

質量kg

流体

エア、油圧、水、塩水

流体温度

0~70℃

最大動作頻度

30回/M

ダイヤフラムタイプ

流体圧力範囲	NC形	NO形	質量kg
0.8MPa用	PXM-JB111008	PXM-JB121008	0.750
1.2MPa用	PXM-JB111012	PXM-JB121012	0.750
2.0MPa用	PXM-JB111020	PXM-JB121020	0.750

流体

エア、油圧

流体温度

0~70℃




最大動作頻度

30回/M

ピストンタイプ

流体圧力範囲	NC形	NO形	質量kg
0.8MPa用	PXM-JB111080	PXM-JB121080	0.750
1.6MPa用	PXM-JB111160	PXM-JB121160	0.750
3.2MPa用	PXM-JB111320	PXM-JB121320	0.750
5.0MPa用	PXM-JB111500	PXM-JB121500	0.750

取付寸法



流体

水、塩水

流体温度

0~70℃

最大動作頻度

30回/M

ピストンタイプ

流体圧力範囲	NC形	NO形	質量kg
0.8MPa用	PXM-JB1110804		0.750
1.6MPa用	PXM-JB1111604		0.750
3.2MPa用	PXM-JB1113204		0.750
5.0MPa用	PXM-JB1115004		0.750

真空スイッチ



流体圧力範囲

NC形

NO形

質量kg

取付寸法

流体

エア、油圧、水、塩水

流体温度

0~70℃


最大動作頻度

30回/M

ダイヤフラムタイプ

流体圧力範囲	NC形	NO形	質量kg
-10kPa~-100kPa	PXM-JB111091	PXM-JB121091	0.750

調整



ハッチリングを回転させ、その下部を設定値に合わせる。細かい調整には分岐をとって圧力計を基準にしてください。