

バリエーション別対応表

適用 チューブ 内径		複動・ 標準形	複動・ 落下防止形	複動・ 樹脂ガイド形	樹脂ガイド・ 落下防止形
φ12~ 100	P4	●	●	●	●
	P40	●	●	●	●

●: 対象機種 ○: 準対象機種 ▲: お問い合わせください □: 対象外

形番表示方法

スイッチなし

SRL3 - 00 - 12 B - 200 ————— **B** **P4**
P40

スイッチ付

SRL3 - 00 - 12 B - 200 - SW40 - R - B **P4**
P40

① 取付形式
注1、注2

② チューブ内径

③ クッション

④ ストローク

⑤ スイッチ形番

⑥ スイッチ数

オプション組合せ表

●: 組合せ可能 □: 組合せ不可

		オプション															
		全ストローク調整両側、ショックキラー付	全ストローク調整R側のみ、ショックキラー付	全ストローク調整L側のみ、ショックキラー付	全ストローク調整R側のみ、ショックキラー付	全ストローク調整L側のみ、ショックキラー付	薄型フローティングジョイント	中間サポート金具(00、LB用)	中間サポート金具(LB用)	テーパー取付ねじサイズアップ	高さ調整プレート	ポート位置R、クッションニードル位置F(標準)	ポート位置R、クッションニードル位置B	ポート位置R、クッションニードル位置D	ポート位置R、クッションニードル位置S	ポート位置R、クッションニードル位置X	ポート位置R、クッションニードル位置F(集ポート)
オプション	記号	A	A1	A2	A3	Y	Y1	L※	N※	H	U	R	B	T	D	S	X
	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Y1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	N※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	無記号	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1: チューブ内径によっては、組合せできないものがありますので、必ず「形番表示方法」① オプション欄をご確認ください。

注2: ポート位置がDの場合、LB1は使用できません。(φ25、φ32)

記号	内 容										
① 取付形式											
00	基本形										
LB	軸方向フート形										
LB1	軸方向フート形（φ12～φ32のみ）										
② チューブ内径(mm)											
12	φ12										
16	φ16										
20	φ20										
25	φ25										
32	φ32										
40	φ40										
50	φ50										
63	φ63										
80	φ80										
100	φ100										
③ クッション											
B	両側クッション付										
R	R側クッション付										
L	L側クッション付										
N	クッションなし										
④ ストローク(mm)											
チューブ内径		ストローク				中間ストローク					
φ12～φ100		1～5000				1mm毎					
⑤ スイッチ形番											
スイッチ形番につきましては、 巻頭25～巻頭28ページの対応表をご覧ください。											
⑥ スイッチ数											
R	R側1個付										
L	L側1個付										
D	2個付										
T	3個付										
4	4個付（4個以上の場合は、スイッチ数を入れる）										
⑦ オプション											
チューブ内径(φ)		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
A	全ストローク調整両側、ショックキラー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A1	全ストローク調整R側のみ、ショックキラー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A2	全ストローク調整L側のみ、ショックキラー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A3	全ストローク調整金具後付けタイプ	●	●	●	●						
Y	フローティングジョイント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Y1	薄型フローティングジョイント	●	●	●	●	●	●	●	●		
L※	中間サポート金具(00、LB用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N※	中間サポート金具付(LB1用)	●	●	●	●	●					
H	テーパー取付ねじサイズアップ	●	●	●							
U	高さ調整プレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
無記号	F(標準)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R	R(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B	B(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T	T(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D	D(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	S(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X	X(集中ポート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

形番選定にあたっての注意事項

- 注1: 取付金具は製品に組付けて出荷します。
- 注2: チューブ内径が12、16、20、25、32でオプション記号「R」及び「T」の場合、取付形式は「00」もしくは「LB1」になります。
(オプション記号「R」及び「T」で取付形式「LB」は配管できないため製作できません。)
- 注3: L※、N※の※印はセット数を表します。2セット必要の場合は「L2」(LB用の時)、「N2」(LB1用の時)と記入します。2個/1セット
- 注4: φ12~φ25の標準形はカバーを外し、板ナットを組付けて全ストローク調整金具を後付けする必要があります。「A3」は全ストローク調整金具をカバーを外さず、後付けするために取付用板ナットを組付けたオプションです。
- 注5: 「H」はφ12、φ16のねじサイズが「M4」、φ20のねじサイズが「M5」になります。
- 注6: オプションの組合せは、必ず「オプション組合せ表」で確認してください。