



センタリングハンド

BHE Series

●動作ストローク：7、10、14、16、22mm

複動形



RoHS

CAD

仕様

項目	BHE-01CS	BHE-03CS	BHE-04CS	BHE-05CS	BHE-06CS
チューブ内径 mm	φ12	φ16	φ20	φ25	φ32
使用流体	圧縮空気				
最高使用圧力 MPa	0.7				
最低使用圧力 MPa	0.2				
周囲温度 ℃	5～60				
接続口径	M3		M5		
動作ストローク mm	7	10	14	16	22
ロッド径 mm	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16
繰返し精度 mm	±0.01				
センタリング精度 mm	±0.05				
製品質量 kg	0.108	0.154	0.260	0.438	1.040
給油	不可				

バリエーション別対応表

適用 チューブ 内径		複動形			
		標準	開き量調整 機構付	閉じ量調整 機構付	開閉量調整 機構付
			D	E	DE
φ12～ 32	P4	●	●	●	●
	P40	●	●	●	●

●：対象機種 ○：準対象機種 ▲：お問い合わせください □：対象外

形番表示方法

BHE - 03CS - D - SW11 - R - P4
P40

① サイズ

② オプション

③ スイッチ形番


④ スイッチ数

記号	内容
① サイズ	
01CS	
03CS	
04CS	
05CS	
06CS	
② オプション	
無記号	標準
D	開き量調整機構付
E	閉じ量調整機構付
DE	開閉量調整機構付
③ スイッチ形番	
スイッチ形番につきましては、 巻頭25～巻頭28ページの対応表をご覧ください。	
④ スイッチ数	
R	開側1個付
H	閉側1個付
D	2個付


把持力性能データ

供給圧力0.3、0.5、0.7MPa時においてハンドの爪の長さ l における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。


- ・開方向 (◁) ----- (破線表示)
- ・閉方向 (▷) ————— (実線表示)




● BHE-01CS




● BHE-03CS




● BHE-04CS



● BHE-05CS



● BHE-06CS



詳細については



CKD 機器商品サイト (<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>) → 「形番」をご覧ください。